

FAパソコン PCIx12 ISAx1 W2000対応

FA計測PC

19インチ
ラックマウント
PC



無料
貸出
A023

EIA
4U

ATX
電源

PCI

ISA

3.5"
HDD

Delivery
納期

出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが
特長

国内設計ボード搭載!

- Windows2000に対応したPCI12スロットPC
- 前面に80mm角、120mm角のファン、防塵フィルター実装
- 3種類のCPUスベックから選択可能
- FDD搭載モデルも選択可能

⚠
ご注意

・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

Celeron 2.0Gモデル(メモリ:1GB HDD:250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-RM4000B-CED	●		OSなし	¥134,500
BBC-RM4000B-CEF	●	●		¥140,500
BBC-RM4000B-CED-W2K	●		日本語 Windows2000 Pro	¥154,500
BBC-RM4000B-CEF-W2K	●	●		¥160,500
BBC-RM4000B-CED-W2K-E	●		英語 Windows2000 Pro	¥154,500
BBC-RM4000B-CEF-W2K-E	●	●		¥160,500
BBC-RM4000B-CED-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥154,500
BBC-RM4000B-CEF-XP	●	●		¥160,500
BBC-RM4000B-CED-XP-M	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥154,500
BBC-RM4000B-CEF-XP-M	●	●		¥160,500
BBC-RM4000B-CED-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥157,500
BBC-RM4000B-CEF-W7	●	●		¥163,500
BBC-RM4000B-CED-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥157,500
BBC-RM4000B-CEF-W7-E	●	●		¥163,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Core2Duo 2.8Gモデル(メモリ:1GB HDD:250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-RM4000B-C2D			OSなし	¥144,500
BBC-RM4000B-C2F	●	●		¥150,500
BBC-RM4000B-C2D-W2K			日本語 Windows2000 Pro	¥164,500
BBC-RM4000B-C2F-W2K	●	●		¥170,500
BBC-RM4000B-C2D-W2K-E			英語 Windows2000 Pro	¥164,500
BBC-RM4000B-C2F-W2K-E	●	●		¥170,500
BBC-RM4000B-C2D-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥164,500
BBC-RM4000B-C2F-XP	●	●		¥170,500
BBC-RM4000B-C2D-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥164,500
BBC-RM4000B-C2F-XP-M	●	●		¥170,500
BBC-RM4000B-C2D-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥167,500
BBC-RM4000B-C2F-W7	●	●		¥173,500
BBC-RM4000B-C2D-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥167,500
BBC-RM4000B-C2F-W7-E	●	●		¥173,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Core2Duo 3.0Gモデル(メモリ:2GB HDD:250GB)			
型式	DVD	OS	単価
BBC-RM4000B-C3D	●	OSなし	¥152,500
BBC-RM4000B-C3D-W2K	●	日本語 Windows2000 Pro	¥172,500
BBC-RM4000B-C3D-W2K-E	●	英語 Windows2000 Pro	¥172,500
BBC-RM4000B-C3D-XP	●	日本語 WindowsXP Pro	¥172,500
BBC-RM4000B-C3D-XP-M	●	マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥172,500
BBC-RM4000B-C3D-W7	●	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥175,500
BBC-RM4000B-C3D-W7-E	●	英語 Windows7 Pro 32bit	¥175,500

※Windows XPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は**8169ページ**(資料ページ)をご覧ください。

4Uラック
マウントPC4U省スペース
ラック
マウントPC2Uラック
マウントPC

仕様

システム	型式	BBC-RM4000B-CEシリーズ	BBC-RM4000B-C2シリーズ	BBC-RM4000B-C3シリーズ
CPU		Intel Celeron 2.0GHz (Conroe-L / FSB 800MHz / 512KB)	Intel Core2Duo 2.8GHz (Wolfdale / FSB 1066MHz / 3MB)	Intel Core2Duo 3.0GHz (Wolfdale / FSB 1333MHz / 6MB)
システムメモリ		1GB(240pin DIMM DDR2-SDRAM PC2-6400) ※Windows 7のみ2GB、Dual Channel仕様		2GB(240pin DIMM DDR2-SDRAM PC2-6400) ※1GB×2枚搭載、Dual Channel仕様
増設メモリ		空きスロット×1(最大2GB増設可能) 240pin DIMM DDR2-SDRAM (ECC不可)		空きスロット×1(最大2GB増設可能) 240pin DIMM DDR2-SDRAM (ECC不可)
HDD		3.5インチ SATA 160GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。		
使用部品		シャーシ: PCBC-AREM4UBP (●8304ページ)、メインボード: PCPU-FSB359J-R (●8235ページ)		
シャーシ/FAN		フロント: 12cm×1(吸込み)、8cm×1(吸込み)		
BIOS		AMI BIOS		
チップセット		Intel Q35		
拡張バススロット数		PCI(32bit)ハーフサイズ×4、フルサイズ×8、ISA(16bit)フルサイズ×1		
ウォッチドッグタイマ		1~255sec		
AC電源自動復旧機能		あり(BIOS設定)		
動作環境		温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH(結露なきこと)		
外形寸法(mm)		482(W)×461(D)×177(H)		

ドライブ	選択モデル	DVD搭載	DVD/FDD搭載
DVD	Multi	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW ※Windows2000モデルは、付属ライティングソフトではWindows2000未対応の為書き込みができません。(読み込みは可能です。)	
FDD		—	3.5インチ 2モード×1 ※FDDは在庫がなくなり次第、本体色: 黒タイプから、PCFX-404-R (FDD+カードリーダー・白タイプ●8425ページ)へ変更となります。
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×2 フロント3.5インチ×1	フロント5.25インチ×2

電源	500W ATX 電源	入力							
			90~265V(自動切替)(47~63Hz)						
		出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
		最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A		
	最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A			
	最小電流	0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A			
	効率(平均)	80%							

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	256MB(DVMTIにより自動的に割当)
	最大解像度	2048×1536(1.677万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

I/O	インターフェース	ポート数	ポート仕様
	内部 オンボード	SATA	1
IDE		1	40pin PIOモード4 UltraDMA/33/66/100対応 ※最大1台(初期出荷状態では使用できません。 ご使用の際はBIOS設定が必要です。)
FDD		1	最大1台 ※FDD未搭載モデルのみ
USB		6	USB2.0(10pinピンヘッダ×3) ※付属2ポートUSBケーブルで2ポート増設可
筐体前面	USB	4	USB2.0 タイプA(4pinメス) RS-232(D-sub 9pinオス)
	PCI ブラケット	シリアル	1
シリアル		1	RS-232(D-sub 9pinオス)
キーボード・マウス		1	付属PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル使用
USB		2	USB2.0 タイプA(4pinメス)

LAN	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラチップ	Realtek 8111B
	ポート	RJ45×1
	通信速度	10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)	

サウンド	コントローラチップ	Realtek ALC888	
	入出力 ポート	ライン IN/OUT マイク IN CD IN	9pinピンヘッダ (オーディオモジュール接続用) ※オプション別売
		サンプリングレート	44.1k/48k/96k/192kHz
	サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)	

付属品

①	インストールガイド	1部
②	ドライバディスク	1枚
③	2ポートUSBケーブル(200mm)	1本
④	PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル	1本

⑤	鍵	2本
⑥	19インチ取付用ブラケット	1組
⑦	AC電源ケーブル(1.7m)	1本
⑧	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには⑧番は付属しません。

関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → 8137~8138ページ

・PC技術情報: ドライバ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>
関連情報をご覧ください。