

ATX 370W 370W

PCSAシリーズ ATX 370W

RoHS



Delivery
納期



エコノミークラスATX電源

- ピーク370W、連続280W出力。
- 温度検出型可変ファンにより、静音対応。
- ファン回転モニタ信号出力付き。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	単価
PCPS-PCSA370P-R	20ピン	4ピン	¥19,800

販売：ミスミ/製造元：(株)ニプロン

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

メーカ型式	PCSA-370P-X2S					
入力	AC	90~264V(自動切替)(47~63Hz)				
出力	最大負荷電流(連続)	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
		17A	21A	18A	0.5A	1.5A
	合計 160W		合計 267W			
	最大出力電力(連続)	合計 280.5W		合計 267W		
	最大負荷電流(ピーク)	20A	25A	18A	0.5A	2.5A
最大出力電力(ピーク)	合計 190W		合計 352W			
	合計 352W		合計 370.5W			
最小負荷電流	-	1A	-	-	-	
コネクタ数	メインボード用×1、ペリフェラル用×3、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1					
規格	UL、CSA、CE					
動作環境	温度：0~50℃					
重量・外形寸法(mm)	1.7kg、150(W)×140(D)×86(H)					

1000W

650W

500W

370W

300W

250W

220W

210W

ATX 300W 300W

PCSAシリーズ ATX 300W

RoHS



Delivery
納期



静音タイプPC電源、ロングセラーモデル

- 従来の電源に比べ、部品のデレレーティング率を高めることで高信頼・長寿命を実現。
- ピーク300W、連続260W出力。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	単価
PCPS-PCSA300-P4-R	20ピン	4ピン	¥19,800

販売：ミスミ/製造元：(株)ニプロン

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

メーカ型式	PCSA-300P-X2V						
入力	AC	85~264V(自動切替)(47~63Hz)					
出力	最大負荷電流(連続)	+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5Vsb
		15A	25A	10A	0.5A	0.5A	1A
	合計 25A		合計 125W				
	最大出力電力(連続)	合計 258.5W		合計 125W			
	最大負荷電流(ピーク)	20A	30A	15A	0.5A	0.5A	1.5A
最大出力電力(ピーク)	合計 30A		合計 280W				
	合計 280W		合計 296W				
最小負荷電流	-	2A	-	-	-		
コネクタ数	メインボード用×1、ペリフェラル用×5、FDD用×1、CPU用×1、※AUX×1						
規格	UL、CSA、EN						
動作環境	温度：0~60℃						
重量・外形寸法(mm)	1.8kg、150(W)×140(D)×86(H)						

※AUX 4pinのファン用コネクタです。

2012.9

2013.8

8318

電源

ATX電源