

SFX 350W  
350W

## PCSFシリーズ SFX 350W

RoHS

ココが  
特長

## 小型大容量SFX電源

- MicroATXシャーシ対応の大容量350W
- SFX電源 (APPENDIX C取付面対応)
- +12Vデュアル出力で、CPUの動作を安定させます。
- 最小負荷電流0Aで、システムが安定起動します。

ご注意

・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

 ※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して  
 ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	単価
PCPS-PCSF350P-24-8-R	24ピン	8ピン	¥24,500
PCPS-PCSF350P-24-4-R	24ピン	4ピン	¥24,500
PCPS-PCSF350P-20-4-R	20ピン	4ピン	¥24,500

販売：ミスミ/製造元：(株)ニプロン

ATX  
電源Delivery  
納期

## 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ATX電源

SFX電源

PS/2電源

ノンストップ  
電源

UPS

電源ケーブル

## 仕様

メーカー型式	PCSF-350P-X2S						
入力	AC	85~264V(自動切替)(47~63Hz)					
出力		+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	最大負荷電流(連続)	1.4A	1.6A	10A	1.6A	0.5A	2A
	最大出力電力(連続)	合計 90W		合計 220W			
	最大負荷電流(ピーク)	2.0A	2.1A	1.6A	2.2A	0.8A	3A
	最大出力電力(ピーク)	合計 120W		合計 270W			
最小負荷電流	-		-		-		
コネクタ数	メインボード用×1、ペリフェラル用×3、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1						
規格	UL、CSA、CE						
動作環境	温度：0~60℃						
重量・外形寸法(mm)	1.2kg、125(W)×125(D)×63.5(H)						

SFX 200W  
200W

## PCSFシリーズ SFX 200W

RoHS

ココが  
特長

## 小型SFX電源

- ATXに比べ小型化を実現したSFX対応の電源です。
- +12Vメイン制御

ご注意

・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

 ※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して  
 ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	単価
PCPS-PCSF-200PX2S-R	20ピン	4ピン	¥13,800

販売：ミスミ/製造元：(株)ニプロン

SFX  
電源Delivery  
納期

## 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

## 仕様

メーカー型式	PCSF-200P-X2S						
入力	AC	85~264V(自動切替)(47~63Hz)					
出力		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
	最大負荷電流(連続)	1.6A	1.2A	9A	0.3A	1A	
	最大出力電力(連続)	合計 70W		合計 150.4W			
	最大負荷電流(ピーク)	1.6A	1.2A	1.0A	0.3A	1.5A	
	最大出力電力(ピーク)	合計 188W		合計 200W			
最小負荷電流	0.3A	0.3A	0.5A	-	-		
コネクタ数	メインボード用×1、ペリフェラル用×3、FDD用×1、SATA用×1、CPU用×1						
規格	UL、CSA、EN、CE						
動作環境	温度：0~60℃						
重量・外形寸法(mm)	1.0kg、100(W)×125(D)×63.5(H)						

2012.9  
▼  
2013.8

8321