

ケーブル/アクセサリ

IDEフラットケーブル(Ultra DMA/133以下対応)



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



納期

出荷日	
1~30本	翌日(当日)
31本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	接続仕様・寸法図(cm)	単価			
		1~19本	20~34本	35~49本	
PCICF-FU1333-R	① IDEマスター(HDD・CD-ROM等) 40pinフラットケーブルコネクタ		¥1,980	¥1,240	¥1,180
PCICF-FU1331-R	① IDEマスターまたはスレーブ(HDD・CD-ROM等) ② IDEマスターまたはスレーブ(HDD・CD-ROM等) 40pinフラットケーブルコネクタ		¥1,980	¥1,240	¥1,180

IDE丸型ケーブル(Ultra DMA/133以下対応)



シャシ内のエアフローを考慮した丸型IDEケーブル



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



納期

出荷日	
1~20本	翌日(当日)
21本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	接続仕様・寸法図(cm)	単価			
		1~9本	10~19本	20~29本	
PCICC-RF180SV-R	① IDEマスター(HDD・CD-ROM等) 40pinコネクタ×2		¥1,680	¥1,580	¥1,400
PCICC-RF183SV-R	① IDEマスターまたはスレーブ(HDD・CD-ROM等) ② IDEマスターまたはスレーブ(HDD・CD-ROM等) 40pinコネクタ×3		¥2,550	¥2,450	¥2,300

3.5インチ USBフロントパネル



マザーボード上のUSB端子を外出し可能にするフロントパネル



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・ベゼル色が写真と異なる場合がございます。



納期

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ポート数	単価
		1台~
PCMF-PF005C	4	¥3,500

取付ネジ・ジャンピン



PCの組立て時やHDD、ドライブのメンテナンスに

- PC内部では、ミリとインチの高規格のネジが存在するため、両規格を用意しました。
- ネジ長も汎用的な長さの対応となっています。
- 様々なHDDメーカーのHDDに対応したジャンピンです。



・商品は「特長/仕様」欄の使用方法を満足させることを目的としていますので、調達事情によっては写真の形状と異なる商品が納入されることがございます。



型式	商品写真	特長/仕様	1パック数量	基準単価
PCSRW-UNC-100P		パソコン本体の組立や、HDDの取付けに使用するインチネジです。(#6-32UNC 首下長さ5mm)	100個	¥800
PCSRW-M3-100P		FDDやCD-ROMドライブなど、パソコン内蔵用記憶装置を取付けるときに使用する標準ミリネジです。M3(ピッチ0.5)(首下長さ5mm)	100個	¥800
PCJP-B-100P		3.5インチHDDのマスター/スレーブの設定などに使用する標準サイズのジャンピン用シャントです。(2.54mmピッチ)	100個	¥2,500



納期

出荷日	
1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品