



**拡張ボックス PCIx2 / 4スロット増設**

RoHS



**ココが特長**

- ショートサイズのPCIボードが増設可能
- 冷却ファンを内蔵した省スペース設計
- ACアダプタ標準添付



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



Delivery  
納期

**出荷日**

1~5台	<b>14日目</b>
6台~	<b>都度見積</b>

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

非在庫品



型式	拡張バス	スロット数	転送速度	価格
PCEU-PCICE-H2B-R	PCIバス	2スロット	PCI Express	<b>¥56,000</b>
PCEU-PCICE-H4B-R		4スロット	Cable方式	<b>¥65,780</b>
PCEU-PCIBE-H2B-R		2スロット	バス延長方式	<b>¥45,840</b>
PCEU-PCIBE-H4B-R		4スロット		<b>¥55,000</b>

販売：ミスミ / 製造元：(株)コンテック

**仕様**

型式	PCEU-PCICE-H2B-R	PCEU-PCICE-H4B-R	PCEU-PCIBE-H2B-R	PCEU-PCIBE-H4B-R
メーカー型式	ECH-PCI-CE-H2B	ECH-PCI-CE-H4B	ECH(PCI)BE-H2B	ECH(PCI)BE-H4B
スロット数	2スロット(ショートサイズ)	4スロット(ショートサイズ)	2スロット(ショートサイズ)	4スロット(ショートサイズ)
実装可能ボード(mm)	176.5(L)×107(H)			
外形寸法(mm)	71.0(W)×144.0(H)×222.0(L) (ゴム足なし)	112.0(W)×144.0(H)×222.0(L) (ゴム足なし)	71.0(W)×144.0(H)×222.0(L) (ゴム足なし)	71.0(W)×144.0(H)×222.0(L) (ゴム足なし)
本体重量	1.2kg	1.5kg	1.2kg	1.5kg
ACアダプタ質量	0.9kg			
電源容量(Max.)	出力電流は以下の値を超えないこと +5VDC 7A(Max.)※2、+3.3VDC 3A(Max.)※2、+12VDC 1.5A(Max.)、-12VDC 0.3A(Max.)			
AC電源入力電圧※1	100~240VAC			
総合最大電源容量	60W			
使用条件	0~50℃、20~80%RH(ただし結露なきこと)			
対応バス	PCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V仕様)			
割り込みレベル	INTA~INTD			
バス動作クロック	33MHz(Max.)			

※1：AC電源入力電圧範囲：90~264VAC。 ※2：+5VDC/3.3VDCの合計が35Wを超えないこと。

型式	転送速度	適合ケーブル	ホストPC拡張バス
PCEU-PCICE-H2B-R	PCI Express Cable方式	PCBA-CELPE-R	PCI Express
PCEU-PCICE-H4B-R		PCBA-BELPE-R	PCI Express
PCEU-PCIBE-H2B-R	バス延長方式	PCBA-LPCIBE-R	PCI (ロープロファイル)
PCEU-PCIBE-H4B-R		PCBA-PCIBE-R	PCI

拡張カード  
拡張ボックス

- シリアル通信
- デジタル/I/O
- アナログ
- GPIO/CAN/パラレル
- VGA/サウンド
- RAID/USB/LAN
- 拡張ボックス
- アクセサリ

**拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)**



RoHS



**ココが特長**

- パソコン本体の拡張バスと拡張ボックスを接続
- パソコン側、接続バスはPCI、PCI Exバス選べるランナップ



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



Delivery  
納期

**出荷日**

1~5台	<b>14日目</b>
6台~	<b>都度見積</b>

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

非在庫品



型式	ホストPC接続バス	転送速度	適合拡張ボックス型式	価格
PCBA-CELPE-R	PCI Express	PCI Express Cable方式	PCEU-PCICE-H2B-R(2スロット)	<b>¥32,000</b>
			PCEU-PCICE-H4B-R(4スロット)	
PCBA-BELPE-R	PCI Express	バス延長方式	PCEU-PCIBE-H2B-R(2スロット)	<b>¥26,670</b>
PCBA-LPCIBE-R	PCI		PCEU-PCIBE-H4B-R(4スロット)	<b>¥22,500</b>
PCBA-PCIBE-R				<b>¥23,340</b>

販売：ミスミ / 製造元：(株)コンテック

**仕様**

型式	PCBA-CELPE-R	PCBA-BELPE-R	PCBA-LPCIBE-R	PCBA-PCIBE-R
メーカー型式	EAD-CE-LPE	EAD-BE-LPE	EAD(LPC)BE	EAD(PCI)BE
対応バス	PCI Express Base Specification Rev. 1.0a x1		PCI Local Bus Specification Rev2.3 (+5V/+3.3V仕様)	
外形寸法	121.69(L)×67.90(H)		121.69(L)×63.41(H)	121.69(L)×105.68(H)
消費電流	3.3VDC 50mA (Max.)	3.3VDC 300mA (Max.)	3.3VDC 200mA (Max.) (JP1 1-2ショートの場合) 5VDC 200mA (Max.) (JP1 2-3ショートの場合)	
使用条件	0~50℃、10~90%RH(ただし結露なきこと)			
付属接続ケーブル	CB-CE-1(ケーブル長 1m)	CB-CB68/96(ケーブル長 1m)※1	CB-BF96(ケーブル長 1m)※1	

※1：付属接続ケーブル以外は使用できません。