

Optical Mouse 光学式マウス

USB(PS/2変換コネクタ付)光学式



ココが特長 マウスを動かさない狭い場所での使用に最適なトラックボールマウス

●USBタイプ。付属の変換コネクタにより、PS/2ポートでも使用可能。



●本商品はボールが外れる構造となっておりますので、水平な場所でご使用ください。
●KVMスイッチ等にご使用の際には必ず無料貸出サービスで事前に動作確認を行ってください。
●外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

PS/2 USB 1.1 CE対応



出荷日	
1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

インターフェイス	USB(タイプAオス)
動作環境	Windows98SE/2000/ME/XP/VISTA, MacOS X
重量・外形寸法(mm)	160g, 125(W)×144(D)×44(H)
ケーブル長	1.8m
規格	CE, FCC



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価	
	1~9台	10~49台
PCMS-KST-COM-OP-R	¥4,480	¥4,050

PS/2・USB光学式マウス

RoHS PCMS-SNW-PS2-OP-R



RoHS PCMS-EL-USB-OP-R



ココが特長 掃除不要な光学式マウス

- 光学式センサー採用で、マウスボールの掃除不要。
- 変換コネクタを使用しないPS/2とUSBマウス。
- ライトグレー、ダークグレーホワイトの3タイプをご用意。



出荷日	
1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

型式	PCMS-SNW-PS2-OP-R	PCMS-SNG-PS2-OP-R	PCMS-EL-USB-OP-R
本体色	ライトグレー	ダークグレー	ホワイト
インターフェイス	PS/2(ミニDIN6pinオス)		USB(タイプAオス)
重量・外形寸法(mm)	90g, 58(W)×105(D)×32(H)		91g, 62(W)×110(D)×38.2(H)
ケーブル長		1.5m	



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価	
	1~9台	10~49台
PCMS-SNW-PS2-OP-R	¥3,190	
PCMS-SNG-PS2-OP-R	¥3,190	
PCMS-EL-USB-OP-R		¥2,080

Ball Type Mouse ボール式マウス

PS/2・USB 簡易パッケージ



ココが特長 長期供給が可能なローコストボール式マウス

- コンパクトサイズでシンプルなデザイン。
- 光学式マウスが動作しない環境でも動作可能。



●外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



出荷日	
1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

型式	PCMS-EL-PS2-BALL-R	PCMS-EL-USB-BALL-R
インターフェイス	PS/2(ミニDIN6pinオス)	USB(タイプAオス)
重量・外形寸法(mm)	160g, 62(W)×110(D)×37.3(H)	
ケーブル長	1.5m	
規格	CE	



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	インターフェイス	単 価	
		1~9台	10~49台
PCMS-EL-PS2-BALL-R	PS/2	¥2,080	
PCMS-EL-USB-BALL-R	USB		¥2,080

キーボード
マウス

小型日本語キーボード
小型英語キーボード
フルサイズ日本語キーボード
防塵・防滴キーボード
ラックマウントキーボード
光学式マウス
ボール式マウス