

USB Type TenKey  
**USB テンキー**

**USB2.0ハブ付き/ハブなし**

キーボード  
マウス

リバーシブルテンキー  
リーダー



PCTEN-2BT3H



ご注意

・接続先がUSB1.1規格の場合はUSB1.1規格で動作いたします。  
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

USB 2.0 USB 1.1



Delivery  
納期



**パラメータ設定に必要なテンキーを長期供給で提供**

- ローコストなハブなしモデルと使い勝手の良いUSB2.0ハブ付きの2タイプをご用意。
- PCP-HMB632Kシリーズ(08602、8604ページ)のUSBポートに挿して使用可能。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	タイプ	単 価	
		1~9台	10~49台
PCTEN-BT3	USBハブなし	¥1,700	¥1,500
PCTEN-2BT3H	USB2.0ハブ付き	¥2,480	¥2,200

**出荷日**

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**仕様**

型式	PCTEN-BT3	PCTEN-2BT3H
USBハブ付	なし	USB2.0x2(注)
インタフェース	USB1.1(タイプA)	USB2.0(タイプA)
重量・外形寸法(mm)	121.5g、88.9(W)x140.9(D)x24.5(H)	
ケーブル長	0.8m	
規格	なし	

PS/2・USB Barcode Reader

**PS/2・USB バーコードリーダー**

**PS/2(デスクトップ用)・USB**

RoHS



PS/2タイプ

USBタイプ

CE対応 PS/2 USB 1.1



Delivery  
納期



**高い落下耐久性能でまさかの落下時も安心なバーコードリーダー**

- インターフェイスはPS/2・USBをご用意。
- PS/2タイプはキーボードとの併用が可能なY字ケーブルタイプ。
- 大きなブザー音と見やすいLEDランプで確実な読み取り確認が可能。
- クラス最高の1.5mの落下耐久を実現。
- マニュアルのバーコードを読み取れば簡単設定可能。

**出荷日**

1~5台	5日目
6台~	都度見積

非在庫品



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ケーブルタイプ	単 価	
		1~9台	10~49台
PCBR-DSW-PS2-TCY2-R	PS2Y字	¥29,800	¥24,000
PCBR-DSW-USB-TCI2-R	USBストレート	¥29,800	¥24,000

販売：ミスミ/製造元：(株)デンソーウェーブ

**仕様**

型式	PCBR-DSW-PS2-TCY2-R	PCBR-DSW-USB-TCI2-R	型式	PCBR-DSW-PS2-TCY2-R	PCBR-DSW-USB-TCI2-R
ケーブルタイプ	PS/2Y字ストレートケーブル	USBストレートケーブル	電源入力	DC5V (PC本体のPC/2コネクタより供給)	DC4.4~5.25V (PC本体のUSBコネクタより供給)
インターフェース	PS/2PC用(ミニDIN6pinオス) PS/2キーボード用(ミニDIN6pinメス)	USB(タイプAオス)	消費電流	DC5V/60mA(定常値)	DC5.25V/65mA(USB-キーボード)(定常値) DC5.25V/70mA(USB-COM)(定常値)
読み取り部	トリガスイッチ	あり	動作環境	温度：0~40℃、湿度：10~90%RH	
	読み取りコード	EAN-13/-8、UPC-A/-E、UPC/EANアドオン付き、ITF、STF、NW7、CODE39、CODE93、CODE128(EAN128)、RSS	外形寸法図	W72xD62xH155mm(本体のみ)	
	読み取り最大幅	65mm(左右マージンを含む)	重量	850g(ケーブル除く)	
	PCS値	0.45以上	ケーブル長	2m	
	最小分解能	0.125mm	規格	CE、FCC、VCCI ClassA	
	光源	LED(赤色)			
	読み取りセンサ	CCD			
読み取り確認	青色LED、ブザー				

2012.9  
2013.8