

## ケーブル一体型(2/4ポート)

RoHS



PNCWS-CS-62A-R

PS/2 バス  
パワー CE対応Delivery  
納期

## 超小型のケーブル一体型KVMスイッチ

- 省スペースタイプ。
- PS/2バスパワーで動作するので外部電源は不要。



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	ポート数	単 価		
		1~19台	20~34台	35台以上
PNCWS-CS-62A-R	2	¥6,200	¥5,890	¥5,450
PNCWS-CS-64A-R	4	¥9,700	¥9,210	¥8,530

## 出荷日

1~5台 翌日(当日)

6台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

## 仕様

型式	PNCWS-CS-62A-R	PNCWS-CS-64A-R
消費電流	DC5V/70mA	DC5V/90mA
PC接続ポート数	2	4
カスケード接続	不可	
ポート切替方法	ホットキー	
電源入力方式	バスパワー	
コンソール接続 コネクタ	キーボード&マウス	ミニDIN6pinメス×2
	ディスプレイ	HD-15pinメス
	スピーカ	ステレオミニジャック(φ3.5)
PC接続 コネクタ	キーボード&マウス	ミニDIN6pinオス×2
	ディスプレイ	HD-15pinオス
	スピーカ	ステレオミニプラグ(φ3.5)

型式	PNCWS-CS-62A-R	PNCWS-CS-64A-R
解像度	2,048×1,536(最大)、DDC2B	
ケーブル長さ	1.2m	1.8m
スキャンインターバル(秒)	3、5、10、20	5
動作環境	動作	温度：0~50℃、湿度：0~80%(結露なきこと)
	保存	温度：-20~60℃、湿度：0~80%(結露なきこと)
材質	プラスチック	
重量・外形寸法(mm)	410g、120(W)×49(D)×25(H)	900g、90(W)×72(D)×26(H)
付属品	マニュアル(英語)	
規格	FCC Class B、CE	

販売：ミスミ/製造元：ATEN

KVM  
短距離用  
KVMスイッチ

USB・PS/2

接続 KVM

USB接続

KVM

PS/2接続

KVM

KVM

オプション

キーボード・

マウス

エミュレータ

## 小型(2/4ポート)

RoHS



PNCWS-CS-82A-R

PS/2 バス  
パワー CE対応Delivery  
納期

## スチール製のコンパクトなKVMスイッチ

- PS/2バスパワーで動作するので外部電源は不要。
- ソフトウェア不要の簡単セットアップ。



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	PC接続 ポート数	単 価		
		1~9台	10~19台	20台以上
PNCWS-CS-82A-R	2	¥9,500	¥9,020	¥8,360
PNCWS-CS-84A-R	4	¥14,500	¥13,700	¥12,700

## 出荷日

1~5台 翌日(当日)

6台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

## 仕様

型式	PNCWS-CS-82A-R	PNCWS-CS-84A-R
消費電流	DC9V/120mA	DC9V/130mA
PC接続ポート数	2	4
カスケード接続	不可	
ポート切替方法	セレクトスイッチ/ホットキー	
電源入力方式	バスパワー	
コンソール接続 コネクタ	キーボード&マウス	ミニDIN6pinメス×2
	ディスプレイ	HD-15pinメス
	スピーカ	ミニDIN6pinメス×2
PC接続 コネクタ	キーボード&マウス	ミニDIN6pinメス×4
	ディスプレイ	HD-15pinオス×2
	スピーカ	ミニDIN6pinメス×8
解像度	1,920×1,440(最大)、VESA DDC2B	

型式	PNCWS-CS-82A-R	PNCWS-CS-84A-R
スキャンインターバル(秒)	3、5、10、20	5
動作環境	動作	温度：5~40℃、湿度：0~80%(結露なきこと)
	保存	温度：-20~60℃、湿度：0~80%(結露なきこと)
材質	スチール	
重量・外形寸法(mm)	420g、128(W)×75(D)×45(H)	640g、200(W)×75(D)×45(H)
付属品	マニュアル	マニュアル
	PC接続専用ケーブル (1.2m×2本)	PC接続専用ケーブル (1.2m×2本、1.8m×2本)
規格	FCC Class B、CE	

販売：ミスミ/製造元：ATEN

## KVMオプション

## KVM専用ACアダプタ

型式	商品詳細
PNACA-ATEN-R	08710ページ

## KVMスイッチ~PC本体接続専用ケーブル

型式	全長	商品詳細
CBLCS-PS2-R-1.8M	1.8m	08710ページ
CBLCS-PS2-R-3M	3m	
CBLCS-PS2-R-5M	5m	

2012.9

2013.8

8708