

KVMドローモジュール

RoHS
15
インチ



KVMMD-HKV10-R

RoHS
17
インチ



KVMMD-HKS10-R

ココが
特長

**KVMスイッチを後方に
取付可能なKVMドロー**

PS/2 CE対応



Delivery
納期

出荷日

1~3台 翌日(当日)
4台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



| 型式 | 画面サイズ | 単 価 | | |
|---------------|-------|----------|----------|----------|
| | | 1~9台 | 10~19台 | 20台以上 |
| KVMMD-HKV10-R | 15インチ | ¥159,100 | ¥143,000 | ¥135,000 |
| KVMMD-HKS10-R | 17インチ | ¥189,000 | ¥170,000 | ¥160,000 |

仕様

| 型式 | KVMMD-HKV10-R | KVMMD-HKS10-R |
|---------|---|-----------------------------|
| サイズ | 15インチ | 17インチ |
| 表示エリア | 304.1(W)×228.1(L) | 337.92(W)×270.33(L) |
| ピクセルピッチ | 0.297(H)×0.297(V) | 0.264(H)×0.264(V) |
| 解像度 | 1,024×768(最大) | 1,280×1,024(最大) |
| 輝度 | 250cd/m ² | 260cd/m ² (センター) |
| コントラスト | 350:1 | 450:1 |
| 表示色 | 26万色(RGB各6ビットデータ) | |
| 視野角 | 左:70° 右:70° 上:60° 下:60° 左:80° 右:80° 上:80° 下:80° | |
| 調整機能 | OSD | |
| 入力信号 | RGBアナログ、H/Vセパレート | |
| PnP | VESADDC 1/2B | |
| キーボード | 106key | |

| | | |
|-------------------|---|-----------------------------|
| タッチパッド | パッド+左右ボタン ※タッチパッドにはスクロール機能付き | |
| ポート切替 | マニュアルスイッチ/ホットキー/OSD | |
| 電源入力方式 | パスワー(KVMスイッチモジュール 08718ページ から供給) | |
| EIA19インチラックマウント高さ | 1U(ユニバーサルタイプ1U取付にも対応) | |
| 動作環境 | 動作 | 温度:0~50℃ 湿度:0~95%(結露なきこと) |
| | 保存 | 温度:-20~60℃ 湿度:0~95%(結露なきこと) |
| 重量 | 8.7kg(KVMMD-HKV10-R) 9.4kg(KVMMD-HKS10-R) | |
| 規格 | CE、FCC | |
| ACアダプタ仕様 | | |
| 入力 | AC100~240V | |
| 出力 | DC12V/3.1A | |
| ケーブル長 | AC電源ケーブル(1.8m)、DC電源ケーブル(1.8m) | |

付属品



KVMスイッチモジュール**08718ページ**に接続できます。KVMドローにはKVMスイッチからパスワーで電源が供給されます。

| | | |
|---|------------------------------------|------|
| ① | ACアダプタ&ケーブル(ACコード:1.8m、DCコード:1.8m) | 1セット |
| ② | マニュアル(英語) | 1部 |

KVMスイッチモジュール

RoHS



KVMMD-IKM001-R

ココが
特長

**KVMドロー・KVMMD-HKシリーズ
(08718ページ)とセットで使用する
KVMスイッチ**

PS/2 CE対応



Delivery
納期

出荷日

1~3台 翌日(当日)
4台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



ご注意

●KVMドローに取り付けて使用するラックスペースを有効活用できるKVMスイッチモジュールです。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



| 型式 | PC接続 ポート数 | 単 価 | | |
|-----------------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 1~9台 | 10~19台 | 20台以上 |
| KVMMD-IKM001-R | 1 | ¥13,200 | ¥13,000 | ¥12,800 |
| KVMMD-IKM108D-R | 8 | ¥29,800 | ¥28,900 | ¥28,300 |

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては**0101ページ**



KVMMD-IKM108D-R

仕様

| 型式 | KVMMD | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| タイプ | IKM001-R | | IKM108D-R |
| ユーザ接続ポート数 | | | |
| PC接続ポート数 | 1 | | 8 |
| 最大接続可能PC台数(カスケード接続) | — | | 64 |
| PC選択方法 | OSD | — | 可能 |
| | パネルボタン | — | 可能 |
| | ホットキー | — | 可能 |
| | — | — | 可能 |
| PC接続 コネクタ | キーボード | ミニDIN6pinメス | |
| | マウス | ミニDIN6pinメス | |
| | ディスプレイ | HD-15pinオス | |
| 電源入力方式 | ACアダプタ(KVMドロー 08718ページ 付属品) | | |
| EIA19インチラックマウント高さ | 1U | | |
| 動作環境 | 動作 | 温度:0~40℃ 湿度:10~90%(結露なきこと) | |
| | 保存 | 温度:-20~60℃ 湿度:10~90%(結露なきこと) | |
| 付属品 | 取付ネジ&ブラケット(一式) | | 取付ネジ&ブラケット(一式)※1、PCシリアルポート接続用アダプタ(ミニDIN6pinメス/D-Sub9pinメス)×2※2 |
| 規格 | CE、FCC、VCCI | | |

※1:カスケード接続時など、KVMスイッチモジュールを単独で19インチラックに固定する場合のみ使用します。

※2:PCのシリアルマウスポートを使用したい場合にCBLKV-CBMシリーズのケーブルとPCのシリアルポートの間に取付けてください。

外部信号
切替対応

KVM
オプション

PS/2
キーボード・
マウス

省線録
スペース型

専用LAN
ケーブル

KVM
スイッチ
一体型