

リアブラケット・エクステンションキット

RoHS



KVMRP-RW1-R

ココが特長

KVMドローKVMMD-HKシリーズ(08718ページ)の後方固定用キット



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・タイプにより長さが異なります。



型式	単 価		
	1~19台	20~34台	35台以上
KVMRP-RW1-R	¥4,250	¥3,990	¥3,730
KVMRP-RW2-R	¥5,070	¥4,770	¥4,460



Delivery
納期

出荷日

1~3台	翌日(当日)
4台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

型式 タイプ	KVMRP	
	RW1-R	RW2-R
フロント~リアポール対応距離(mm)	400~770	590~980

Optional LAN Cable 専用ケーブル

KVMスイッチ接続用UTPケーブル

RoHS



ココが特長

通信周波数350MHzの高性能なUTPケーブル

●350MHzの通信周波数で安定したデータ伝送を行う、高性能なUTPケーブルです。KVMスイッチや延長機能付きのCPUシェアリングデバイスの接続用に使用します。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



Delivery
納期

出荷日

1~10本	5日目
11本~	都度見積

非在庫品



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

仕様

ケーブル&ブーツ色	青
結線	イーサネット・8種8芯ストレート
芯線	単線
適合商品 (掲載ページ)	PNCES-CE-370-R 08723ページ PNCES-UPCED-C-R 08722ページ PNCES-CE-250A-R 08721ページ PNCES-CE-700A-R 08723ページ PNVS-VE-150-R 09208ページ

使用ケーブルについて

本UTPケーブルは、KVMスイッチや延長機能付きのシェアリングデバイスなどの接続に最適な350MHzケーブルを使用しています。

型式 シリーズ名	長さ(m)	単 価			
		1~9本	10~29本	30~49本	50~199本
1		¥1,360	¥1,290	¥1,220	¥1,150
2		¥1,520	¥1,430	¥1,360	¥1,280
3		¥1,660	¥1,570	¥1,490	¥1,410
5		¥1,990	¥1,880	¥1,790	¥1,680
7		¥2,360	¥2,250	¥2,130	¥2,010
10		¥2,720	¥2,580	¥2,450	¥2,310
15		¥3,660	¥3,470	¥3,300	¥3,110
20		¥4,370	¥4,150	¥3,930	¥3,710
25		¥5,200	¥4,940	¥4,680	¥4,420
30		¥6,020	¥5,720	¥5,420	¥5,110
40		¥8,260	¥7,850	¥7,440	¥7,030
50		¥9,800	¥9,300	¥8,820	¥8,320
60	CBCLKV-5E350-BL-R	¥11,450	¥10,870	¥10,310	¥9,730
70		¥12,980	¥12,280	¥11,690	¥11,040
80		¥14,160	¥13,460	¥12,750	¥12,040
90		¥16,170	¥15,340	¥14,520	¥13,690
100		¥17,820	¥16,880	¥15,930	¥15,110
110		¥19,360	¥18,290	¥17,350	¥16,410
120		¥20,890	¥19,830	¥18,770	¥17,700
130		¥22,540	¥21,360	¥20,180	¥19,120
140		¥24,080	¥22,780	¥21,600	¥20,420
150		¥25,610	¥24,310	¥23,010	¥21,720
200		¥30,680	¥29,150	¥27,620	¥26,080
250		¥37,880	¥35,880	¥33,990	¥32,100
300		¥44,960	¥42,600	¥40,360	¥38,120



Order
注文例

シリーズ名	—	長さ(m)
CBCLKV-5E350-BL-R	—	1