

# Console Extender コンソールエクステンダ

## 省配線スペース型

RoHS



PS/2 CE対応



ココが  
特長

### PCの遠隔操作を可能にする 超小型エクステンダ

- PC/AT互換機のリモートコントロールを簡単に実現する超小型のエクステンダ
- CAT5Eケーブルを使用しますので省配線スペース
- 最大70mの延長が可能



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。  
・ノイズの多い場所ではSTPケーブルを推奨します。



※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関して  
ミスミQCTセンターまでお問合わせください。

出荷日	
1~5台	5日目
6台~	都度見積

在庫品

型式	単 価		
	1~9台	10~14台	15台以上
PNCX-MCE-70-R	¥32,800	¥30,800	¥28,800

### 仕様

ユニットタイプ	ローカル	リモート	
消費電流	DC5V/140mA	AC110V/20mA	
電源入力方式	バスパワー	ACアダプタ	
ケーブル長	70m(最大)		
解像度	1,600×1,200/75Hz(最大)		
コネクタ	キーボード	ミニDIN6pinオス	ミニDIN6pinメス
	マウス	ミニDIN6pinオス	ミニDIN6pinメス
	ディスプレイ	HD-15pinオス	HD-15pinメス
	ユニット間接続	RJ-45メス(UTP/STPケーブル)(注)	
LED	電源/接続		
調整機能	-	画質	

ユニットタイプ	ローカル	リモート
電源	バスパワー	DC5V(付属ACアダプタ)
動作環境	動作	温度: 0~40℃、湿度: 0~80%(結露なきこと)
	保存	温度: -40~70℃、湿度: 0~80%(結露なきこと)
材質	プラスチック	
重量、外形寸法(mm)	430g、46(W)×89(D)×25.3(H)	
付属品	①ファームウェアアップグレード用RS-232アダプタ(D-Sub9pinメス) 1個、②ACアダプタ(入力: AC100~240V、DC5V/1A、ケーブル長: 1.8m) 1個、③固定用テープ 4枚、④ドライバ(画像調整用) 1本、⑤マニュアル 1部	
取得規格	CE、FCC Class A	

(注)CAT5Eケーブルは付属しません。

販売: ミスミ/製造元: MINICOM

### 関連情報

#### 推奨UTPアセンブルケーブル



08719ページ

#### 推奨STPアセンブルケーブル



CAT5E STP(単線)

02716ページ

### Keyboard Splitter

## キーボード分岐ユニット

### PS/2



PS/2



ココが  
特長

### PCのPS/2ポートに2台のキーボードを接続可能

- PCのPS/2キーボードポートに、2台のキーボードを接続可能にする分岐ユニット。
- キーボード操作は、先着順に優先的に処理されます。操作が終了すると、自動的にニュートラル状態に復帰します。2段階のカスケード接続に対応していますので、最大4台のキーボードを1台のPCに接続することができます。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

出荷日	
1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様

コネクタ	PC側	キーボード側
全長	250mm	
材質	プラスチック	
付属品	マニュアル(英語)	



※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関して  
ミスミQCTセンターまでお問合わせください。

型式	適合キーボード	単 価		
		1~9台	10~19台	20台以上
PNYK-PS2	PS/2	¥9,810	¥9,600	¥9,390

(注)同一のドライバで動作する、2台のマウス(またはトラックボール)を使用してください。

KVM

KVM延長・  
シェアリング

短距離用

KVMスイッチ

中~長距離用

KVMスイッチ

KVMドロー

KVM延長・

シェアリング

2012.9

2013.8

8725