

1000BASE-T⇔1000BASE-SX マルチモードSCコネクタ

RoHS



1000
BASE-T

CE対応

UL

CSA



Delivery
納期

ココが
特長

海外規格対応のギガビット光メディアコンバーター

- 耐衝撃/放熱に優れたスチール製。
- 最大接続距離500m(マルチモードSCケーブル使用)。



ご注意

- ・10BASE-T/10BASE-F、100BASE-TX/100BASE-FXには接続できません。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスQCTセンターまでお問い合わせください。



型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
NWJGE-CF-01SX-R	¥62,900	¥59,700	¥56,600

出荷日

1~3台	5日目
4台~	都度見積

非在庫品

仕様

通信速度	RJ-45	1000Mbps
	光	1000Mbps
標準規格		IEEE802.3z/ab
通信ポート (RJ-45)	ポート数	1
	通信規格	1000BASE-T
	推奨ケーブル	CAT5Eストレート
通信ポート (光)	ポート数	光デュアルポート(SC)
	通信規格	1000BASE-SX
	推奨ファイバ	マルチモード(コア径50&62.5μm)
	最大接続距離	500m
材質		スチール
消費電流		DC12V/300mA

材質	スチール
電源入力方式	ACアダプタ
動作環境	温度：0~50℃、湿度：10~90%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	250g、94(W)×76(D)×25(H)
付属品	ACアダプタ、取扱説明書、保証書
規格	FCC Part15, CISPR 22, EMI：EN5502 Class A, EMS：EN61000-2-3, EN61000-3-3, CE, UL, CSA

ACアダプタ仕様

入力	AC90~110V
出力	DC12V/0.8A
ケーブル長	1.8m

販売：ミスミ/製造元：TRANSITION NETWORKS

産業用
光メディア
コンバーター
汎用
光メディア
コンバーター

1000BASE-T⇔1000BASE-SX シングルモードSCコネクタ



CE対応



Delivery
納期

ココが
特長

市場最安値! ギガビット対応のメディアコンバーター

- 延長距離10km。
- 高速・安定通信を実現。
- 広い帯域幅。
- LEDによる通信状態の確認が可。



ご注意

- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に
関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

出荷日

1~9台	翌日(当日)
10台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し
付けください。

在庫品

仕様

通信速度	RJ-45	10/100/1000Mbps	
	光	1000Mbps	
標準規格		IEEE802.3/3u/ab/3z	
通信ポート	RJ-45	1ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
		リンク機能	Auto MDI/MDI-X対応*1
	ケーブル	UTP/STP Cat. 3, 4, 5ケーブル(100m)	
光	1ポート	1000BASE-SX	SCファイバーポート
		シングルモード: 9/125μm	
DIPスイッチ		インターナル、オートネゴシエーション、10/100/1000Mbps 全/半二重通信、FLCFオン/オフ	
電源入力		DC12V	
状態表示(LED)		電源、リンク、アクティビティ、FDX/HDX、スピード	
動作環境	動作温度	温度：0~60℃、	
	保存温度	温度：-20~80℃	
	湿度	湿度：5~95%RH(結露なきこと)	
重量・外形寸法(mm)		490g、71(W)×26(H)×97(D)	
規格		CE	
付属品		ACアダプタ、クイックインストールガイド(英語)	

*1 接続された相手先の状態(10/100Mbps、極性)を判定して、自動的にリンクする機能です。

外形図

