

イーサネットシリアルコンバーター・横型

RS-422・485(4ポート)

RoHS



コゴが
特長

LAN経由で4台のRS-422/485機器と双方向通信可能

- PCからLAN(イーサネット)経由でRS-422・485機器を最大4台制御可能
- IPアドレスなどの各種接続設定をLCMディスプレイで表示
- Windows標準デバイスドライバ対応
- SNMP MIB-II ネットワークマネージメントサポート
- TCP/IP、UDP/IPプロトコルサポート
- 15kVサージプロテクタ内蔵(RS-422・485)
- DC2,000V絶縁(PNESI-NPORT5430I-R)

*下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

UL c-UL CE対応 TÜV RS-422・485 100 BASE-TX 10 BASE-T



Delivery
納期

出荷日

1~5台 翌日(当日)


6台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

⚠️ 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
ご注意

ピンサイン



¥

型式	絶縁保護	パッケージ内容	単価
PNES-NPORT5430-R	-	コンバータ本体のみ	¥48,100
PNES-NPORT5430-R-DIN		DINレール取付用キット付き	¥49,000
PNES-NPORT5430-R-AC		ACアダプタ付き	¥49,600
PNESI-NPORT5430I-R	DC2,000V	コンバータ本体のみ	¥61,800
PNESI-NPORT5430I-R-DIN		DINレール取付用キット付き	¥62,700
PNESI-NPORT5430I-R-AC		ACアダプタ付き	¥63,300

個別仕様

型式	PNES-NPORT5430-R	PNESI-NPORT5430I-R
消費電流	DC12V/350mA	DC12V/585mA
絶縁保護	-	DC2,000V

共通仕様

LANポート(Ethernet)	10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45メス)自動検出
シリアルポート	RS-422・485x4(端子台5極)
電源入力	DC12~48V(2kVサージ保護機能付き)
サージ保護	15kV(RS-422・485)
フロー制御	RS-485オートフロー制御
通信速度	50~230,400bps
データビット長、ストップビット長	5/6/7/8bit, 1/1.5/2bit
パリティチェック	偶数/奇数/なし/スペース/マーク
転送	TCP/IP、UDP/IP
本体設定	クライアント: ICMP、DHCP、Telnet、HTTP 警告通知: SNMP、SMTP、SNTP
内蔵機能	プザー、リアルタイムクロック、ウォッチドッグタイマ
設定ツール	Webブラウザ、シリアル/Telnetコンソール、Windowsユーティリティ

*ACアダプタのコネクタと本体の電源用端子台を接続するためのアダプタです。

販売: ミスミ/製造元: MOXA Inc.

対応OS	Windows98/Me/NT/2000/XP/Vista、Linux(real TTY)
固定方法	壁取付・35mm幅DINレール取付(DIN取付タイプのみ)
取付可能ケーブル径(端子台)	AWG#12~30(0.3~2.5mm)
動作環境	動作 温度: 0~55℃、湿度: 5~95%(結露なきこと) 保存 温度: -20~85℃、湿度: 5~95%(結露なきこと)
材質	スチール
重量・外形寸法(mm)	500g、158(W)×103(D)×33(H) 固定具を除く
付属品	壁取付用プレート&ネジセット 1式 各種設定用ソフトウェア(CD-ROM) 1枚 マニュアル(英語) 1冊 パワージャック(AC電源接続用)* 1本
規格	FCC ClassA、CE ClassA、UL、c-UL、TÜV

RS-232・422・485(2ポート)

RoHS



コゴが
特長

LAN経由で2台のシリアル機器と双方向通信可能

- PCからLAN(イーサネット)経由でRS-232・422・485機器が制御可能
- RS-232ポートとRS-422・485ポートをそれぞれ独立して使用可能
- TCP/IP、UDP/IPプロトコルサポート
- RS-485オートフロー制御機能付き
- SNMP MIB-II ネットワークマネージメントサポート
- Windows標準デバイスドライバ対応
- 15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232・422・485)

*下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

UL c-UL CE対応 TÜV RS-232 RS-422・485 100 BASE-TX 10 BASE-T



Delivery
納期

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

⚠️ 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
ご注意

¥

型式	パッケージ内容(注)	単価
PNES-NPORT5230-R	コンバータ本体のみ	¥20,200
PNES-NPORT5230-R-DIN	DINレール取付用キット付き	¥21,100
PNES-NPORT5230-R-AC	ACアダプタ付き	¥21,700

仕様

電源入力	DC12~48V(2kVサージ保護機能付き)
消費電流	DC12V/315mA(最大)
LANポート(イーサネット)	10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45メス)自動検出
シリアルポート	RS-232x1(5極端子台)RS-422・485x1(5極端子台)
サージ保護	15kV(RS-232・422・485)
フロー制御	RTS/CTS(RS-232のみ)、Xon/Xoff
通信速度	50~115,200bps
データビット長、ストップビット長	5/6/7/8bit, 1/1.5/2bit
パリティチェック	偶数/奇数/なし/スペース/マーク
転送	TCP/IP、UDP/IP
本体設定	クライアント: ICMP、DHCP、Telnet、HTTP 警告通知: SNMP、SMTP、SNTP

販売: ミスミ/製造元: MOXA Inc.

内蔵機能	プザー、リアルタイムクロック、ウォッチドッグタイマ
設定ツール	Webブラウザ、シリアル/Telnetコンソール、Windowsユーティリティ
対応OS	Windows98/Me/NT/2000/XP/Vista、Linux(real TTY)
取付可能ケーブル径(端子台)	AWG#12~30(0.3~2.5mm)
固定方法	壁取付・35mm幅DINレール取付(DIN取付タイプのみ)
動作環境	動作 温度: 0~55℃、湿度: 5~95%(結露なきこと) 保存 温度: -40~85℃、湿度: 5~95%(結露なきこと)
材質	アルミニウム
重量・外形寸法(mm)	140g、90(W)×100.4(D)×22(H) 突起部を除く
付属品	各種設定用ソフトウェア(CD-ROM) 1枚 マニュアル(英語) 1冊 パワージャック(AC電源接続用)* 1本
規格	FCC ClassA、CE ClassA、UL、c-UL、TÜV

*ACアダプタのコネクタと本体の電源用端子台を接続するためのアダプタです。

シリアル・
縦型

シリアル・
横型

オプション