

# USB/RS-232コンバーター

## USB 1.1 規格対応 (1ポート)

RoHS



ココが  
特長

### RS-232機器をUSBポートに接続するコンバーター

- 計測器等のRS-232機器を、PCのUSBポートに接続可能にするコンバーター
- RS-232のRI信号に対応



・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して  
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価		
	1~29台	30~39台	40~49台
PNUIC-UC-232A-R	¥3,950	¥3,750	¥3,550

バス  
パワー CE対応 USB 1.1 RS 232



Delivery  
納期

### 出荷日

1~50台 翌日(当日)

51台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様

消費電流	DC5V/90mA(最大)
電源入力方式	バスパワー(USBポートより)
USBコネクタ	1(タイプA)
USB規格	USB 1.1 規格準拠(USB2.0ポート接続可能)
シリアルポート	RS-232×1(D-Sub9pinオス)※
RS-232信号	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, SG, RI
フロー制御	ハードウェア、Xon/Xoff
通信速度	110~230,400bps(FIFO/バッファ96byte)
対応OS	Windows2000/XP/Vista/7

最大取付可能台数	7台(PC1台あたり)
動作環境	動作 温度：5~40℃、湿度：0~80%RH(結露なきこと)
	保存 温度：-20~60℃、湿度：0~80%RH(結露なきこと)
材質	プラスチック
重量・外形寸法(mm)	60g、65.9(W)×34(D)×16(H) (RS-232側)
ケーブル長	350mm
付属品	ドライバソフト(CD-ROM)、マニュアル(英語)
規格	FCC ClassB, CE

※モデム等のデータ中継接続機器(DCE)とストレート結線で接続可能です。

販売：ミスミ/製造元：ATEN

### RS-232ピンアサイン

ピン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
機能	CD(in)	RxD(in)	TxD(out)	DTR(out)	GND	DSR(in)	RTS(out)	CTS(in)	RI(out)

## ロングケーブル・USB 1.1 規格対応 (1ポート)

RoHS



ココが  
特長

### 580mmロングケーブルのRS-232/USBコンバーター

- 計測器等のRS-232機器をPCのUSBポートに接続するコンバーター
- 全長850mmのロングケーブル



・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して  
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価		
	1~29台	30~39台	40~49台
PNUIC-REX-USB60F-R	¥5,200	¥4,800	¥4,400

バス  
パワー CE対応 USB 1.1 RS 232



Delivery  
納期

### 出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様

電源入力方式	バスパワー(USBポートより)
USBコネクタ	1(タイプA)
USB規格	USB 1.1 規格準拠(USB2.0ポート接続可能)
シリアルポート	RS-232×1(D-Sub9pinオス)※1
RS-232信号	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, SG, RI
フロー制御	ハードウェア、Xon/Xoff
通信速度	300~230,400bps
データフォーマット	データ長：7/8bit、パリティ：偶数/奇数/なし、ストップビット長：1/2bit

対応OS	Windows98SE/Me/2000/XP/Vista/7、MacOS X
最大取付可能台数	10台(PC1台あたり)※2
動作環境	動作 温度：0~50℃、湿度：10~90%RH(結露なきこと)
	保存 温度：-20~65℃、湿度：10~90%RH(結露なきこと)
材質	プラスチック
重量・外形寸法(mm)	55g(ケーブルを含む)28(W)×85(D)×11(H)(ケーブルを除く)
ケーブル長	850mm
付属品	ドライバソフト(CD-ROM)、マニュアル、保証書
規格	VCCI ClassB FCC, CE

※1：モデム等のデータ中継接続機器(DCE)とストレート結線で接続可能です。

※2：PC搭載のCOMポートやモデム/PHSカード等のデバイスドライバにより最大取付台数は異なります。

USB機器

RS-232

RS-232・422・485

RS-422・485

IDE・SATA

LAN  
(イーサネット)