

カスケード接続・USB2.0規格対応(4ポート)



**ココが
特長**

USB2.0規格対応の4ポートUSBハブ

- USB 1.1 規格下位互換*
- カスケード接続により複数台のUSB対応機器をパソコンに接続可能
- 背面の強力磁石でスチール製の天板などに固定可能

!
ご注意

・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。
※この場合は「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません

¥

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PNUSH-USB-225GSV	¥3,890	¥3,600	¥3,450

USB 2.0 USB 1.1

Delivery
納期

出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

電源入力方式	ACアダプタバスパワー
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
USB規格	USB2.0規格準拠 (USB 1.1 上位互換)
USBコネクタ	1(タイプB、アップストリーム: PCと接続) 4(タイプA、ダウンストリーム: USB機器と接続)
対応OS	Windows98SE/Me/2000/XP/7、Mac OS X/8.6以降
材質	プラスチック
重量・外形寸法(mm)	51g、86(W)×55.4(D)×17.3(H) ※突起部は除く
機能	過電流保護機能内蔵
付属品	小型ACアダプタ(入力:AC100~240V、出力:DC5V/2.6A、ケーブル長:1.8m)、 ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス・ミニUSBコネクタ オス 約1.8m)

USB2.0規格対応(2ポート)



**ココが
特長**

USB2.0規格対応の2ポートUSBハブ

- USB 1.1 規格下位互換
- PCのUSBポートから電源を取得してバスパワーで動作
- ACアダプタを使用しないバスパワータイプです。

!
ご注意

・USB 1.1 規格の環境で使用する場合は「Hi-SPEED」モード(480Mbps)では動作しません。
・本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
・本商品はカスケード接続には対応しておりませんのでダウンストリームポートには、USBハブは接続できません。

¥

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PNUSH-USB-HEX206BK	¥2,000	¥1,900	¥1,800

バス パワー USB 2.0 USB 1.1

Delivery
納期

出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

電源入力方式	バスパワー	
出力(ポートごと)	400mA(最大:全ポート合計)	
USB規格	USB2.0規格準拠 (USB 1.1 上位互換)	
USBコネクタ	1(タイプA、アップストリーム: PCと接続) 2(タイプA、ダウンストリーム: USB機器と接続)	
状態表示	2(デバイス正常接続時: ブルー、過電流保護機能内蔵)	
対応OS	Windows98SE/Me/2000(SP3以降)/XP(SP1以降)、 Vista(SP1以降)、7、Mac OS X(10.0以降)/Mac OS(9.0以降)	
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	
動作環境	動作	温度: 5~40℃、湿度: 0~80%RH(結露なきこと)
	保存	温度: -20~60℃、湿度: 0~80%RH(結露なきこと)
材質	プラスチック	
重量・外形寸法(mm)	44g、W39×D72×H32 ※突起部は除く	
ケーブル長	60cm(ハブに直付け/コネクタ部は含みません)	

PS/2
キーボード・
マウス

USBハブ

USB
エクステンダ

PCカード・
USBポート
増設

パラレル