

シェアスイッチ・USB2.0規格対応(4ポート)



USB 2.0



ココが特長

2台のPCで4台のUSB機器をシェアできるUSBハブ

- USBケーブルを差し替えせずに2台のPCで4台のUSB機器をシェア可能
- USB2.0規格準拠



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスQCTセンターまでお問い合わせください。

出荷日	
1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式	単価		
	1~29台	30~39台	40~49台
PNUSH-USH2-24SSV	¥4,000	¥3,880	¥3,760

仕様

電源入力方式	バスパワー(USB)/ACアダプタ 両対応
出力(ポートごと)	バスパワー: DC5V/100mA(最大) セルフパワー: DC5V/500mA(最大)
USB規格	USB2.0規格準拠 (USB 1.1 上位互換)
USBコネクタ	2(タイプBメス、アップストリーム) 4(タイプAメス、ダウンストリーム)

状態表示	2(PC接続)、4(USB接続)
対応OS	Windows98SE/Me/2000/XP/Vista、Mac OS X(10.3以降)
動作環境	動作: 温度: 0~40℃、湿度: 0~80%RH(結露なきこと) 保存: 温度: 0~60℃、湿度: 0~80%RH(結露なきこと)
材質	プラスチック
付属品	USBケーブル(Aタイプオス-Bタイプオス、1.5m) 2本 専用ACアダプタ(入力: AC100V 出力: DC5V/2.5A ケーブル長: 1.8m) 1台
重量・外形寸法(mm)	87g、110(W)×66.5(D)×25(H)

Industrial USB Hub
産業用USBハブ

4ポート/7ポート



PNUSH-UPOINT407-R



PNUSH-UPOINT404-R

UL USB 2.0 USB 1.1



ココが特長

産業用高性能USBハブ

- ハイスピードUSB2.0による最大480Mbps伝送
- バスパワーか外部電源による選択可能(PNUSH-UPOINT404-R)
- すべてのUSBポートが15KV ESDレベル4保護に対応
- ウォールマウント取付に対応
- USB-IF認証に対応



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスQCTセンターまでお問い合わせください。

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式	ポート数	単価
		1~9台
PNUSH-UPOINT404-R	4	¥19,800
PNUSH-UPOINT407-R	7	¥23,800

仕様

型式		PNUSH-UPOINT404-R	PNUSH-UPOINT407-R
通信速度		up to 480Mbps	
標準規格		USB 1.1、USB2.0	
通信ポート	アップストリーム	1	1
	ダウンストリーム	4	7
	コネクタ	Type B for アップストリーム、Type A for ダウンストリーム	
スピード		480 Mbps(ハイスピードUSB)/12 Mbps(フルスピードUSB)	
外形寸法(mm)		80(D)×35(H)×130(W)	100(D)×35(H)×192(W)
環境	動作	温度: 0~60℃ (Wide Temperature Models: -40 to 85℃)、湿度: 5~95%RH(結露なきこと)	
	保存	温度: -20~75℃ (Wide Temperature Models: -40 to 85℃)、湿度: 5~95% (結露なきこと)	
電源	入力電圧	12~40V 外部電源(端子台)	
	電力消費量	1300mA@12VDC, 690mA@24VDC, 470mA@36VDC	2300mA@12VDC, 1130mA@24VDC, 790mA@36VDC
LED		Power, Ready, Fault	
規格		FCC Class A, UL, LVD	
材質		アルミニウム	
付属品		電源アダプタ、USBケーブル、クイック・インストール・ガイド、ウォールマウントキット	