

ケーブル部材表 ACサーボモータ対応ケーブル

●三菱電機(株)

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	使用コネクタ					サーボモーターコネクタ型番	使用圧着端子	A(C)ケーブル型番	B(D)ケーブル型番
			接続先	型番	関連資材	製造元	ミスマッチ有無				
MR-J4W MR-J3W	電源	SVPM-J3W1	アンプ	F35FDC-04V-K	LF3F-41GF-P2.0	JST	×	—	—	(A)NA3CT-18-4 (C)NA3UCSB-18-4	(B)NA3CTR-18-4 (D)NA3UCRSB-18-4
		モーター	JN4FT04SJ1-R	ST-TMH-5-C1B-100	JAE	×	—	—	—	—	—
		SVPM-J3W1B	アンプ	—	—	—	—	—	—	(A)NAVC-21-1P (C)NAVC5B-21-1P	(B)NAMF-21-1P (D)NAMFSB-21-1P
		モーター	JN4FT02SJ1-R	ST-TMH-5-C1B-100	JAE	○	—	—	—	—	—
	エンコーダー	SVEM-J3W1	アンプ	36210-0100FD	36310-3200-008	3M	○	—	—	—	—
		モーター	1674320-1	—	—	TE	○	—	—	NAVC5B-23-3P	NAMFSB-23-3P
MR-J4 MR-J3 MR-JN	電源	SVPM-J3HF1	アンプ	—	—	—	—	—	—	(A)NA3CT-18-4 (C)NA3UCSB-18-4	(B)NA3CTR-18-4 (D)NA3UCRSB-18-4
		モーター	JN4FT04SJ1-R	ST-TMH-5-C1B-100	JAE	×	—	—	—	—	—
		SVPM-J3HF2	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A18-10SD-D-BSS	CE3057-10A-1-D	DDK	○	MR-PWCNS4相当	—	(A)NA6CT-16-4 (C)NA6UCSB-16-4	(B)NA6CTR-16-4 (D)NA6UCRSB-16-4	
		SVPM-J3HF3	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A18-10SD-D-BSS	CE3057-10A-1-D	DDK	○	MR-PWCNS4相当	—	(A)NA6CT-14-4 (C)NA6UCSB-14-4	(B)NA6CTR-14-4 (D)NA6UCRSB-14-4	
		SVPM-J3HF5	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A22-22SD-D-BSS	CE3057-12A-1-D	DDK	○	MR-PWCNS5相当	—	(A)NA6CT-14-4 (C)NA6UCSB-14-4	(B)NA6CTR-14-4 (D)NA6UCRSB-14-4	
		SVPM-J3HF6	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A22-22SD-D-BSS	CE3057-12A-1-D	DDK	○	MR-PWCNS5相当	—	NA6CT-10-4	NA6CTR-10-4	
		SVPM-J3HF7	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A24-10SD-D-BSS	CE3057-16A-1-D	DDK	○	MR-PWCNS2相当	RBA5.5-4YE	(A)NA6CT-10-4 (C)NA6UCSB-10-4	(B)NA6CTR-10-4 (D)NA6UCRSB-10-4	
		SVPM-J3HF8	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A32-17SD-D-BSS	CE3057-20A-2-D	DDK	○	MR-PWCNS3相当	—	NA6CT-6-4	NA6CTR-6-4	
		SVPM-J3HF9	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A22-23SD-D-BSS	CE3057-12A-1-D	DDK	○	MR-PWCNS1相当	—	NA6CT-14-4	NA6CTR-14-4	
		SVPM-J3HF10	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A24-10SD-D-BSS	CE3057-16A-1-D	DDK	○	MR-PWCNS2相当	—	NA6CT-10-4	NA6CTR-10-4	
SVPM-J3HF1B	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—		
モーター	JN4FT02SJ1-R	ST-TMH-5-C1B-100	JAE	○	—	—	(A)NAVC-21-1P (C)NAVC5B-21-1P	(B)NAMF-21-1P (D)NAMFSB-21-1P			
SVPM-J3HF2B	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—		
モーター	CM10-SP25-L	CM10-#225C(S2)(D8)-100	DDK	○	MR-BKCNS1相当	—	(A)NA6UC-16-2 (C)NA6UCSB-16-2	(B)NA6UCR-16-2 (D)NA6UCRSB-16-2			
SVPM-J3HF7B	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—		
モーター	DMS3106A-10SL-4-S-BSS	YSO10-5-8	DDK	○	—	RBA2-4BU	NA6UC-16-2	NA6UCR-16-2			
MR-J2S	電源	SVEM-J3HF1	アンプ	36210-0100FD	36310-3200-008	3M	○	MR-J3CN2	—	NAVC5B-23-3P	NAMFSB-23-3P
		モーター	1674320-1	—	—	TE	○	—	—	—	
		SVEM-J3HF2	アンプ	36210-0100FD	36310-3200-008	3M	○	MR-J3SCNS相当	—	NAVC5B-23-3P	NAMFSB-23-3P
		モーター	CM10-SP105-M	CM10-#225C(C1)(D8)-100	DDK	○	—	—	—	—	
		SVEM-J3HF1M	アンプ	1-172169-9	316454-1/1473226-1	TE	○	—	—	—	
		モーター	1674320-1	—	—	TE	○	—	—	NAVC5B-23-4P	NAMFSB-25-4P
		SVEM-J3HF1L-C20	アンプ	36210-0100FD	36310-3200-008	3M	○	MR-ECNM	—	NAVC5B-23-5P	—
		モーター	1-172161-9	170359-1	TE	○	—	—	—	—	
		SVEM-J3HF1L-C30	アンプ	36210-0100FD	36310-3200-008	3M	○	MR-ECNM	—	NAVC5B-23-6P	—
		モーター	1-172161-9	170359-1	TE	○	—	—	—	—	
		SVEM-J3HF1L-D20	アンプ	36210-0100FD	36310-3200-008	3M	○	MR-ECNM	—	—	NAMFSB-25-6P
		モーター	1-172161-9	170359-1	TE	○	—	—	—	—	
SVEM-J3HF1L-D50	アンプ	36210-0100FD	36310-3200-008	3M	○	MR-ECNM	—	—	NAMFSB-25-6P		
モーター	1-172161-9	170359-1	TE	○	—	—	—	—			
SVEM-J3HF2L	アンプ	36210-0100FD	36310-3200-008	3M	○	MR-J3SCNS相当	—	NAVC5B-23-6P	NAMFSB-25-6P		
モーター	CM10-SP105-M	CM10-#225C(C1)-100	DDK	○	—	—	—	—			
MR-J2S	電源	SVPM-J2HC1	アンプ	—	—	—	—	—	—	(A)NA6CT-16-4 (C)NA6UCSB-16-4	(B)NA6CTR-16-4 (D)NA6UCRSB-16-4
		モーター	5559-04P-210	5558PBT3L	モレックス	○	—	RBA1.25-4RE	—	—	
		SVPM-J2HC2	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A22-23SD-D-BSS	CE3057-12A-1	DDK	○	MR-PWCNS1相当	RBA2-4BU	NA6CT-16-4	NA6CTR-16-4	
		SVPM-J2HC3	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A22-23SD-D-BSS	CE3057-12A-1	DDK	○	MR-PWCNS1相当	RBA2-4BU	(A)NA6CT-14-4 (C)NA6UCSB-14-4	(B)NA6CTR-14-4 (D)NA6UCRSB-14-4	
		SVPM-J2HC4	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A24-10SD-D-BSS	CE3057-16A-1	DDK	○	MR-PWCNS2相当	RBA5.5-4YE	NA6CT-12-4	NA6CTR-12-4	
		SVPM-J2HC5	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A22-23SD-D-BSS	CE3057-12A-1	DDK	○	MR-PWCNS1相当	RBA5.5-4YE	(A)NA6CT.12.4 (C)NA6UCSB-12.4	(B)NA6CTR.12.4 (D)NA6UCRSB-12.4	
		SVPM-J2HC6	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A24-10SD-D-BSS	CE3057-16A-1	DDK	○	MR-PWCNS2相当	RBA5.5-4YE	(A)NA6CT-10-4 (C)NA6UCSB-10-4	(B)NA6CTR-10-4 (D)NA6UCRSB-10-4	
		SVPM-J2HC7	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A22-23SD-D-BSS	CE3057-12A-1	DDK	○	MR-PWCNS1相当	RBA5.5-4YE	NA6CT-10-4	NA6CTR-10-4	
		SVPM-J2HC1B	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	5559-06P-210	5558PBT3L	モレックス	○	—	RBA1.25-4RE	(A)NA6CT-16-6 (C)NA6UCSB-16-6	(B)NA6CTR-16-6 (D)NA6UCRSB-16-6	
		SVPM-J2HC2B	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A22-23SD-D-BSS	CE3057-12A-1	DDK	○	MR-PWCNS1相当	RBA2-4BU	(A)NA6CT-16-6 (C)NA6UCSB-16-6	(B)NA6CTR-16-6 (D)NA6UCRSB-16-6	
		SVPM-J2HC3B	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—
		モーター	CE05-6A22-23SD-D-BSS	CE3057-12A-1	DDK	○	MR-PWCNS1相当	RBA2-4BU	(A)NA6CT-14-6 (C)NA6UCSB-14-6	(B)NA6CTR-14-6 (D)NA6UCRSB-14-6	
SVPM-J2HC4B	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—		
モーター	DMS3106A-10SL-4-S	YSO10-5-8(大和電業)	DDK	○	—	RBA2-4BU	NA6UC-16-2	NA6UCR-16-2			
SVPM-J2HC5B	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—		
モーター	CE05-6A22-23SD-D-BSS	CE3057-12A-1	DDK	○	MR-PWCNS1相当	RBA5.5-4YE	NA6CT-12-6	NA6CTR-12-6			
SVPM-J2HC6B	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—		
モーター	DMS3106A-10SL-4-S-BSS	YSO10-5-8(大和電業)	DDK	○	—	RBA2-4BU	NA6UC-16-2	NA6UCR-16-2			
SVPM-J2HC7B	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—		
モーター	CE05-6A22-23SD-D-BSS	CE3057-12A-1	DDK	○	MR-PWCNS1相当	RBA1.25-4RE	(A)NA6CT-12-6 (C)NA6UCSB-12-6	(B)NA6CTR-12-6 (D)NA6UCRSB-12-6			
SVPM-J2HC8B	アンプ	—	—	—	—	—	—	—	—		
モーター	CE05-6A24-10SD-D-BSS	CE3057-16A-1	DDK	○	MR-PWCNS2相当	RBA1.25-4RE	NA6CT-16-6	NA6CTR-16-6			
MR-J2S	エンコーダー	SVEM-J2HC1	アンプ	10120-3000PE	10320-52F0-008	3M	○	MR-CCN1相当	—	NAVC5B-27-5P	NAMFSB-25-5P
		モーター	1-172161	170359-1 MTI-0002(東亜電気工業)	TE	○	—	—	—	—	
		SVEM-J2HC2	アンプ	10120-3000PE	10320-52F0-008	3M	○	MR-CCN1相当	—	NAVC5B-27-4P	NAMFSB-25-4P
		モーター	DMS3106A-20-29-S-BSS	CE3057-12A-3	DDK	○	—	—	—	—	
		SVEM-J2HC1L	アンプ	10120-3000PE	10320-52F0-008	3M	○	MR-CCN1相当	—	NAVC5B-23-7P	NAMFSB-25-7P
		モーター	1-172161	170359-1 MTI-0002(東亜電気工業)	TE	○	—	—	—	—	
SVEM-J2HC2L	アンプ	10120-3000PE	10320-52F0-008	3M	○	MR-CCN1相当	—	NAVC5B-23-5P	NAMFSB-25-5P		
モーター	DMS3106A-20-29-S-BSS	CE3057-12A-3	DDK	○	—	—	—	—			

PLC対応ケーブル

リレーターミナル対応ケーブル

タッチパネル対応ケーブル

ACサーボモータ対応ケーブル

I/Oボード対応ケーブル

画像センサ対応ケーブル

センサ対応ケーブル

ケーブル部材表 ACサーボモータ対応ケーブル

●(株)安川電機

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	使用コネクタ					サーボモーター コネクタ型番	使用圧着端子	A(C)ケーブル型番	B(D)ケーブル型番
			接続先	型番	関連資材	製造元	ミミ規格番号				
ΣV	電源	SVPY-SGFV1	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	J17-06FMH-7KL-1	SJ1F-01GF-P0.8	JST	×	JZSP-CSM9-1-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CT-20-4	NA3CTR-22-4
		SVPY-SGFV2	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	J27-06FMH-7KL-1	SJ2F-01GF-P1.0	JST	×	JZSP-CSM9-2-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CT-20-4	NA3CTR-22-4
		SVPY-SGFV4	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	J37-06FMH-8KL-1	SJ3F-41GF-P1.8	JST	×	JZSP-CSM9-3-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTF-R
		SVPY-SGFV5	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	350780-1	350551-3	TE	○	-	RBA1.25-4RE	NA6CT-16-4	NA6CTR-16-4
		SVPY-SGFV6	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	NMS3106B-18-10S	NMS3057-10A	JAE	○	-	-	NASVCT-2-4	NARVCT-2-4
		SVPY-SGFV7	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	DMS3106B-18-10S	-	DDK	○	-	V5.5-4	NA6CT-12-4	NA6CTR-12-4
		SVPY-SGFV8	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	NMS3106B-22-22S	-	JAE	○	-	V5.5-4	NA6CT-10-4	NA6CTR-10-4
		SVPY-SGFV9	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
モーター	NMS3106B-22-22S		-	JAE	○	-	V5.5-4	NA6CT-8-4	NA6CTR-8-4		
SVPY-SGFV1B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-		
	モーター	J17-06FMH-7KL-1	SJ1F-01GF-P0.8	JST	×	JZSP-CSM9-1-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CT-20-6	NA3CTR-22-6		
SVPY-SGFV2B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-		
	モーター	J27-06FMH-7KL-1	SJ2F-01GF-P1.0	JST	×	JZSP-CSM9-2-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CT-20-6	NA3CTR-22-6		
SVPY-SGFV3B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-		
	モーター	J37-06FMH-8KL-1	SJ3F-01GF-P1.8	JST	×	JZSP-CSM9-3-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTF-R		
SVPY-SGFV4B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-		
	モーター	350781-1	350689-6	TE	○	-	RBA1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTF-R		
SVPY-SGFV5B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-		
	モーター	CM10-SP2S-MD	CM10-#22SC(S2) (D8)-100	DDK	○	-	-	NASVPB-B	-		
エンコーダー	SVEY-SGFV1	アンプ	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
		モーター	54346-0070	-	モレックス	○	-	-	-	-	
	SVEY-SGFV3	アンプ	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
		モーター	54280-0600	-	モレックス	×	-	-	-	-	
	SVEY-SGFV4	アンプ	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
		モーター	CM10-SP10S-MD	CM10-#22SC(S2) (D8)-100	DDK	○	-	-	-	-	
	SVEY-SGFV1M	アンプ	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
		モーター	54346-0070	-	モレックス	○	-	-	-	-	
	SVEY-SGFV2M	アンプ	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
		モーター	CM10-SP10S-MD	M-CM10-#22SC-S1D(8)	DDK	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
	SVEY-SGFV12L	アンプ	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-B	NA20276RRSB-D	
		モーター	54280-0609	-	モレックス	○	-	-	-	-	

●(株)キーエンス

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	使用コネクタ					サーボモーター コネクタ型番	使用圧着端子	A(C)ケーブル型番	B(D)ケーブル型番
			接続先	型番	関連資材	製造元	ミミ規格番号				
SV	電源	SVPK-SV1	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	J17-06FMH-7KL-1M-CF	SJ1F-01GF-P0.8	JST	×	-	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-4	NA3CTR-22-4
		SVPK-SV2	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	J27-06FMH-7KL-1M-CF	SJ2F-01GF-P1.0	JST	×	-	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-4	NA3CTR-22-4
		SVPK-SV3	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	J37-06FMH-8KL-1L-CF	SJ3F-41GF-P1.8	JST	×	-	RBG1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTF-R
		SVPK-SV4	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	NMS3106B-18-10S	NMS3057-10A	JAE	○	-	-	NASVCT-2-4	NARVCT-2-4
		SVPK-SV5	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	NMS3106B-18-10S	-	JAE	○	-	-	NA6CT-12-4	NA6CTR-12-4
		SVPK-SV6	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	NMS3106B-22-22S	-	JAE	○	-	-	NA6CT-10-4	NA6CTR-10-4
		SVPK-SV7	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	NMS3106B-22-22S	-	JAE	○	-	-	NA6CT-8-4	NA6CTR-8-4
		SVPK-SV1B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
モーター	J17-06FMH-7KL-1M-CF		SJ1F-01GF-P0.8	JST	×	-	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-6	NA3CTR-22-6		
SVPK-SV2B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-		
	モーター	J27-06FMH-7KL-1M-CF	SJ2F-01GF-P1.0	JST	×	-	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-6	NA3CTR-22-6		
SVPK-SV3B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-		
	モーター	J37-06FMH-8KL-1L-CF	SJ3F-41GF-P1.8	JST	×	-	RBG1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTF-R		
SVPK-SV4B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-		
	モーター	CM10-SP2S-MD	CM10-#22SC(S2) (D8)-100	DDK	○	-	-	NASVPB-B	-		
エンコーダー	SVEK-SV1	アンプ	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
		モーター	54346-0070	-	モレックス	○	-	-	-	-	
		アンプ	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
SVEY-SV2	アンプ	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C		
	モーター	CM10-SP10S-MD	CM10-#22SC(S2) (D8)-100	DDK	○	-	-	-	-		

●パナソニック(株)

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	使用コネクタ					サーボモーター コネクタ型番	使用圧着端子	A(C)ケーブル型番	B(D)ケーブル型番
			接続先	型番	関連資材	製造元	ミミ規格番号				
MINAS A5	電源	SVPP-A51	アンプ	Ai0.75-8GY	N1.25-M4(丸端子)	-	○	-	-	NA3CT-20-4	NA3CTR-20-4
			モーター	JN8FT045J1	ST-TMHS-C1B-3500	JAE	×	-	-	-	-
		SVPP-A52	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	JL04V-6A20-4SE-EB-R	-	JAE	○	-	-	NA6CT-14-4	NA6CTR-14-4
		SVPP-A53	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	JL04V-6A22-22SE-EB-R	-	JAE	○	-	-	NA6CT-14-4	NA6CTR-14-4
		SVPP-A54	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	JL04V-6A22-22SE-EB-R	-	JAE	○	-	-	NA6CT-12-4	NA6CTR-12-4
		SVPP-A51B	アンプ	N1.25-M4	-	JAE	×	-	-	NA3VC-19-2	NA3MF-19-2
			モーター	JN4FT025JMR	ST-TMHS-C1B-3500	JAE	×	-	-	-	-
		SVPP-A52B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	JL04V-6A20-18SE-EB-R	-	JAE	○	-	-	NA6CT-14-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-14-4 NA6UCR-20-2
		SVPP-A53B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	JL04V-6A24-11SE-EB-R	-	JAE	○	-	-	NA6CT-14-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-14-4 NA6UCR-20-2
		SVPP-A54B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
モーター	JL04V-6A24-11SE-EB-R		-	JAE	○	-	-	NA6CT-10-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-10-4 NA6UCR-20-2		
エンコーダー	SVEP-A51	アンプ	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E	
		モーター	JN6FR075M1	LY10-C1-A1-10000	JAE	○	-	-	-	-	
		アンプ	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA3VCSB-25-3P	NA3MFSB-25-3P	
SVEP-A52	アンプ	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	-	-		
	モーター	JN2DS10SL1-R	-	JAE	○	-	-	-	-		

ケーブル部材表 ACサーボモータ対応ケーブル

●オムロン(株)

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	使用コネクタ				サーボメーカー コネクタ型番	使用圧着端子	A(C)ケーブル型番	B(D)ケーブル型番	
			接続先	型番	関連資材	製造元					ミミ取扱有無
OMNUC G5	電源	SVPO-G51	アンプ	A10.75-8GY	N1.25-4M4						
			モーター	JN8FT045J1	ST-TMH-5-C1B-100	JAE	×	-	-	NA3CT-20-4	NA3CTR-20-4
		SVPO-G52	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	NMS3106B-20-4-S	-	-	JAE	○	-	-	NA6CT-18-4
		SVPO-G53	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
			モーター	NMS3106B-22-22-S	-	-	JAE	○	-	-	NA6CT-10-4
		SVPO-G52B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-
	モーター		NMS3106B-20-18-S	-	-	JAE	○	-	-	NA6CT-14-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-14-4 NA6UCR-20-2
	SVPO-G53B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	
		モーター	NMS3106B-24-11-S	-	-	JAE	○	-	-	NA6CT-14-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-14-4 NA6UCR-20-2
	SVPO-G54B	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	
		モーター	NMS3106B-24-11-S	-	-	JAE	○	-	-	NA6CT-10-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-10-4 NA6UCR-20-2
	エンコーダー	SVEO-G51	アンプ	55100-0670	-	-	モレックス	○	-	-	-
			モーター	JN6FR075M1	LY10-C1-A1-10000	JAE	○	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E
SVEO-G52		アンプ	55100-0670	-	-	モレックス	○	-	-	-	
		モーター	JN2D510SL2-R	-	-	JAE	○	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E

●日本電産サンキョー(株)

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	使用コネクタ				サーボメーカー コネクタ型番	使用圧着端子	A(G-GS)ケーブル型番	B(F-FS)ケーブル型番	
			接続先	型番	関連資材	製造元					ミミ取扱有無
S-FLAG	電源	GSPN-NSSFF-1D	アンプ	216-143	R 2-4	ワゴ	×	-	-	-	
			モーター	172159-1	170366-1	TE	○	-	-	NA3CT-18-4	NA3CTR-18-4
		GSPN-NSSFF-2D	アンプ	216-143	R 2-4	ワゴ	×	-	-	-	-
			モーター	NMS3106B-18-10-S	NMS3057-10A	JAE	×	-	-	NA6CT-14-4	NA6CTR-14-4
		GSBN-NSSFF-1D	アンプ	172157-1	170366-1	TE	○	-	-	-	-
			モーター	-	-	-	-	-	-	MAST-UL2517-19-2	NA3UCR-18-2
	GSBN-NSSFF-2D	アンプ	CM10-SP10S-M	CM10-#225C(S2)(D8)	DDK	○	-	-	-	-	
		モーター	-	-	-	-	-	-	MAST-UL2517-19-2	NA3UCR-18-2	
	エンコーダー	GSEN-NSSFF-1D	アンプ	3E206-0100KV	E306-3200-008	3M	×	-	-	-	
			モーター	172160-1	170365-1	TE	○	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E
		GSEN-NSSFF-2D	アンプ	3E206-0100KV	E306-3200-008	3M	×	-	-	-	-
			モーター	CM10-SP10S-M	CM10-#225C(C1)(D8) CM10-#225C(C2)(D8)	DDK	○	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E
		GSEN-NSSFF-1DA	アンプ	3E206-0100KV	E306-3200-008	3M	×	-	-	-	-
			モーター	172160-1	170365-1	TE	○	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E
GSEN-NSSFF-2DA		アンプ	3E206-0100KV	E306-3200-008	3M	×	-	-	-	-	
		モーター	CM10-SP10S-M	CM10-#225C(C1)(D8) CM10-#225C(C2)(D8)	DDK	○	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E	
		電池ボックス	DF3-2EP-2C	DF3-EP2428PCFA	ヒロセ	○	-	-	-		

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	使用コネクタ				サーボメーカー コネクタ型番	使用圧着端子	A(C)ケーブル型番	B(D)ケーブル型番	
			接続先	型番	関連資材	製造元					ミミ取扱有無
三菱電機 (株) 安川電機 パナソニック (株) オムロン (株)	変換ケーブル	HPFML-20-20	アンプ 端子台	10120-6000EL	10320-52F0-008	3M	○	MR-CCN1相当	-	NA20276-13P	NA28WSH-10P
			モーター	HIF3BA-20D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		HPFML-50-50	アンプ 端子台	10150-6000EL	10350-52F0-008	3M	○	MR-J3CN1相当	-	NA20276-25P	NA28WSH-25P
			モーター	HIF3BB-50D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		HPFML-50-50W	アンプ 端子台	10150-6000EL	10350-52F0-008	3M	○	MR-J3CN1相当	-	NA20276-25P	NA28WSH-25P
			モーター	HIF3BA-50D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		HPFML-26-34	アンプ 端子台	10126-6000EL	10326-52F0-008	3M	○	MR-ECN1相当	-	NA20276-13P	NA28WSH-15P
			モーター	HIF3BA-34D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		HPTML-20-20	アンプ 端子台	10120-6000EL	10320-3210-000	3M	○	-	-	NA20276-13P	NA28WSH-10P
			モーター	HIF3BA-20D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
	HPTML-50-50	アンプ 端子台	10150-6000EL	10350-3210-000	3M	○	-	-	NA20276-25P	NA28WSH-25P	
		モーター	HIF3BB-50D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-	
	HPTML-50-50W	アンプ 端子台	10150-6000EL	10350-3210-000	3M	○	-	-	NA20276-25P	NA28WSH-25P	
		モーター	HIF3BA-50D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-	
	HPTML-26-34	アンプ 端子台	10126-6000EL	10326-3210-000	3M	○	-	-	NA20276-13P	NA28WSH-15P	
		モーター	HIF3BA-34D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-	
	MXTML-50-50	アンプ 端子台	54306-5019	54331-0501	モレックス	○	-	-	NA20276-25P	NA28WSH-25P	
		モーター	HIF3BB-50D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-	
	MXTML-50-50W	アンプ 端子台	54306-5019	54331-0501	モレックス	○	-	-	NA20276-25P	NA28WSH-25P	
		モーター	HIF3BA-50D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-	
HPFML-26-26	アンプ 端子台	10126-6000EL	10326-52F0-008	3M	○	MR-ECN1相当	-	NA20276-13P	NA28WSH-15P		
	モーター	HIF3BA-26D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-		
HPFML-36-40	アンプ 端子台	10136-6000EL	10336-52F0-008	3M	○	-	-	NA20276-20P	NA28WSH-25P		
	モーター	HIF3BA-40D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-		
HPTML-26-26	アンプ 端子台	10126-6000EL	10326-3210-000	3M	○	-	-	NA20276-13P	NA28WSH-15P		
	モーター	HIF3BA-26D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-		
HPTML-36-40	アンプ 端子台	10136-6000EL	10336-3210-000	3M	○	-	-	NA20276-20P	NA28WSH-18P		
	モーター	HIF3BA-40D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-		

*定尺品の使用部品は非公開となっております。
*掲載コネクタの型番はストレートタイプのみとなっております。アングルタイプのコネクタは表示しておりませんのでご了承ください。