

ケーブル仕様

ケーブル							
Aケーブル  ○1171ページ		特性レーダーチャート  耐環境物質対応 耐熱性 耐油性 ケーブルキャリア試験 耐ノイズ性 耐左右屈曲性 耐腐蝕性 耐接点回性	主な仕様 シース色 グレー 取得規格 電安法(一部除く) 定格電圧 300 V 使用温度範囲 -10~60 ℃ 難燃性 - 曲げ半径 仕上外径× 6 (固定部) (mm) - (可動部) ※推奨値であり保証値ではございません (※ご注意) 0.3, 0.5mm ² を装置間にする場合の定格電圧は100V未満になります。				
<table border="1"> <tr><th>断面積</th><th>芯数</th></tr> <tr><td>0.3mm²(AWG22)</td><td>4</td></tr> </table>	断面積	芯数	0.3mm ² (AWG22)	4	一般計装用ケーブル VCTF ※特性の目安としてご利用ください。		
断面積	芯数						
0.3mm ² (AWG22)	4						
Bケーブル  ○1329ページ		特性レーダーチャート  耐環境物質対応 耐熱性 耐油性 ケーブルキャリア試験 耐ノイズ性 耐左右屈曲性 耐腐蝕性 耐接点回性	主な仕様 シース色 ブラック 取得規格 ULAWM20276/C-UL 定格電圧 30 V 使用温度範囲 0~80 ℃ 難燃性 VW-1/FT-1 曲げ半径 仕上外径× 6 (固定部) (mm) - (可動部) ※推奨値であり保証値ではございません				
<table border="1"> <tr><th>断面積</th><th>芯数</th></tr> <tr><td>AWG24(0.2mm²)</td><td>4</td></tr> </table>	断面積	芯数	AWG24(0.2mm ²)	4	一般計装用ケーブル UL20276H ※特性の目安としてご利用ください。		
断面積	芯数						
AWG24(0.2mm ²)	4						
Cケーブル  ○1313ページ		特性レーダーチャート  耐環境物質対応 耐熱性 耐油性 ケーブルキャリア試験 耐ノイズ性 耐左右屈曲性 耐腐蝕性 耐接点回性	主な仕様 シース色 ネイビー 取得規格 ULAWM2576/ULAWM2095 定格電圧 150/300 V 使用温度範囲 -20~80 ℃ 難燃性 VW-1 曲げ半径 仕上外径× 6 (固定部) (mm) - (可動部) ※推奨値であり保証値ではございません 【コゴが特長】 ULAWM2095(300V80℃) ULAWM2576(150V80℃)				
<table border="1"> <tr><th>断面積</th><th>芯数</th></tr> <tr><td>AWG25(0.2mm²)</td><td>4</td></tr> </table>	断面積	芯数	AWG25(0.2mm ²)	4	一般計装用ケーブル NAVCSB ※特性の目安としてご利用ください。		
断面積	芯数						
AWG25(0.2mm ²)	4						

電気特性

芯数	コネクタ		Aケーブル				Bケーブル			Cケーブル		
	定格電流 (A以下)	定格電圧 (V以下)	断面積	定格電圧	許容電流 A(30℃)	断面積	定格電圧	許容電流 A(30℃)	断面積	定格電圧	許容電流 A(30℃)	
4	3	AC 250 / DC 125	0.3mm ² (AWG22)	300V	3.0	AWG24 (0.2mm ²)	30V	2.9	AWG25 (0.2mm ²)	150V	3.3	

※各数値は参考値であり、保証値ではありません。

OSC コネクタ対応型番表

形状仕様	ケーブルタイプ	CN1	部材ページ	CN2	部材ページ
P	AC	XS2G-A421	○262		
	DC	XS2G-D421	○262		
PY	AC	XS2G-A421	○262	F1.25-V3.5	○468
	DC	XS2G-D421	○262	F1.25-V3.5	○468
PT	AC	XS2G-A421	○262		
	DC	XS2G-D421	○262		
S	AC	XS2C-A421	○262		
	DC	XS2C-D421	○262		
SY	AC	XS2C-A421	○262	F1.25-V3.5	○468
	DC	XS2C-D421	○262	F1.25-V3.5	○468
ST	AC	XS2C-A421	○262		
	DC	XS2C-D421	○262		

- MS コネクタ付ケーブル
- MS コネクタ付ケーブル(防滴)
- JL04 コネクタ付ケーブル
- JL05 コネクタ付ケーブル
- NCS コネクタ付ケーブル
- NJC コネクタ付ケーブル
- NUW コネクタ付ケーブル
- NR コネクタ付ケーブル
- NRW コネクタ付ケーブル
- NET コネクタ付ケーブル
- PRC04 コネクタ付ケーブル
- PRC03 コネクタ付ケーブル
- PRC05 コネクタ付ケーブル
- RO3 コネクタ付ケーブル
- RO4 コネクタ付ケーブル
- PLT コネクタ付ケーブル
- HR10A コネクタ付ケーブル
- XS2 コネクタ付ケーブル
- DIN・ミニDIN コネクタ付ケーブル