

Ctrl+Fで商品ページ掲載型番の「マークチューブ印字」を検索してご利用ください。

▼ 富士電機 MICREX-SXシリーズ対応ケーブル ピンアサイン(マークチューブ印字) 図

コネクタ付ケーブル

NP1X3206-W NP1X3202-W	
GPN-FU2Y/GPN-FU2T(注)	
X-PLC0282/FMC-282	
0.0	20 20
0.1	19 19
0.2	18 18
0.3	17 17
0.4	16 16
0.5	15 15
0.6	14 14
0.7	13 13
0.8	12 12
0.9	11 11
0.10	10 10
0.11	9 9
0.12	8 8
0.13	7 7
0.14	6 6
0.15	5 5
	4 4
	3 3
	2 2
	1 1

FCNオス40芯  
商品ページ 578

NP1X3206-A			
GPN-FU3Y/GPN-FU3T(注)			
X-PLC0283/FMC-283			
PORT9 (1.8)	20 20	PORT21 (2.4)	20 20
PORT10 (1.9)	19 19	PORT22 (2.5)	19 19
PORT11 (1.10)	18 18	PORT23 (2.6)	18 18
PORT12 (1.11)	17 17	PORT24 (2.7)	17 17
PORT13 (1.12)	16 16	PORT25 (2.8)	16 16
PORT14 (1.13)	15 15	PORT26 (2.9)	15 15
PORT15 (1.14)	14 14	PORT27 (2.10)	14 14
PORT16 (1.15)	13 13	PORT28 (2.11)	13 13
PORT17 (2.0)	12 12	PORT29 (2.12)	12 12
PORT18 (2.1)	11 11	PORT30 (2.13)	11 11
PORT19 (2.2)	10 10	PORT31 (2.14)	10 10
PORT20 (2.3)	9 9	PORT32 (2.15)	9 9
CO_B4	8 8	CO_A4	8 8
CO_B3	7 7	CO_A3	7 7
PORT1 (1.0)	6 6	PORT5 (1.4)	6 6
CO_B2	5 5	CO_A2	5 5
PORT2 (1.1)	4 4	PORT6 (1.5)	4 4
PORT3 (1.2)	3 3	PORT7 (1.6)	3 3
CO_B1	2 2	CO_A1	2 2
PORT4 (1.3)	1 1	PORT8 (1.7)	1 1

FCNオス40芯  
商品ページ 578

NP1X6406-W			
GPN-FU4Y/GPN-FU4T(注)		GPN-FU5Y/GPN-FU5T(注)	
X-PLC0284/FMC-284		X-PLC0285/FMC-285	
0.0	20 20	0.0	20 20
0.1	19 19	0.1	19 19
0.2	18 18	0.2	18 18
0.3	17 17	0.3	17 17
0.4	16 16	0.4	16 16
0.5	15 15	0.5	15 15
0.6	14 14	0.6	14 14
0.7	13 13	0.7	13 13
0.8	12 12	0.8	12 12
0.9	11 11	0.9	11 11
0.10	10 10	0.10	10 10
0.11	9 9	0.11	9 9
0.12	8 8	0.12	8 8
0.13	7 7	0.13	7 7
0.14	6 6	0.14	6 6
0.15	5 5	0.15	5 5
	4 4		4 4
	3 3		3 3
	2 2		2 2
	1 1		1 1

FCNオス40芯  
商品ページ 578

NP1Y32T09P1-A			
GPN-FU6Y/GPN-FU6T(注)			
X-PLC0286/FMC-286			
PORT9 (12.8)	20 20	PORT21 (13.4)	20 20
PORT10 (12.9)	19 19	PORT22 (13.5)	19 19
PORT11 (12.10)	18 18	PORT23 (13.6)	18 18
PORT12 (12.11)	17 17	PORT24 (13.7)	17 17
PORT13 (12.12)	16 16	PORT25 (13.8)	16 16
PORT14 (12.13)	15 15	PORT26 (13.9)	15 15
PORT15 (12.14)	14 14	PORT27 (13.10)	14 14
PORT16 (12.15)	13 13	PORT28 (13.11)	13 13
PORT17 (13.0)	12 12	PORT29 (13.12)	12 12
PORT18 (13.1)	11 11	PORT30 (13.13)	11 11
PORT19 (13.2)	10 10	PORT31 (13.14)	10 10
PORT20 (13.3)	9 9	PORT32 (13.15)	9 9
P_B4	8 8	P_A4	8 8
P_B3	7 7	P_A3	7 7
PORT1 (12.0)	6 6	PORT5 (12.4)	6 6
M_B2	5 5	M_A2	5 5
PORT2 (12.1)	4 4	PORT6 (12.5)	4 4
PORT3 (12.2)	3 3	PORT7 (12.6)	3 3
M_B1	2 2	M_A1	2 2
PORT4 (12.3)	1 1	PORT8 (12.7)	1 1

FCNオス40芯  
商品ページ 578

NP1Y32T09P1 NP1Y32U09P1			
GPN-FU7Y/GPN-FU7T(注)			
X-PLC0287/FMC-287			
0.0	20 20	1.0	20 20
0.1	19 19	1.1	19 19
0.2	18 18	1.2	18 18
0.3	17 17	1.3	17 17
0.4	16 16	1.4	16 16
0.5	15 15	1.5	15 15
0.6	14 14	1.6	14 14
0.7	13 13	1.7	13 13
0.8	12 12	1.8	12 12
0.9	11 11	1.9	11 11
0.10	10 10	1.10	10 10
0.11	9 9	1.11	9 9
0.12	8 8	1.12	8 8
0.13	7 7	1.13	7 7
0.14	6 6	1.14	6 6
0.15	5 5	1.15	5 5
	4 4		4 4
	3 3		3 3
	2 2		2 2
	1 1		1 1

FCNオス40芯  
商品ページ 578

NP1Y64T09P1 NP1Y64U09P1			
GPN-FU8Y/GPN-FU8T(注)		GPN-FU9Y/GPN-FU9T(注)	
X-PLC0288/FMC-288		X-PLC0289/FMC-289	
0.0	20 20	0.0	20 20
0.1	19 19	0.1	19 19
0.2	18 18	0.2	18 18
0.3	17 17	0.3	17 17
0.4	16 16	0.4	16 16
0.5	15 15	0.5	15 15
0.6	14 14	0.6	14 14
0.7	13 13	0.7	13 13
0.8	12 12	0.8	12 12
0.9	11 11	0.9	11 11
0.10	10 10	0.10	10 10
0.11	9 9	0.11	9 9
0.12	8 8	0.12	8 8
0.13	7 7	0.13	7 7
0.14	6 6	0.14	6 6
0.15	5 5	0.15	5 5
	4 4		4 4
	3 3		3 3
	2 2		2 2
	1 1		1 1

FCNオス40芯  
商品ページ 578

NP1W3206T NP1W3206U			
GPN-FU10Y/GPN-FU10T(注)			
X-PLC0290/FMC-290			
0.0	20 20	1.0	20 20
0.1	19 19	1.1	19 19
0.2	18 18	1.2	18 18
0.3	17 17	1.3	17 17
0.4	16 16	1.4	16 16
0.5	15 15	1.5	15 15
0.6	14 14	1.6	14 14
0.7	13 13	1.7	13 13
0.8	12 12	1.8	12 12
0.9	11 11	1.9	11 11
0.10	10 10	1.10	10 10
0.11	9 9	1.11	9 9
0.12	8 8	1.12	8 8
0.13	7 7	1.13	7 7
0.14	6 6	1.14	6 6
0.15	5 5	1.15	5 5
	4 4		4 4
	3 3		3 3
	2 2		2 2
	1 1		1 1

FCNオス40芯  
商品ページ 578

NP1F-HC2, NP1F-HC2MR NP1F-HC2MR1			
GPN-FU13Y/GPN-FU13T(注)			
X-PLC0293/FMC-293			
B20	20 20	A20	20 20
B19	19 19	A19	19 19
B18	18 18	A18	18 18
B17	17 17	A17	17 17
B16	16 16	A16	16 16
B15	15 15	A15	15 15
B14	14 14	A14	14 14
B13	13 13	A13	13 13
B12	12 12	A12	12 12
B11	11 11	A11	11 11
B10	10 10	A10	10 10
B9	9 9	A9	9 9
B8	8 8	A8	8 8
B7	7 7	A7	7 7
B6	6 6	A6	6 6
B5	5 5	A5	5 5
B4	4 4	A4	4 4
B3	3 3	A3	3 3
B2	2 2	A2	2 2
B1	1 1	A1	1 1

FCNオス40芯  
商品ページ 578

NP1W6406T NP1W6406U			
GPN-FU11Y/GPN-FU11T(注)		GPN-FU12Y/GPN-FU12T(注)	
X-PLC0291/FMC-291		X-PLC0292/FMC-292	
0.0	20 20	0.0	20 20
0.1	19 19	0.1	19 19
0.2	18 18	0.2	18 18
0.3	17 17	0.3	17 17
0.4	16 16	0.4	16 16
0.5	15 15	0.5	15 15
0.6	14 14	0.6	14 14
0.7	13 13	0.7	13 13
0.8	12 12	0.8	12 12
0.9	11 11	0.9	11 11
0.10	10 10	0.10	10 10
0.11	9 9	0.11	9 9
0.12	8 8	0.12	8 8
0.13	7 7	0.13	7 7
0.14	6 6	0.14	6 6
0.15	5 5	0.15	5 5
	4 4		4 4
	3 3		3 3
	2 2		2 2
	1 1		1 1

FCNオス40芯  
商品ページ 578

\*商品ページに掲載している「マークチューブ印字」以外の旧型番も掲載しています。今後は商品ページ掲載型番でご注文ください。  
\*信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。  
信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。  
(注)のマークのある型番は中国販売中の類似商品の型番となります。日本では販売しておりませんので、ご了承下さい。

Ctrl+Fで商品ページ掲載型番の「マークチューブ印字」を検索してご利用ください。

NP1F-HC8	
GPN-FU14Y/GPN-FU14T <sup>(注)</sup>	
X-PLC0294/FMC-294	
B20	20 20 A20
B19	19 19 A19
B18	18 18 A18
B17	17 17 A17
B16	16 16 A16
B15	15 15 A15
B14	14 14 A14
B13	13 13 A13
B12	12 12 A12
B11	11 11 A11
B10	10 10 A10
B9	9 9 A9
B8	8 8 A8
B7	7 7 A7
B6	6 6 A6
B5	5 5 A5
B4	4 4 A4
B3	3 3 A3
B2	2 2 A2
B1	1 1 A1

\*こちらの商品  
は信号名が  
複雑なため  
マークチュー  
ブにはコネク  
タピン番号を  
印字しており  
ます。

FCNオス40芯  
商品ページ 578

NP1F-HP2			
GPN-FU15Y/GPN-FU15T <sup>(注)</sup>		GPN-FU16Y/GPN-FU16T <sup>(注)</sup>	
X-PLC0295/FMC-295		X-PLC0296/FMC-296	
CH1 B A		CH2 B A	
B20	20 20 A20	B20	20 20 A20
B19	19 19 A19	B19	19 19 A19
B18	18 18 A18	B18	18 18 A18
B17	17 17 A17	B17	17 17 A17
B16	16 16 A16	B16	16 16 A16
B15	15 15 A15	B15	15 15 A15
B14	14 14 A14	B14	14 14 A14
B13	13 13 A13	B13	13 13 A13
B12	12 12 A12	B12	12 12 A12
B11	11 11 A11	B11	11 11 A11
B10	10 10 A10	B10	10 10 A10
B9	9 9 A9	B9	9 9 A9
B8	8 8 A8	B8	8 8 A8
B7	7 7 A7	B7	7 7 A7
B6	6 6 A6	B6	6 6 A6
B5	5 5 A5	B5	5 5 A5
B4	4 4 A4	B4	4 4 A4
B3	3 3 A3	B3	3 3 A3
B2	2 2 A2	B2	2 2 A2
B1	1 1 A1	B1	1 1 A1

\*こちらの商品  
は信号名が  
複雑なため  
マークチュー  
ブにはコネク  
タピン番号を  
印字しており  
ます。

FCNオス40芯  
FCNオス40芯  
商品ページ 578

NP1F-MP2			
GPN-FU17Y/GPN-FU17T <sup>(注)</sup>		GPN-FU18Y/GPN-FU18T <sup>(注)</sup>	
X-PLC0297/FMC-297		X-PLC0298/FMC-298	
CH1 B A		CH2 B A	
B20	20 20 A20	B20	20 20 A20
B19	19 19 A19	B19	19 19 A19
B18	18 18 A18	B18	18 18 A18
B17	17 17 A17	B17	17 17 A17
B16	16 16 A16	B16	16 16 A16
B15	15 15 A15	B15	15 15 A15
B14	14 14 A14	B14	14 14 A14
B13	13 13 A13	B13	13 13 A13
B12	12 12 A12	B12	12 12 A12
B11	11 11 A11	B11	11 11 A11
B10	10 10 A10	B10	10 10 A10
B9	9 9 A9	B9	9 9 A9
B8	8 8 A8	B8	8 8 A8
B7	7 7 A7	B7	7 7 A7
B6	6 6 A6	B6	6 6 A6
B5	5 5 A5	B5	5 5 A5
B4	4 4 A4	B4	4 4 A4
B3	3 3 A3	B3	3 3 A3
B2	2 2 A2	B2	2 2 A2
B1	1 1 A1	B1	1 1 A1

\*こちらの商品  
は信号名が  
複雑なため  
マークチュー  
ブにはコネク  
タピン番号を  
印字しており  
ます。

FCNオス40芯  
FCNオス40芯  
商品ページ 578

NP1F-MA2			
GPN-FU19Y/GPN-FU19T <sup>(注)</sup>	GPN-FU20Y/GPN-FU20T <sup>(注)</sup>		
X-PLC0299/FMC-299	X-PLC0300/FMC-300		
CH1 B A	CH2 B A		
B17	17 17 A17	B17	17 17 A17
B16	16 16 A16	B16	16 16 A16
B15	15 15 A15	B15	15 15 A15
B14	14 14 A14	B14	14 14 A14
B13	13 13 A13	B13	13 13 A13
B12	12 12 A12	B12	12 12 A12
B11	11 11 A11	B11	11 11 A11
B10	10 10 A10	B10	10 10 A10
B9	9 9 A9	B9	9 9 A9
B8	8 8 A8	B8	8 8 A8
B7	7 7 A7	B7	7 7 A7
B6	6 6 A6	B6	6 6 A6
B5	5 5 A5	B5	5 5 A5
B4	4 4 A4	B4	4 4 A4
B3	3 3 A3	B3	3 3 A3
B2	2 2 A2	B2	2 2 A2
B1	1 1 A1	B1	1 1 A1

\*こちらの商品  
は信号名が  
複雑なため  
マークチュー  
ブにはコネク  
タピン番号を  
印字しており  
ます。

FCNオス40芯  
FCNオス40芯  
商品ページ 578

コネクタ付  
ケーブル資料

\*商品ページに掲載している「マークチューブ印字」以外の旧型番も掲載しています。今後は商品ページ掲載型番でご注文ください。

\*信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。

信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。

(注)のマークのある型番は中国販売中の類似商品の型番となります。日本では販売しておりませんので、ご了承下さい。