


コネクタ付ケーブル


DIN

商品ページ [0917](#)

CN1コネクタ ピンNo.	Aケーブル	Cケーブル	Dケーブル	CN2コネクタ ピンNo.			
ピンNo.は 0329 ページ	例)ピンNo.2 	例)ピンNo.1 白 	例)ピンNo.1 赤 	ピンNo.は 0329 ページ			
ピンNo.	絶縁色	マーク色	対番	絶縁色	マーク色	絶縁色	マーク色
1	黒	なし	1	白	赤	赤	—
2	黒	白		黒	白	白	—
3	赤	なし	2	赤	黒	黒	—
4	赤	白		黒	緑	緑	—
5	緑	なし	3	緑	黄	黄	—
6	緑	白		黒	青	青	—
7	黄	なし	4	黄	茶	茶	—
8	黄	白		黒	灰	灰	—
フード	シールド	シールド	シールド	シールド	シールド	シールド	シールド

CNR

商品ページ [0873](#)

CN1 ピンNo.	線芯識別			CN2 ピンNo.				
ピンNo.は 0230 ページ	Aケーブル	Bケーブル	Cケーブル	Dケーブル	ピンNo.は 0230 ページ			
例)16芯 ピンNo.16 赤 	例)ピンNo.1 白 	例)ピンNo.1 白 	例)ピンNo.10 黒・10 	例)ピンNo.10 黒・10 	例)ピンNo.10 黒・10 			
2~12芯	16芯	1	1	1	1			
ピンNo.	絶縁色	絶縁色	ライン色	対番	絶縁色	絶縁色	ナップリング	ピンNo.
1	黒	黒	—		白	黒	1	1
2	白	白	—	1	黒	黒	2	2
3	赤	赤	—	2	赤	黒	3	3
4	緑	緑	—		黒	黒	4	4
5	黄	黄	—	3	緑	黒	5	5
6	茶	茶	—		黒	黒	6	6
7	青	青	—	4	黄	黒	7	7
8	灰	紫	—		黒	黒	8	8
9	橙	灰	—	5	茶	黒	9	9
10	空	桃	—		黒	黒	10	10
11	桃	草	—	6	青	黒	11	11
12	若葉	橙	—		黒	黒	12	12
13	—	空	—	7	灰	黒	13	13
14	—	藤	—		黒	黒	14	14
15	—	白	黒	8	橙	黒	15	15
16	—	赤	黒		黒	黒	16	16

*シールドはコネクタ内フード接続になります。

CNRW

商品ページ [0876](#)

CN1 ピンNo.	線芯識別				CN2 ピンNo.			
ピンNo.は 0251 ページ	Aケーブル	Bケーブル	Cケーブル	Dケーブル	ピンNo.は 0251 ページ			
例)16芯 ピンNo.16 赤 	例)ピンNo.13 白・黒 	例)ピンNo.2 白 	例)ピンNo.3 3 	例)ピンNo.3 3 	例)ピンNo.3 3 			
2~12芯	16芯	白 黒スパイラル	白	白	1			
ピンNo.	絶縁色	絶縁色	マーク色	絶縁色	マーク色	絶縁色	ナップリング	ピンNo.
1	黒	黒	—	黒	—	黒	1	1
2	白	白	—	白	—	黒	2	2
3	赤	赤	—	赤	—	黒	3	3
4	緑	緑	—	緑	—	黒	4	4
5	黄	黄	—	黄	—	黒	5	5
6	茶	茶	—	茶	—	茶	6	6
7	青	青	—	青	—	青	7	7
8	灰	紫	—	灰	—	黒	8	8
9	橙	灰	—	橙	—	黒	9	9
10	空	桃	—	桃	—	桃	10	10
11	桃	草	—	水	—	水	11	11
12	若葉	橙	—	紫	—	紫	12	12
13	—	空	—	白	黒	白	13	13
14	—	藤	—	白	赤	白	14	14
15	—	白	黒	白	緑	白	15	15
16	—	赤	黒	白	青	白	16	16

*シールドはコネクタ内フード接続になります。