

ミスミ

NA3FVRSB 高屈曲 UL規格シールド付

UL
AWM

VW-1

300V

より線

細編化
導体1重
シールドツイスト
ペア

耐熱

耐油



在庫品



ストック T

1~99m(5本まで)

2

日目出荷



卷末-9

当日出荷 ¥1,000/本

100m

日目出荷



卷末-9

翌日出荷 ¥500/本

※詳細は、下記価格表内の通常出荷をご覧ください

※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

300V 高屈曲 シールド付
可動信号ケーブル

●特に可動性能に優れています。



ご注意

・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

※単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法

[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干
変わることがあります。

RoHS

サンプル提供



型番	断面積 (mm ²)	対数 ^{※4} 1P=2芯	販売単位 全長 ^{※3} もしくは 指定長	通常 出荷日	通常 出荷日	¥通常単価				¥指定長単価				通常 出荷日	
						100m(巻) ×1~2本		99~50m		49~20m		19~10m			
						ストック ^{※1}	メートル 単価 ^{※2}								
NA3FVRSB	0.2	1P	都度見積 (指定1m 単位)	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	通常 出荷日	210	在庫品	315	355	355	379			在庫品	
		2P				349	在庫品	542	609	609	650			在庫品	
		3P				492	在庫品	759	853	853	910			在庫品	
		5P				839	在庫品	1,307	1,468	1,468	1,566			在庫品	
		6P				961	T 1日目	1,483	T/A 1,669	T/A 1,669	T/A 1,780			2日目	
		8P				1,195	在庫品	1,853	2,086	2,086	2,225			在庫品	
		10P				1,575	T 1日目	2,420	T/A 2,722	T/A 2,722	T/A 2,904			2日目	
		15P				2,433	T 1日目	3,763	T/A 4,232	T/A 4,232	T/A 4,514			2日目	
		20P				4,095	T 1日目	6,294	T/A 7,085	T/A 7,085	T/A 7,557			2日目	
		1P				247	在庫品	374	419	419	447			在庫品	
NA3FVRSB	0.3	2P				431	在庫品	664	748	748	798			在庫品	
		3P				588	在庫品	909	1,023	1,023	1,091			在庫品	
		5P				945	在庫品	1,491	1,675	1,675	1,787			在庫品	
		6P				1,094	在庫品	1,692	1,904	1,904	2,031			在庫品	
		8P				1,341	T 1日目	2,058	T/A 2,318	T/A 2,318	T/A 2,472			2日目	
		10P				1,929	T 1日目	2,934	T/A 3,305	T/A 3,305	T/A 3,525			2日目	
		15P				2,813	T 1日目	4,319	T/A 4,860	T/A 4,860	T/A 5,184			2日目	
		20P				4,325	T 1日目	6,667	T/A 7,508	T/A 7,508	T/A 8,008			2日目	
		1P				261	在庫品	408	458	458	489			在庫品	
		2P				452	在庫品	695	783	783	835			在庫品	
NA3FVRSB	0.5	3P				621	在庫品	965	1,097	1,097	1,170			在庫品	
		5P				1,004	T 1日目	1,562	T/A 1,773	T/A 1,773	T/A 1,891			2日目	
		6P				1,139	T 1日目	1,760	T/A 2,002	T/A 2,002	T/A 2,135			2日目	
		8P				1,441	T 1日目	2,234	T/A 2,538	T/A 2,538	T/A 2,708			2日目	
		10P				1,943	T 1日目	3,024	T/A 3,436	T/A 3,436	T/A 3,665			2日目	
		15P				2,995	T 1日目	4,584	T/A 5,213	T/A 5,213	T/A 5,560			2日目	
		20P				4,630	T 1日目	7,073	T/A 8,039	T/A 8,039	T/A 8,575			2日目	



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。

※2 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせて頂きます(1条ものでのご注文は承ることができません)。

※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。(線芯本数については仕様表をご確認ください)1P(1PS)は「×2芯」となります。

Order
注文例

※「(半角括弧)」「1:イチ」「1:アイ」「0:ゼロ」「0:オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。