

選定にあたって

- ・コンセントは電源、電流、電圧に適合する範囲の中で選定してください。電流に関しては使用する機器の定格電流が、使用するコンセントの定格電流の80%以下におさまるものをお選びください。また屋外には防水型、電源側にはメスタイプのものといったように環境に合ったものをご使用ください。
- ・各コンセントの組み合わせについては同じ定格でかつ刃の形状が同じものどうしで組み合わせてください。ミスミでは組み合わせ可能な引掛形コンセントをA～Lの分類に分けましたので、選定時は同じ組み合わせグループのものどうしでお使いください。

※結合面を正面から見た図です。

定格	接地+2P			接地+2P			3P		接地+3P			
	AC125V						AC250V					
	15A	20A	30A	15A	20A	30A	20A	30A	15A	20A	30A	
メス 結合面図 NEMA規格No.												
組み合わせグループ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
埋込み アウトレット 機器用 アウトレット コストレット ナロレット 中継 防水 アウトレット 露出	 3110	 3210-L5	 3310-L5	 3120-1	 3220-L6	 3320-L6	 3220	 3320	 G50	 4220	 4320	 4320-L15
コストレット ナロレット フラダール 中継 防水 インレット イレット	 3114R	-	 3314R-L5	 3124R	-	 3324R-L6	 3224R	 3324R	 3124GR	 4224R	 4324R	 4324R-L15
ナロレット 中継 防水 アウトレット	 3114N	 3214N-L5	 3314N-L5	 3124N	 3224N-L6	 3324N-L6	 3224N	 3324N	 3124GN	 4224N	 4324N	 4324N-L15
中継 防水 アウトレット	 R104	 3214RW-L5	 3314RW-L5	 3124RW	 3224RW-L6	 3324RW-L6	 3224RW	 3324RW	 R105	 4224RW	 4324RW	 4324RW-L15
アウトレット 露出	 S50	-	 3311-L5	 3121-1	-	 3321-L6	 3221	 3321	-	 4221	 4321	 4321-L15

組み合わせグループが同じオス・メスで嵌合が可能

オス 結合面図 NEMA規格No.												
組み合わせグループ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
コストレット ナロレット フラダール 中継 防水 インレット イレット	 3112R	-	 3312R-L5	 3122R	-	 3322R-L6	 3222R	 3322R	 3122GR	 4222R	 4322R	 4322R-L15
ナロレット フラダール 中継 防水 インレット イレット	 3112N	 3212N-L5	 3312N-L5	 3122N	 3222N-L6	 3322N-L6	 3222N	 3322N	 3122GN	 4222N	 4322N	 4322N-L15
フラダール 中継 防水 インレット イレット	 R52-L	-	-	 3122RL	-	-	 3222RL	-	 3122GRL	 4222RL	 R262-L	-
中継 防水 インレット イレット	 R102	 3212RW-L5	 3312RW-L5	 3122RW	 3222RW-L6	 3322RW-L6	 3222RW	 3322RW	 R103	 4222RW	 4322RW	 4322RW-L15
インレット イレット	 3115N	 3215N-L5	 3315N-L5	 3125N	 3225N-L6	 3325N-L6	 3225N	 3325N	 3125GN	 4225N	 4325N	 4325N-L15
インレット イレット	 3115NW	 3215NW-L5	 3315NW-L5	 3125NW	 3225NW-L6	 3325NW-L6	 3225NW	 3325NW	 3125GNW	 4225NW	 4325NW	 4325NW-L15
防塵 カバープレート (注1) O2210ページ	 SLP3000	 SLP3000	 SLP4000	 SLP3000	 SLP3000	 SLP4000	 SLP3000	 SLP4000	 SLP3000	 SLP4000	 SLP4000	 SLP4000
防水 カバー (注2) O2210ページ	 PLC35W	 PLC35W	 PLC41W	 PLC35W	 PLC35W	 PLC41W	 PLC35W	 PLC41W	 PLC35W	 PLC41W	 PLC41W	 PLC41W
アルミ カバープレート O2211ページ	 1141A 1141-1A	 1141A 1141-1A	 1161A	 1141A 1141-1A	 1141A 1141-1A	 1161A	 1141A 1141-1A	 1161A	 1141A 1141-1A	 1161A	 1161A	 1161A

* (注1)：埋込みアウトレットに使用します。
 * (注2)：機器用アウトレットに使用します。
 * NEMA規格No. はオス側には末尾にP、メス側には末尾にRが付きます。(例) L5-20P(オス)、L5-20R(メス)