

ブロック端子台(丸・Y端子式)

Webなら制御機器23万点以上取扱い!

IDEC

BN1U形ねじアップ形ターミナルブロック



UL CSA TÜV

在庫品

ココが
特長

ねじアップ&仮止めで最大約30%省配線工数(当社セルフアップ形比較)を実現

●丸端子、Y端子両用



ご注意

- ・パック数量をご確認下さい。
- ・側板、カバー、記名板等は、e-カタログ上のメーカー仕様を確認して下さい。

1個または1パック単位

型番	結線方式	取付方式	部品/完成品	ネジサイズ	入出力数	定格電流(JIS)(A)	仕様	端子間ピッチ(mm)	カバー(付属)	銘板(付属)	端子幅(mm)	定格適合電線(より線)(mm ²)	バック数量	¥通常単価
BN1U-16W	ネジ	DINレール取付	バラ部品	M3	1対1	16	ねじアップ形	7	別売	別売	7	1.25(2max)	—	62
BN1U-20W	ネジ	DINレール取付	バラ部品	M3.5	1対1	21	ねじアップ形	8	別売	別売	8	2	—	62
BN1U-40W	ネジ	DINレール取付	バラ部品	M4	1対1	40	ねじアップ形	11	別売	別売	11	5.5	—	87
BN1U-16WPN50	ネジ	DINレール取付	バラ部品	M3	1対1	16	ねじアップ形	7	別売	別売	7	1.25(2max)	50	2,348

IDEC

BNH形ブロック式端子台

ココが
特長

タッチダウン構造のブロック端子台配線工数を大幅に削減できます。

●丸端子、Y端子両用



ご注意

- ・側板、カバー、記名板等は、e-カタログ上のメーカー仕様を確認して下さい。

在庫品

1個単位

型番	結線方式	取付方式	部品/完成品	ネジサイズ	入出力数	定格電流(JIS)(A)	仕様	カバー(付属)	銘板(付属)	¥通常単価
BNH15LE-IS	ネジ	DINレール取付	バラ部品	M3.5	1対1	21	タッチダウン形	有	有	213

≡ ちょっとした 便利商品の紹介 ≡

機器と機器とのスペースに!



1対9分岐

- ・スペースが無い場合には、この25mm幅タイプがお勧めです!
- ・DINレール取り付け専用

型番 ESAW-TCM310-5P

- ・5台単位/パック販売
- ・在庫品

¥3,325~
(5台/箱)

この商品は、387ページに掲載しております。