

■価格改定商品リスト(制御部品・電気部品\_2018年5月14日時点)

当社ではお客さまにご満足いただける商品、サービスを低価格でご提供できるよう製造コスト低減や経費削減、業務効率化などの企業努力を続けており、  
 まとめ買いでのお値引きを実施いたします。一方で、ここ数年の材料費や物流費、人件費の高騰により、一部商品でこれまでの価格の維持が困難な状況になっております。  
 つきましては誠に勝手ながら、これらの商品につきましては今後の安定供給と品質維持のため、価格改定をさせていただきますたく存じます。

カテゴリ区分	シリーズ名称	運番	型式
データコンピュータ	1000BASE-T⇄1000BASE-SX マルチモードSCコネクタ	1	NWME-T-SX-01
データコンピュータ	1000BASE-T⇄1000BASE-SX マルチモードSCコネクタ	2	NWCVT-3002BTF-C-R
データコンピュータ	1000BASE-T⇄1000BASE-SX マルチモードSCコネクタ	3	NWJF-MC200GS-R
データコンピュータ	1000BASE-TX⇄1000BASE-FX マルチモードSCコネクタ	4	NWME-TX-FX-01SC-R
データコンピュータ	10BASE-2⇄10BASE-T UL対応	5	NWJE-CX-TBT-02-R
データコンピュータ	10BASE-T, 100BASE-TX⇄100BASE-FX マルチモードSCコネクタ 2重化電源 リレー	6	IEMC-MB101-R
データコンピュータ	10BASE-T⇄10BASE-F マルチモードSTコネクタ	7	NWJE-E-TBT-FRL05-R
データコンピュータ	10BASE-T, 100BASE-TX⇄100BASE-FX シングルモードSCコネクタ	8	NWJF-MC200S-R
データコンピュータ	10BASE-T, 100BASE-TX⇄100BASE-FX マルチモードSCコネクタ	9	NWME-PSW-FX-02SC-R
データコンピュータ	10BASE-T, 100BASE-TX⇄100BASE-FX マルチモードSCコネクタ	10	IEMC-IMC101-M-SC-R
データコンピュータ	10BASE-T, 100BASE-TX⇄100BASE-FX マルチモードSCコネクタ	11	IEMC-IMC21-M-SC-R
データコンピュータ	10BASE-T, 100BASE-TX⇄100BASE-FX マルチモードSCコネクタ	12	IEMC-MB21-R
データコンピュータ	10BASE-T, 100BASE-TX⇄100BASE-FX マルチモードSCコネクタ	13	IEMC-IMC21-M-ST
データコンピュータ	1ポートModbus RTU/ASCII-PROFIBUSスレーブゲートウェイ	14	IMGATE-4101MB-PBS
データコンピュータ	1ポートModbus RTU/ASCII-PROFIBUSマスターゲートウェイ	15	IMGATE-4101MB-PBS-T
データコンピュータ	2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O	16	IO-E1210-R
データコンピュータ	2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O	17	IO-E1211-R
データコンピュータ	2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O	18	IO-E1212-R
データコンピュータ	2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O	19	IO-E1214-R
データコンピュータ	2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O	20	IO-E1240-R
データコンピュータ	2ポートシリアル⇄イーサネットModbusゲートウェイ	21	IMGATE-MB3270
データコンピュータ	2ポートシリアル⇄イーサネットModbusゲートウェイ	22	IMGATE-MB3270-T
データコンピュータ	4点AO搭載リモート・イーサネットI/O	23	IO-E1241-R
データコンピュータ	4点AO搭載リモート・イーサネットI/O	24	IO-E1242-R
データコンピュータ	6点RTD搭載リモート・イーサネットI/O	25	IO-E1280-R
データコンピュータ	8点TC搭載リモート・イーサネットI/O	26	IO-E1282-R
データコンピュータ	DCE/DTE切替可能・最大延長900m・プラスチック製	27	PNICO-OPT-23S
データコンピュータ	PNICO-DTE/DCEシリーズ専用POFケーブル	28	PNICO-CBL-01-R
データコンピュータ	PNICO-DTE/DCEシリーズ専用POFケーブル	29	PNICO-CBL-02-R
データコンピュータ	PNICO-DTE/DCEシリーズ専用POFケーブル	30	PNICO-CBL-05-R
データコンピュータ	PNICO-DTE/DCEシリーズ専用POFケーブル	31	PNICO-CBL-10-R
データコンピュータ	PNICO-DTE/DCEシリーズ専用POFケーブル	32	PNICO-CBL-15-R
データコンピュータ	PNICO-DTE/DCEシリーズ専用POFケーブル	33	PNICO-CBL-20-R
データコンピュータ	PNICO-DTE/DCEシリーズ専用POFケーブル	34	PNICO-CBL-30-R
データコンピュータ	RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応	35	PNUE-2X-UCF60-R
データコンピュータ	RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応	36	PNACA-ATEN3-R
データコンピュータ	RS-232(1ポート)	37	PNES-NPORT5110-R
データコンピュータ	RS-232(1ポート)	38	PNES-NPORT5110-R-DIN
データコンピュータ	RS-232(2ポート)	39	PNES-NPORT5210-R
データコンピュータ	RS-232(2ポート)	40	PNES-NPORT5210-R-AC
データコンピュータ	RS-232(2ポート)	41	PNES-NPORT5210-R-DIN
データコンピュータ	RS-232(4ポート)	42	PNES-NPORT5410-R
データコンピュータ	RS-232(4ポート)	43	PNES-NPORT5410-R-AC
データコンピュータ	RS-232(4ポート)	44	PNES-NPORT5410-R-DIN
データコンピュータ	RS-232(8/16ポート)	45	PNES-NPORT5610-8-R
データコンピュータ	RS-232(8/16ポート)	46	PNES-NPORT5610-16-R
データコンピュータ	RS-232・422・485(1ポート)	47	PNES-JEPORT5601-R
データコンピュータ	RS-232・422・485(2ポート)	48	PNES-NPORT5230-R
データコンピュータ	RS-232・422・485(2ポート)	49	PNES-NPORT5230-R-DIN
データコンピュータ	RS-232・422・485(2ポート)	50	PNES-NPORT5230-R-AC
データコンピュータ	RS-422・485(4ポート)	51	PNES-NPORT5430-R
データコンピュータ	RS-422・485(4ポート)	52	PNESI-NPORT5430I-R
データコンピュータ	RS-422・485(4ポート)	53	PNES-NPORT5430-R-AC
データコンピュータ	RS-422・485(4ポート)	54	PNES-NPORT5430-R-DIN
データコンピュータ	RS-422・485(4ポート)	55	PNESI-NPORT5430I-R-AC
データコンピュータ	RS-422・485(4ポート)	56	PNESI-NPORT5430I-R-DIN
データコンピュータ	RS-485リモートI/O, 8/12/16デジタル入力	57	IO-R1210-R
データコンピュータ	RS-485リモートI/O, 8/12/16デジタル入力	58	IO-R1212-R
データコンピュータ	RS-485リモートI/O, 8/12/16デジタル入力	59	IO-R1214-R
データコンピュータ	RS-485リモートI/O, 8アナログ入力	60	IO-R1240-R
データコンピュータ	RS-485リモートI/O, 8アナログ入力	61	IO-R1241-R
データコンピュータ	USB GPIB適性コンピュータ	62	PNUIX-REX-USB220-R
データコンピュータ	USB/PS2キーボード・マウス変換アダプタ	63	PNUIX-APSUSB-R
データコンピュータ	USB1.1, USB2.0規格対応(2.4ポート)	64	PNUIX-UC2322-R
データコンピュータ	USB1.1, USB2.0規格対応(2.4ポート)	65	PNUIX-UC2324-R
データコンピュータ	USB1.1, USB2.0規格対応(2.4ポート)	66	PNUIX-UC4852-R
データコンピュータ	USB1.1, USB2.0規格対応(2.4ポート)	67	PNUIX-UC4854-R
データコンピュータ	USB1.1規格対応(1ポート)	68	PNUIX-UC-232A-R
データコンピュータ	USB2.0規格対応	69	PNUIX-UD-500SA
データコンピュータ	USB2.0規格対応(4ポート)	70	PNUIX-U-PORT1410-R
データコンピュータ	USB2.0規格対応(4ポート)	71	PNUIX-U-PORT1450-R
データコンピュータ	USB2.0規格対応(8/16ポート)	72	PNUIX-U-PORT1610-8-R
データコンピュータ	USB2.0規格対応(8/16ポート)	73	PNUIX-U-PORT1610-16-R
データコンピュータ	USBコンピュータ(IEEE-1284)	74	PNUIX-UC-1284B-R
データコンピュータ	コンピュータ専用35mm幅DINレール取付キット	75	PNRP-DK-35A-R
データコンピュータ	コンピュータ専用RS-232ケーブル	76	CBL-RJ45F25-150-R
データコンピュータ	コンピュータ専用RS-232ケーブル	77	CBL-RJ45F9-150-R
データコンピュータ	コンピュータ専用RS-232ケーブル	78	CBL-RJ45M25-150-R
データコンピュータ	コンピュータ専用RS-232ケーブル	79	CBL-RJ45M9-150-R
データコンピュータ	ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンピュータ	80	PNUIX-U-PORT1250-R
データコンピュータ	ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)	81	PNUIX-U-PORT1650-16-R
データコンピュータ	ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)	82	PNUIX-U-PORT1650-8-R
データコンピュータ	バスパワー・自動ポーレート検知・ABS樹脂製	83	PNIC-TCC-80-R
データコンピュータ	バスパワー・自動ポーレート検知・ABS樹脂製	84	PNIC-TCC-80-R-AC
データコンピュータ	マルチOS・キーボードタイプ選択可能・USB1.1規格対応	85	PNUIX-UC-100KM-R
データコンピュータ	延長ケーブル・USB1.1規格対応	86	PNUEC-UE-150-R
データコンピュータ	屋内用(盤内/補強型)	87	PNICO-L-CBL-30M
データコンピュータ	屋内用(盤内/補強型)	88	PNICO-L-CBL-40M
データコンピュータ	屋内用(盤内/補強型)	89	PNICO-L-CBL-50M
データコンピュータ	屋内用(盤内/補強型)	90	PNICO-L-CBL-70M
データコンピュータ	屋内用(盤内/補強型)	91	PNICO-L-CBL-100M
データコンピュータ	屋内用(盤内/補強型)	92	PNICO-L-CBL-120M
データコンピュータ	屋内用(盤内/補強型)	93	PNICO-L-CBL-150M
データコンピュータ	屋内用(盤内/補強型)	94	PNICO-L-CBL-170M
データコンピュータ	屋内用(盤内/補強型)	95	PNICO-L-CBL-200M
データコンピュータ	最大延長1.5km・プラスチック製	96	PNICO-OPT-23ST-DTE
データコンピュータ	最大延長1.5km・プラスチック製	97	PNICO-OPT-23ST-DCE
データコンピュータ	最大延長200m・プラスチック製	98	PNICO-L-DTE-M
データコンピュータ	最大延長200m・プラスチック製	99	PNICO-L-DCE-M
データコンピュータ	最大延長30m・プラスチック製	100	PNICO-DTE-M
データコンピュータ	最大延長30m・プラスチック製	101	PNICO-DTE-F
データコンピュータ	最大延長30m・プラスチック製	102	PNICO-DCE-M
データコンピュータ	最大延長30m・プラスチック製	103	PNICO-DCE-F
データコンピュータ	最大延長500m・プラスチック製	104	PNICO-OPT-485
データコンピュータ	自動ポーレート検知・アルミニウム製	105	PNIC-TCC-100I-R
データコンピュータ	自動ポーレート検知・アルミニウム製	106	PNIC-TCC-100I-R-AC
データコンピュータ	自動ポーレート検知・アルミニウム製	107	PNIC-MS101-R
データコンピュータ	自動ポーレート検知・最大延長2km・アルミニウム製	108	PNICO-TCF-142-M-R

■価格改定商品リスト(制御部品・電気部品\_2018年5月14日時点)

当社ではお客さまにご満足いただける商品、サービスを低価格でご提供できるよう製造コスト低減や経費削減、業務効率化などの企業努力を続けており、  
 まとめ買いでのお値引きを実施いたします。一方で、ここ数年の材料費や物流費、人件費の高騰により、一部商品でこれまでの価格の維持が困難な状況になっております。  
 つきましては誠に勝手ながら、これらの商品につきましては今後の安定供給と品質維持のため、価格改定をさせていただきますたく存じます。

カテゴリ区分	シリーズ名称	連番	型式
データコンバータ	絶縁・アルミニウム製	109	PNIC1-TCC-120I-R
データコンバータ	超小型・USB1.1規格対応	110	PNUIIC-UC-10KM-R
ハブ	10/100M ネットワーク自動復旧機能付	111	IESH-EDS405A-R
ハブ	10/100M ネットワーク自動復旧機能付	112	IESH-EDS408A-R
ハブ	10/100M ネットワーク自動復旧機能付	113	IESH-EDS408A-MM-SC-R
ハブ	10/100M ハックアップ電源入力ホト搭載	114	IESH-EDS305-R
ハブ	10/100M ハックアップ電源入力ホト搭載	115	IESH-EDS305-M-SG-R
ハブ	10/100M ハックアップ電源入力ホト搭載	116	IESH-EDS308-R
ハブ	10/100M ハックアップ電源入力ホト搭載	117	IESH-EDS308-M-SC-R
ハブ	10/100M ハックアップ電源入力ホト搭載	118	IESH-EDS308-MM-SC-R
ハブ	10/100M ハックアップ電源入力ホト搭載	119	IESH-EDS316-R
ハブ	10/100M ハックアップ電源入力ホト搭載	120	IESH-EDS316-MSC
ハブ	10/100M ハックアップ電源入力ホト搭載	121	IESH-EDS316-MSC-T
ハブ	10/100M 5/8ポート プラスチックシャーシ	122	IESH-MB205-R
ハブ	10/100M 5/8ポート プラスチックシャーシ	123	IESH-MB208-R
ハブ	カスケード接続・USB2.0規格対応(4ポート)	124	PNUSH-USB-225GSV
ハブ	4/7ポート産業用USBハブ	125	PNUSH-UPOINT404-R
ハブ	4/7ポート産業用USBハブ	126	PNUSH-UPOINT407-R
ハブ	4ポート USB ハブ	127	PNUSH-USB4
ハブ	ハブ用端子⇒電源ジャック	128	IESH-JACK
ルーター・アクセスポイント	産業用IEEE 802.11a/b/g 対応無線クライアント	129	IESHW-AWK1121-R
信号変換器	信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)	130	ETD10-TT-MM1
信号変換器	信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)	131	ETD10-TT-MM5
信号変換器	信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)	132	ETD10-PT-111
信号変換器	信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)	133	ETD10-PT-151
信号変換器	信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)	134	ETD10-PT-211
信号変換器	信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)	135	ETD10-PT-251
信号変換器	信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)	136	ETD10-CT-111
信号変換器	信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)	137	ETD10-CT-151
信号変換器	信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)	138	ETD10-CT-211
信号変換器	信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)	139	ETD10-CT-251
信号変換器	信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)	140	ETD10-HT-121
信号変換器	信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)	141	ETD10-HT-151
信号変換器	信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)	142	ETD10-HT-221
信号変換器	信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)	143	ETD10-HT-251
信号変換器	信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)	144	ETD10-HT-211
信号変換器	信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)	145	ETD10-RH-121
信号変換器	信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)	146	ETD10-RH-151
信号変換器	信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)	147	ETD10-RH-221
信号変換器	信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)	148	ETD10-RH-251
信号変換器	信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)	149	ETD10-RH-211
信号変換器	信号変換器(ディストリビュータ)	150	ETD10-DT-131
信号変換器	信号変換器(ディストリビュータ)	151	ETD10-DT-161