



電気用品安全法を取得しておりません。

※この商品は2009年7月施行予定の「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。



型式 - AWGサイズ - 色 - 指定長 -
 NAUL1283 - 8 - W - 10

ココが
特長

- 600V ULAWM規格 耐熱に優れたミスミオリジナル品
- 切断長も1m単位でお買い求めいただけます。
- 国内規格の600V定格電線(IV, KIV)に比べ耐熱性に優れています。
- NAUL1283はアース線用の(緑/黄)を含めた6色をご用意。
- AWGサイズが豊富であらゆる場面に対応できます。



・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようご注意ください。

使用温度範囲	0~105°C
取得規格	ULAWM1283・ULAWM1284
ULファイルNo.	E87694
曲げ半径	仕上外径×6倍(固定部のみ)

Delivery
納期 非在庫品

1本から注文OK!

販売単位

153m(巻)

出荷日

1~3巻 1日目

4巻~ 都度見積

販売単位

1mから152mまで1m単位指定

出荷日

1~5本 2日目

6本~ 都度見積

可動用
単芯電線

汎用
単芯電線

海外規格
単芯電線

耐熱
単芯電線

加工サービス

収納用品

*(~mm²)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは2804ページの対比表を参照ください。

※許容電流は保証値ではなくあくまでも参考値です。



*ストークについて詳しくは➡7011ページをご参照ください。

型式	AWGサイズ	色	メートル単価	出荷日		メートル単価	出荷日		サンプル 提供 ➡2705ページ
				通常	当日 (ストーク1枚100円巻)		指定長(1m単位指定)	通常	
NAUL1283	8*(8.0mm ²)	W(白)	¥200	1日目 (3巻まで)	OK (3巻まで)	¥310	¥380	¥430	2日目 (5本まで)
	6*(14mm ²)	BK(黒)	¥400			¥420	¥510	¥560	
	4*(22mm ²)	R(赤)	¥540			¥570	¥680	¥760	
	2*(34mm ²)	BE(青)	¥930			¥980	¥1,180	¥1,330	
	8*(8.0mm ²)	GN(緑)	¥300			¥400	¥480	¥540	
	6*(14mm ²)	GY(緑/黄)	¥430			¥570	¥690	¥770	
	4*(22mm ²)		¥610			¥820	¥990	¥1,110	
	2*(34mm ²)		¥1,120			¥1,520	¥1,830	¥2,060	
	1*(43mm ²)		¥950			¥1,230	¥1,470	¥1,660	
	1*(54mm ²)		¥1,100			¥1,430	¥1,720	¥1,930	
NAUL1284	2*(69mm ²)	BK(黒)	¥1,280			¥1,680	¥2,020	¥2,270	
	3*(87mm ²)		¥1,530			¥2,010	¥2,420	¥2,710	
	4*(108mm ²)		¥2,180			¥2,870	¥3,450	¥3,890	

*(~mm²)はあくまでも、目安の断面積サイズです。詳しくは2804ページの対比表を参照ください。

*GY(緑/黄)は、緑色線芯に黄色色帯(約30%保持)を施したもので。



■商品単価計算例

型式: NAUL1283-8-W-10の場合

指定長(1m単位) × メートル単価 = 合計
10m × ¥435 = ¥4,350