

3.5インチ 2モード

3.5インチ2モード



Delivery
納期



**ココが
特長**

**まだまだ無くてせないFDDを
RoHS対応にてご提供**

●RoHS対応のフロッピーディスクドライブです。

出荷日

1~50台 翌日(当日)

51台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

RoHS

※外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してお近くのミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価		
	1~29台	30~39台	40~49台
PCFX-352-R	¥2,900	¥2,810	¥2,660

仕様

メーカー	TEAC
メーカー型式	FD-235HG
フォーマットサイズ	720kB、1.44MB
ディスクサイズ	3.5インチ
動作電圧	DC5V(DC12Vは不要です。)
消費電力	動作時: 1.4W(平均) スタンバイ時: 0.15W(平均)
動作環境	温度: 5~50℃、湿度: 20~80%RH(結露なきこと)
MTBF	30,000H(25℃)
重量・外形寸法(mm)	345g、101(W)×150(D)×25.4(H)

コネクタピン配列

端子番号	信号名	端子番号	信号名	信号方向
1	NC	2	MODE SELECT	入力
3	NC	4	NC	—
5	NC	6	NC	—
7	OV	8	INDEX	出力
9	OV	10	NC	—
11	OV	12	DRIVE SELECT 1	入力
13	OV	14	NC	—
15	OV	16	MOTOR ON	入力
17	OV	18	DIRECTION SELECT	入力
19	OV	20	STEP	入力
21	OV	22	WRITE DATA	入力
23	OV	24	WRITE GATE	入力
25	OV	26	TRACK 00	出力
27	OV	28	WRITE PROTECT	出力
29	OV	30	READ DATA	出力
31	OV	32	SIDE ONE SELECT	入力
33	OV	34	DISK CHANGE	出力

RAIDユニット
(E-IDE 2.5
インチHDD用)

RAIDユニット
(E-IDE 3.5
インチHDD用)

RAIDユニット
(SATA 3.5
インチ HDD用)

3.5インチ
2モード

3.5インチ
FDD/PCMCIA
複合ドライブ

3.5インチ2モード(ローコストタイプ)



Delivery
納期



**ココが
特長**

**コストを重視した
フロッピーディスクドライブ**

●ローコストのフロッピーディスクドライブです。

出荷日

1~50台 翌日(当日)

51台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

※外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

メーカー	AOpen
メーカー型式	FD62380
フォーマットサイズ	720kB、1.44MB
ディスクサイズ	3.5インチ
動作電圧	DC5V(DC12Vは不要)
消費電力	動作時: 1.5W(平均)
動作環境	温度: 5~50℃、湿度: 20~80%RH(結露なきこと)
MTBF	30,000H(25℃)
重量・外形寸法(mm)	430g、101.6(W)×148(D)×25.4(H)



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してお近くのミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価		
	1~29台	30~39台	40~49台
PCFX-352-AO	¥1,960	¥1,920	¥1,890

¥***

新価格

適用開始時期に関しては [▶0101ページ](#)



ご注意

- ・この商品は修理及び検診等はおこなえませんのでご了承ください。
- ・保証期間内の故障に関しては、交換対応のみとなります。
- ・製品情報はカタログ記載事項のみとなり、他の情報はございません。