

ATAPI

DVD±RWドライブ(ATAPI)

RoHS

無料
貸出
7023

CE対応

UL

TÜV



Delivery
納期



ココが
特長

交換用フロントベゼル付きの DVDマルチドライブ

- DVD±R、DVD±RW、DVD-RAM、CD-R/RW等の各種フォーマット対応です。
- 交換用フロントベゼル(付属)により、シャーシとのマッチングが向上。

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

メーカー	AOPEN
メーカー型式	DSW2012PA
インターフェイス	ATAPI
書き込み速度	DVD-RAM 12倍速、DVD±R 8倍速、CD-R 48倍速、CD-RW 32倍速
読み出し速度	DVD-ROM 16倍速、DVD-RAM 12倍速、CD-ROM 48倍速
バッファメモリ	2MB
動作電圧	DC12V±10%、DC5V±5%
動作環境	温度：5~45℃、湿度：5~85%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	800g、146(W)×170(D)×41.3(H)
規格	UL、TÜV、NEMKO、CE、DHHS、DOC、CB、FCC、C-Tick
対応OS	WindowsXP/Vista



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してお近くの
ミスミQCTセンターまでお問合わせください。

型式	単価		
	1~29台	30~39台	40~49台
PCDRW-DSW2012PA-R	¥6,250	¥5,930	¥5,620

付属品

①	ライティングソフト(Nero 7 ESSENTIALS)
②	取扱いガイド
③	ミリネジ 4個
④	交換用フロントベゼル(ホワイト)

3.5インチ
2モード

3.5インチ
FDD/PCMCIA
複合ドライブ

SATA

ATAPI

DVD-ROMドライブ(ATAPI)

無料
貸出
7023

CE対応

UL

c-UL



Delivery
納期



ココが
特長

CE/UL等の規格対応したローコスト DVDドライブ

- 縦置き可能なローコストDVDドライブです。

出荷日

1~30台 翌日(当日)

31台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

メーカー	AOpen
メーカー型式	DVD1648L
インターフェイス	ATAPI
回転速度	CD-ROM最高48倍速、DVD-ROM最高16倍速
データバッファサイズ	512kB
動作電圧	DC12V±10%、DC5V±5%
動作環境	温度：5~45℃、湿度：10~80%RH(結露なきこと)
外形寸法(mm)	1000g、149(W)×188.4(D)×42(H)
規格	FCC-B、CE、C-tick、BSMI、UL、c-UL、DHHS、TV、NEMKO



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してお近くの
ミスミQCTセンターまでお問合わせください。

型式	単価		
	1~29台	30~39台	40~49台
PCCDVD-1648L	¥4,500	¥4,200	¥4,000

付属品

①	Power DVD 5(DVD再生ソフト/CyberLink社)	1枚
②	内部オーディオケーブル	1本