

DVD-ROMドライブ(ATAPI)

RoHS



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

**ココが
特長**

CE/UL等の規格対応したローコストDVDドライブ

●縦置き可能なローコストDVDドライブです。

無料
貸出
送料別42

CE対応

UL

C-UL



Delivery
納期

出荷日

1~30台 **翌日**(当日)

31台~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

メーカー	AOpen
メーカー型式	DVD1648L
インターフェイス	ATAPI
回転速度	CD-ROM最高48倍速、DVD-ROM最高16倍速
データバッファサイズ	512kB
動作電圧	DC12V±10%、DC5V±5%
動作環境	温度：5~45℃、湿度：10~80%RH(結露なきこと)
外形寸法(mm)	1000g、149(W)×188.4(D)×42(H)
規格	FCC-B、CE、C-tick、BSMI、UL、c-UL、DHHS、TV、NEMKO



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してお近くの
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価		
	1~9台	10~29台	30台~
PCCDVD-1648L	¥4,500	¥4,200	¥4,000

※本価格は2008年5月現在の価格です。

付属品

①	Power DVD 5(DVD再生ソフト/CyberLink社)	1枚
②	内部オーディオケーブル	1本

DVD±RWDドライブ(ATAPI)

RoHS



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

**ココが
特長**

交換用フロントベゼル付きのDVDマルチドライブ

●DVD±R、DVD±RW、DVD-RAM、CD-R/RW等の各種フォーマット対応です。
●交換用フロントベゼル(付属)により、シャーシとのマッチングが向上。

無料
貸出
送料別42

CE対応

UL

TUV



Delivery
納期

出荷日

1~10台 **翌日**(当日)

11台~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

メーカー	AOPEN
メーカー型式	DSW2012PA
インターフェイス	ATAPI
書き込み速度	DVD-RAM 12倍速、DVD±R 8倍速、CD-R 48倍速、CD-RW 32倍速
読み出し速度	DVD-ROM 16倍速、DVD-RAM 12倍速、CD-ROM 48倍速
バッファメモリ	2MB
動作電圧	DC12V±10%、DC5V±5%
動作環境	温度：5~45℃、湿度：5~85%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	800g、146(W)×170(D)×41.3(H)
規格	UL、TUV、NEMKO、CE、DHHS、DOC、CB、FCC、C-Tick
対応OS	WindowsXP/Vista



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してお近くの
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価		
	1~9台	10~29台	30~49台
PCDRW-DSW2012PA-R	¥6,250	¥5,930	¥5,620

※本価格は2008年5月現在の価格です。

付属品

①	ライティングソフト(Nero 7 ESSENTIALS)
②	取扱いガイド
③	ミラネジ 4個
④	交換用フロントベゼル(ホワイト)

SATA

DVD±RWDドライブ(SATA)

RoHS



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

**ココが
特長**

様々なフォーマット対応する高速SATAドライブ

●SATA対応のDVDマルチドライブです。
●データを高速(1.5Gbit/s)で読み書きしますので、転送時間を大幅に短縮します。

無料
貸出
送料別42

CE対応

UL

CSA



Delivery
納期

出荷日

1~10台 **翌日**(当日)

11台~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

メーカー	Pioneer
メーカー型式	DVR-215
インターフェイス	シリアルATA
書き込み速度	DVD-RAM 12倍速、DVD±R 10倍速、CD-R 48倍速、CD-RW 32倍速
読み出し速度	DVD-ROM 16倍速、DVD-RAM 12倍速、DVD-R 16倍速、CD-ROM 40倍速
バッファメモリ	2MB
動作電圧	DC12V±10%、DC5V±5%
動作環境	温度：5~45℃、湿度：5~85%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	800g、148(W)×180(D)×42.3(H)
規格	UL、SEMKO、CE、FIMKO、FCC、CSA、C-Tick
対応OS	Windows2000/XP/Vista



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してお近くの
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価		
	1~9台	10~29台	30~49台
PCDMUL-DVR215-R	¥12,000	¥11,800	¥11,600

※本価格は2008年5月現在の価格です。

赤枠で囲った商品は生産中止となりました。

ピットの見方
使い方3

カタログ請求方法
資料編35

カタログの
使い方

FA計測PC **M1**

メインボード **M2**

シャーシ **M3**

バック
プレーン **M4**

電源 **M5**

拡張カード **M6**

CPUメモリ
HDD-OS **M7**

フラッシュ
ディスク
ドライブ **M8**

キーボード
マウス **M9**

ディスプレイ **M10**

KVM **M11**

資料編

索引

RoHS について
使い方5

安全対策

資料編14