

キャップ付取手/ナイロン取手

アルミパイプ取手

■キャップ付樹脂取手 **RoHS** **UPCDG**
(ナイロン6)

*下記取手用ナットと併せて使うと取付けが簡単です。

型式		L1	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
Type	L				
UPCDG	90	133	500	30	480
	94	136.5		33	500
	117	160		36	550
	132	175		39	650

■材質
ガラス繊維強化ナイロン6

型式		L1	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
Type	L				
UPCDG	90	133	500	30	480
	94	136.5		33	500
	117	160		36	550
	132	175		39	650

■キャップ付取手 **RoHS**

Type	取手		キャップ	
	■材質	■表面処理	■材質	色
HHDG	ADC12	焼付塗装	ABS	白
HHDGS	SUS304相当	バフ研磨	ABS	白

*下記取手用ナットと併せて使うと取付けが簡単です。

M5用サラロミ

型式	L	質量 (g)	適用ボルト		¥基準単価	
			ボルト	個数	HHDG	HHDGS
HHDG HHDGS	100	62	皿ボルトM5	2	485	1,250

Order 注文例 **型式** **UPCDG90** **HHDG100**

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **P.89**

☺ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 **数量スライド価格** (◎1円未満切り捨て) **P.89**

数量	1~9	10~14	15~19	20~49
値引率	基準単価	5%	10%	18%

◎表示数量超えはお見積り

■取手用ナット **RoHS** **HHPUW**

型式	P	B	A	M	適用取手	¥基準単価	¥スライド単価
HHPUW	90	10	100	6	UPCDG90	370	340
	100	12	110	5	HHDG100	410	370

■材質 SUS304

Order 注文例 **型式** **HHPUW90**

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **P.89**

☺ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■ナイロン取手 **RoHS** **UPFN**

型式		L	取手色	L1	H	h	M (並目)	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価		
Type	A									B (黒)	W (白)	M (オレンジ)
UPFN	26	105	B (黒)	121	37	29	6	500	55	610	640	
		110	W (白)						60	630	660	
		117	M (オレンジ)						62	680	710	

取手部: ガラス繊維強化ナイロン6
ねじ部: 黄銅(インサート)

型式		L	取手色	L1	H	h	M (並目)	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価		
Type	A									B (黒)	W (白)	M (オレンジ)
UPFN	26	105	B (黒)	121	37	29	6	500	55	610	640	
		110	W (白)						60	630	660	
		117	M (オレンジ)						62	680	710	

☺取手色指定がない場合は黒になります。

Order 注文例 **型式** **UPFN26** - **L** **105** - **取手色** **B**

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **P.89**

☺ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 **数量スライド価格** (◎1円未満切り捨て) **P.89**

数量	1~9	10~14	15~19	20~49
値引率	基準単価	5%	10%	18%

◎表示数量超えはお見積り

■小径アルミパイプ取手 **RoHS**

UWAPNC
UWAPFC (L寸指定タイプ)

UHFAPC
UHFAPFC (L寸指定タイプ)

型式	L	適用ボルト	¥基準単価	
			UWAPNC	UHFAPC
UWAPNC UHFAPC	100	六角穴付ボルトM6	1,980	1,980
	150		1,980	1,980
	200		2,080	2,100
	250		2,180	2,200
	300		2,280	2,300

型式	L	適用ボルト	¥基準単価	
			UWAPFC	UHFAPFC
UWAPFC UHFAPFC	100~150	六角穴付ボルトM6	2,180	2,180
	151~200		2,280	2,300
	201~250		2,400	2,400
	251~300		2,500	2,500

部品名: パイプ, エルボ
材質: A6063, ポリカーボネイト

型式	L	適用ボルト	¥基準単価	
			UWAPFC	UHFAPFC
UWAPFC UHFAPFC	100~150	六角穴付ボルトM6	2,180	2,180
	151~200		2,280	2,300
	201~250		2,400	2,400
	251~300		2,500	2,500

Order 注文例 **型式** **UWAPNC200** **UWAPFC - 237**

☺L寸指定タイプの場合、“-”ハイフンをつけてください。

固定寸タイプ

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **P.89**

☺ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 **数量スライド価格** (◎1円未満切り捨て) **P.89**

数量	1~9	10~14	15~19	20~49
値引率	基準単価	5%	10%	18%

◎表示数量超えはお見積り

L寸指定タイプ **3** 日目発送

■アルミパイプ取手 **RoHS**

UWAPN
UWAPF (L寸指定タイプ)

UHFAPN
UHFAPF (L寸指定タイプ)

型式	L	適用ボルト	¥基準単価	
			UWAPN	UHFAPN
UWAPN UHFAPN	150	皿ボルトM8	1,980	2,080
	200		2,080	2,180
	250		2,180	2,280
	300		2,280	2,380
	400		2,380	2,480
	500		2,480	2,580
600	2,580	2,680		

型式	L	適用ボルト	¥基準単価	
			UWAPF	UHFAPF
UWAPF UHFAPF	100~150	皿ボルトM8	2,180	2,280
	151~200		2,290	2,390
	201~250		2,390	2,490
	251~300		2,480	2,580
	301~400		2,580	2,680
	401~500		2,680	2,780
501~600	2,780	2,880		

部品名: パイプ, エルボ
材質: A6063, ガラス繊維強化ナイロン

型式	L	適用ボルト	¥基準単価	
			UWAPF	UHFAPF
UWAPF UHFAPF	100~150	皿ボルトM8	2,180	2,280
	151~200		2,290	2,390
	201~250		2,390	2,490
	251~300		2,480	2,580
	301~400		2,580	2,680
	401~500		2,680	2,780
501~600	2,780	2,880		

Order 注文例 **型式** **UWAPN150** **UHFAPF - 185**

☺L寸指定タイプの場合、“-”ハイフンをつけてください。

固定寸タイプ

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **P.89**

☺ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 **数量スライド価格** (◎1円未満切り捨て) **P.89**

数量	1~9	10~14	15~19	20~49
値引率	基準単価	5%	10%	18%

◎表示数量超えはお見積り

L寸指定タイプ **3** 日目発送