



# デザイン取手/フェノール取手



CADデータフォルダ名: 50\_Pulls

# 非金属・T型取手



CADデータフォルダ名: 50\_Pulls

■デザイン取手

UWSY

■特長: 美観と握りやすさを意図した商品です。

断面A-A'

■材質 SUS304相当  
■表面処理 バフ研磨

型式 Type	L	L1	H	h	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準 単価
UWSY	100	138	42	27	500	351	1,180
	150	190	44	29		448	1,810



Example  
使用例



Order 注文例  
型式  
UWSY100

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.89  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格  
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量	1~9	10~14	15~19	20~49
値引率		5%	10%	18%
基準単価				

表示数量を超えは見え隠り

■フェノール取手

UPCFN

■材質  
取手部 フェノール樹脂  
ねじ部 黄銅(インサート)

型式 Type	L	L1	M	H	質量 (g)	許容荷重 (N)	¥基準 単価
UPCFN	90	110	6	50	90	1100	930
	114	132			105	1100	980
	120	142			140	700	1,120
	140	162	8	60	155	600	1,250
	160	182			170	600	1,350
	180	202			200	500	1,430
200	222			210	470	1,590	

Order 注文例  
型式  
UPCFN114

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.89  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格  
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量	1~9	10~14	15~19	20~49
値引率		5%	10%	18%
基準単価				

表示数量を超えは見え隠り

■ナイロンタイプ

UPFN

■材質  
取手部 ガラス繊維強化ナイロン6  
ねじ部 黄銅(インサート)

型式 Type	A	L	取手色	L1	H	h	M (並目)	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価		
UPFN	26	105	B(黒) W(白) M(オレンジ) R(赤)	121	37	29	6	500	55	B(黒)	W(白)・M(オレンジ)・R(赤)	640
		110		133	40	32	8		60			660
		117							62			710

取手色指定がない場合は黒になります。

Order 注文例  
型式 - L - 取手色  
UPFN26 - 105 - B

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.89  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格  
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量	1~9	10~14	15~19	20~49
値引率		5%	10%	18%
基準単価				

表示数量を超えは見え隠り

■プレート用

HHDS  
HHDSW  
HHDSA  
HHDS

■材質  
取手部 ポリカーボネイト(黒)  
HHDSW ポリカーボネイト(白)  
HHDSA ADC12 樹脂銀シルバー-列ケ  
HHDS SUS304相当 バフ研磨

型式 Type	L	L1	H	h	A	質量 (g)			¥基準単価			
						HHDS・HHDSW	HHDSA	HHDS	HHDS	HHDSW	HHDSA	HHDS
HHDS	90	110	32	24	13	17	43	90	135	215	460	960
HHDSW	104	127	37	27.7	16	25	65	150	240	260	480	1,150
HHDS	122	149	43.3	32.5	19	42	102	220	260	280	550	1,480

パネル取付用のため、許容荷重はありません。

■ゴムタイプ

UGFN

■材質  
取手部 EPDMゴム(つや消し黒)  
ねじ部 黄銅(インサート)

型式 Type	L	L1	質量 (g)	¥基準 単価
UGFN (ゴムタイプ)	40	50	10	490
	53	63	12	540
	70	80	15	550

測定困難なため許容荷重の表記はありません。

■T型

TSPF

※緩み防止の為、高さ0.2ミリの突起が付きま。

■材質  
取手部 ガラス繊維強化ナイロン  
(つや消し黒)  
ねじ部 SS400(インサート) 三価クロメート

型式 Type	D	M	Lf	d	質量 (g)	¥基準 単価	
TSPF	50	3	20	11	26	720	
		4			28	740	
		5			30	760	
		5			46	930	
	80	6	25	16	50	950	
		6			56	970	
		8					
		8					

Order 注文例  
型式 - M  
HHDS90  
UGFN70  
TSPF50 - 4

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.89  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格  
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量	1~9	10~14	15~19	20~49
値引率		5%	10%	18%
基準単価				

表示数量を超えは見え隠り