

位置決めピン 小頭フラットタイプ


—スタンダード—

RoHS



(追加加工)

材質No.	材質	表面処理	硬度	Type			D公差記号
				P寸固定	P寸指定	P・L・B寸指定	
①	SKS3相当	—	焼入硬度 60~63HRC	JPDB	JPDS	FPDS	C (m6) PC (p6)
②	SKS3相当	硬質クロムメッキ メッキ厚 3μm以上	焼入硬度 60~63HRC メッキ硬度 750HV~	—	GJPDS	GFPDS	
③	SKS3相当	—	—	—	BJPDS	BFPDS	
④	SUS304	—	—	SJPDB	SJPDS	SFPDS	
⑤	SUS304	硬質クロムメッキ メッキ厚 3μm以上	メッキ硬度 750HV~	—	HJPDS	HFPDS	
⑥	SUS440C相当	—	焼入硬度 50~55HRC	CJPDB	CJPDS	CFPDS	



*導入部は公差p6のみ適用となります。 ◎SUS440C相当はD部に識別用の溝が付きま。 ◎SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。

■P寸公差表

P	h6
1.50~3.00	0 -0.006
3.01~6.00	0 -0.008
6.01~10.00	0 -0.009
10.01~18.00	0 -0.011
18.01~20.00	0 -0.013

■P寸固定タイプ

Type	D公差	D	D寸公差		P選択	L	B	ℓ	C
			m6	p6					
JPDB SJPDB CJPDB	C (m6) PC (p6)	3	+0.008 ±0.002	+0.012 ±0.006	2	5	3	1	0.1
		4	+0.012 ±0.004	+0.020 ±0.012	2 3	8	3	1	0.5
		5	+0.015 ±0.006	+0.024 ±0.015	2 3 4	10	4	2	1
		6	+0.018 ±0.007	+0.029 ±0.018	3 4 5	12	5	2	1
		8	+0.021 ±0.008	+0.035 ±0.022	4 5 6	16	5	2	1
		10	+0.021 ±0.008	+0.035 ±0.022	5 6 7 8	22	12	3	3
		12			10 13				
		13							
		16							
		20							

■P寸指定タイプ

Type	D公差	D	D寸公差		P 指定0.01mm単位	L	B	ℓ	C
			m6	p6					
JPDS GJPDS BJPDS SJPDS HJPDS CJPDS	C (m6) PC (p6)	2	+0.008 ±0.002	+0.012 ±0.006	1.50~ 2.00	4	3	0	0.1
		3	+0.012 ±0.004	+0.020 ±0.012	1.50~ 3.00	5	3	1	0.5
		4	+0.015 ±0.006	+0.024 ±0.015	2.00~ 4.00	8	4	1	0.5
		5	+0.018 ±0.007	+0.029 ±0.018	2.00~ 5.00	10	4	1	0.5
		6	+0.021 ±0.008	+0.035 ±0.022	2.00~ 6.00	12	5	2	1
		8	+0.021 ±0.008	+0.035 ±0.022	3.00~ 8.00	16	5	2	1
		10			3.00~ 10.00	20	6	2	1.5
		12			5.00~ 12.00	22	10	2	2
		13			6.00~ 13.00				2
		16			10.00~ 16.00				3
20			13.00~ 20.00				3		

■P寸・L寸・B寸指定タイプ

Type	D公差	D	D寸公差		P 指定0.01mm単位	L 指定1mm単位	B 指定0.1mm単位	ℓ	C
			m6	p6					
FPDS GFPDS BFPDS SFPDS HFPDS CFPDS	C (m6) PC (p6)	2	+0.008 ±0.002	+0.012 ±0.006	1.50~2.00	2~ 4	3.0~10.0	0	0.1
		3	+0.012 ±0.004	+0.020 ±0.012	1.50~3.00	3~ 6	3.0~10.0	1	0.5
		4	+0.015 ±0.006	+0.024 ±0.015	2.00~4.00	4~ 8	4.0~10.0	1	0.5
		5	+0.018 ±0.007	+0.029 ±0.018	2.00~5.00	5~10	4.0~10.0	1	0.5
		6	+0.021 ±0.008	+0.035 ±0.022	2.00~6.00	6~12	4.0~12.0	1	0.5
		8	+0.021 ±0.008	+0.035 ±0.022	3.00~8.00	8~16	6.0~15.0	1	1
		10			3.00~10.00	10~20	6.0~20.0	1	1
		12			5.00~12.00	12~24	6.0~20.0	1	1.5
		13			6.00~13.00	13~26	6.0~20.0	2	2
		16			10.00~16.00	16~32	7.0~20.0	2	3
20			13.00~20.00	20~40	7.0~20.0	2	3		

◎類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>
◎CADデータフォルダ名: 22_Locating_Pins



Order 注文例
型式 P L B
JPDSC4 - 2.55
FPDSC4 - P2.01 - L6 - B5.5



Delivery 出荷日
●P寸固定
在庫品 翌日出荷 P89



Price 価格
数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P89
数量 1~19 20~34 35~49 50~99
値引率 基準単価 5% 10% 18%
◎表示数量超過はお見積り
◎在庫品は、50コ以上お見積りとなります。

◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●P寸指定/P・L・B寸指定
3 日発送 ストック A 500円/1本 P90

◎同一サイズ3本以上は一律1,350円
◎材質No.②SKS3相当硬質・材質No.⑤SUS304硬質はストック適用不可

■P寸固定タイプ

D	¥基準単価		
	①SKS3焼 JPDBC JPDBPC	④SUS304 SJPDBC SJPDBPC	⑥SUS440C CJPDBC CJPDBPC
3	390	350	770
4	420	380	840
5	460	410	920
6	480	440	960
8	510	450	1,010
10	530	480	1,060
16	770	690	1,530

■P寸指定タイプ

D	¥基準単価					
	①SKS3焼 JPDSC JPDSCPC	②SKS3硬質 GJPDSC GJPDSCPC	③SKS3 BJPDSC BJPDSCPC	④SUS304 SJPDSC SJPDSCPC	⑤SUS304硬質 HJPDSC HJPDSCPC	⑥SUS440C CJPDSC CJPDSCPC
2	510	680	450	660	1,200	910
3	550	720	480	710	1,280	970
4	600	800	530	770	1,400	1,060
5	650	870	570	840	1,520	1,150
6	690	910	600	880	1,600	1,220
8	720	950	630	930	1,680	1,270
10	750	1,000	660	970	1,760	1,340
12	790	1,040	690	1,020	1,840	1,390
13	820	1,090	720	1,060	1,920	1,460
16	1,090	1,440	960	1,400	2,540	1,930
20	1,390	1,840	1,220	1,790	3,240	2,470

■P寸・L寸・B寸指定タイプ

D	¥基準単価					
	①SKS3焼 FPDSC FPDSCPC	②SKS3硬質 GFPDSC GFPDSCPC	③SKS3 BFPDSC BFPDSCPC	④SUS304 SFPDSC SFPDSCPC	⑤SUS304硬質 HFPDSC HFPDSCPC	⑥SUS440C CFPDSC CFPDSCPC
2	680	920	600	1,010	1,890	1,120
3	720	960	640	1,070	2,000	1,170
4	780	1,060	700	1,170	2,180	1,290
5	860	1,160	770	1,290	2,390	1,410
6	900	1,210	800	1,340	2,510	1,480
8	950	1,280	850	1,410	2,650	1,550
10	980	1,330	880	1,470	2,740	1,610
12	1,030	1,390	930	1,540	2,880	1,700
13	1,080	1,460	960	1,610	3,010	1,770
16	1,430	1,930	1,290	2,140	3,990	2,350
20	1,800	2,430	1,620	2,690	5,040	2,960



Alteration 追加加工
型式 P L B (RC・CN)
FPDSC4 - P2.00 - L6 - B5.5 - RC
5 日発送 ◎P寸固定タイプは、追加加工適用不可

Alterations	首元R加工	C面取りサイズ変更
	Code	RC
Spec.	首元の逃げをR0.5に変更します。 指定方法 RC ◎D=P≧2の場合に適用	P寸部C面取りを0.5以下に変更します。 指定方法 CN ◎D寸部には適用しません。 ◎D≧8の場合に適用
¥/1Code	300	無料

22 位置決めピン
治具
フッ
シ
ン
ユ
ン