



CADデータフォルダ名: 32\_Posts

■形状・材質別選択表

形状名 タイプ	形状	六角支柱						円形支柱						
		鉄 (SS400*)			ステンレス (SUS303・304)	アルミ (A2011)	ページ	鉄 (SS400)			ステンレス (SUS304)	アルミ (A2017)	樹脂 (初アセール)	ページ
		四三酸化鉄皮膜	無電解ニッケルメッキ	三価クロメート	—	白アルマイト		—	四三酸化鉄皮膜	無電解ニッケルメッキ	三価クロメート	—		
両端めねじ	スタンダード	●	●	●	●	●	P.1832	●	●	●	●	●	●	P.1843
		●	●	●	●	●	P.1832	●	●	●	●	●	●	P.1843
片端めねじ	スタンダード	●	●	●	●	●	P.1832	●	●	●	●	●	●	P.1845
		●	●	●	●	●	P.1835	●	●	●	●	●	●	P.1847
両端おねじ	スタンダード	●	●	●	●	●	P.1837	●	●	●	●	●	●	P.1847
		●	●	●	●	●	P.1839	●	●	●	●	●	●	P.1849
インロー	片端めねじ	●	●	●	●	●	P.1839	●	●	●	●	●	●	P.1849
		●	●	●	●	●	P.1839	●	●	●	●	●	●	P.1849
片端めねじ	スタンダード	●	●	●	●	●	P.1841	●	●	●	●	●	●	P.1851
		●	●	●	●	●	P.1841	●	●	●	●	●	●	P.1851

\*小径六角支柱のみ一部SUM43となります。

形状名 タイプ	形状	四角支柱				ページ
		鉄 (SS400)		ステンレス (SUS304)	ページ	
		四三酸化鉄皮膜	無電解ニッケルメッキ	—		—
四角支柱	両端めねじ	●	●	●	●	P.1853
	片端めねじ	●	●	●	●	P.1853

\*支柱スタンド・支柱クランプと併用する外径g6公差の支柱は、P.1858をご参照ください。

■支柱 おねじ逃げ部寸法 (参考値)

M	MC	g
2	1.5	0.8
2.6	2.1	0.8
3	2.3	1.0
4	3	1.2
5	3.9	1.5
6	4.3	2.0
8	6.2	2.5
10	8	—
12	9.8	3.0
16	13.6	—
20	17	4.0
24	20	—
27	23	5.0
30	26	—

■特長: 狭い場合や省スペース化したい箇所に使用いただけます。

■小径六角支柱

Type	材質	表面処理
両端めねじ BSLCB PSLCB SLCB	片端おねじ片端めねじ SS400またはSUM43 SUS303	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ —

型式 Type	B	L 選択															M	ℓ	(C)
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20			
両端めねじ BSLCB PSLCB SLCB	*4	5	6	7	8	9	10	15	20	M2	5	4.6							
片端おねじ片端めねじ BSLCG PSLCG SLCG	*5	5	6	7	8	9	10	15	20	M2.6	5	5.8							
	5.5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	M3	6	6.3

\*B寸4・5はSLCB・SLCGのみ適用となります。④四三酸化鉄皮膜品、無電解ニッケルメッキ品には防錆油が付きま。

⑤両端めねじL≤M×6の場合、下穴が貫通になることがあります。

⑥片端おねじ片端めねじはL寸5の場合めねじ寸が3、L寸6の場合めねじ寸は4になります。

Order 注文例: 型式 BSLCB 5.5 L 12

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



■両端めねじ

型式 Type	B	L	数量		
			¥標準単価	¥スライド単価	1~29 30~49 50~99
SS400またはSUM43 四三酸化鉄皮膜 BSLCB	5.5	5~12	220	120	25
		13~20	230	130	35
SS400またはSUM43 無電解ニッケルメッキ PSLCB	5.5	5~12	230	120	25
		13~20	240	130	35
SUS303 SLCB	4	5~10	250	150	55
		15・20	280	160	65
		5~10	270	150	55
	5	5~10	300	170	65
		15・20	280	160	65
		5~12	330	190	75

⑦表示数量超えはお見積り

■片端おねじ片端めねじ

型式 Type	B	L	数量		
			¥標準単価	¥スライド単価	1~29 30~49 50~99
SS400またはSUM43 四三酸化鉄皮膜 BSLCG	5.5	5~12	230	130	25
		13~20	240	140	35
SS400またはSUM43 無電解ニッケルメッキ PSLCG	5.5	5~12	250	130	25
		13~20	260	140	35
SUS303 SLCG	4	5~10	270	150	55
		15・20	300	170	65
		5~10	300	170	65
	5	5~10	310	180	65
		15・20	310	180	65
		5~12	340	190	75

⑧表示数量超えはお見積り

32 支柱・支柱クランプ