

CASTERS 回転ロックタイプ/ダブルロックタイプ

CASTER WITH DOUBLE LOCK

許容荷重
500~
3000N
平付けプレート

CASTERS WITH LARGE PEDALE キャスタ セイフティーペダル付

許容荷重
1800~
2000N
平付けプレート

CADデータフォルダ名: 48_Casters

CADデータフォルダ名: 48_Casters

■回転ロックタイプ RoHS



CMGJV100
130

CMGJV150

CMGJV150

ON (固定)

OFF (自在)

●100・130はON/OFFの方向が逆になります。
●レバー操作により自在と固定(回転ロック)の切換えができるキャスタです。
●rはペダルの旋回半径を示します。

本体		車輪		ベアリング	
M材質	S表面処理	M材質(色)	旋回部	車輪部	
SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)・ウレタン(青) モノマーキャストナイロン(青)	有	有	

型式 Type	D	車輪 材質	B (*)	H	A	r	F1	F2	d	t	E	許容荷重(N)			質量(g)			¥基準単価			
												R	U	N	R	U	N	R	U	N	
CMGJV	100	R (ゴム)	32(34)	144	95	120	73	70	10.5	3.6	35	1200	1700	1800	1400	1580	1470	2,250	2,600	3,460	
	130	U (ウレタン)	38(42)	177	105	125	82	79		11	4.0	40	1800	2600	2700	2200	2410	2240	2,860	3,990	5,760
	150	N (モノマーキャストナイロン)	42(44)	198	120	124	93	87				45	2000	3000	3000	2710	2990	2770	2,980	4,470	6,090

※: 車輪材質がNの場合()寸法となります。

Order 注文例

型式 - 車輪材質
CMGJV130 - N

Delivery 出荷日

3 日目発送

Price 価格

数量スライド価格 (円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%

※表示数量超えはお見積り

■ダブルロックタイプ RoHS



プレート取付タイプ

CMTW

CMTWS

ねじ込みタイプ

CMTWN

CMTWNS

●t部(10mm厚)には市販のスパナで締め込み可能です。
●専用スパナP1018に搭載

ストッパをかけることで車輪と旋回を同時にロックするので横ズレを防止します。

本体		車輪		ベアリング	
M材質	S表面処理	M材質(色)	旋回部	車輪部	
SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)・ウレタン(茶)・エラストマー(グレー)	有	無	

●エラストマーはホイールといっしょに車輪ごと廃棄可能です。

■プレート取付タイプ

本体タイプ	型式 Type	D	車輪 材質	H	d	E	r	B			許容荷重(N)			質量(g)			¥基準単価		
								R	U	E	R	U	E	R	U	E	R	U	E
自在タイプ	CMTW	75	R (ゴム)	103		26	65	26	26	27	600	700	500	430	415	420	1,170	1,320	1,180
	100	U (ウレタン)	132	8.8	29	80	28	28	27	600	600	500	605	525	510	1,410	1,560	1,440	
自在ストッパ付 タイプ	CMTWS	75	E (エラストマー)	103		26	104	26	26	27	600	700	500	530	515	520	1,390	1,540	1,420
	100		132	29	95	28	28	27	600	600	500	705	625	610	1,650	1,810	1,680		

■ねじ込みタイプ

本体タイプ	型式 Type	D	車輪 材質	H	M (並目)	b	l	E	r	B			許容荷重(N)			質量(g)			¥基準単価				
										R	U	E	R	U	E	R	U	E	R	U	E		
ねじ式タイプ	CMTWN	75A	R (ゴム)	110	12	21	35	26	65	27	26	26	700	500	405	395	400	1,370	1,530	1,420			
		75B																			440	425	435
		100A																			555	470	460
		100B																			590	505	495
自在ねじ式 ストッパ付 タイプ	CMTWNS	75A	U (ウレタン)	110	12	21	35	26	104	27	26	27	600	500	505	495	500	1,620	1,780	1,680			
		75B																			440	525	535
		100A																			655	570	560
		100B																			690	605	595

Order 注文例

型式 - 車輪材質
CMTW75 - R
CMTW100 - U

Delivery 出荷日

3 日目発送

Price 価格

数量スライド価格 (円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%

※表示数量超えはお見積り

■特長: 従来のキャスタのストッパペダルに比べ、確実に踏み込むことができる安全ペダル付タイプ。

RoHS

CMTY
自在

CMTYS
ペダル付

ロック

解除

●ペダルを踏み込むと旋回と車輪が同時にストップします。
●rは車輪の旋回半径およびペダルの回転半径を示します。

本体タイプ	型式 Type	D	車輪 材質	H	A	F1	F2	d	r	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価		
												R	U	N
自在タイプ	CMTY	130	R (ゴム)	177	105	82	75	11	105	1800	1900	1,680		
	150	198		120	94	87	115	2000	2150	1,850				
自在+大型ペダル付 タイプ	CMTYS	130	177	105	82	75	11	145	1800	2330	3,150			
	150	198	120	94	87	11	152	2000	2560	3,450				

Order 注文例

型式 - 車輪材質
CMTY130 - R

Delivery 出荷日

3 日目発送

Price 価格

数量スライド価格 (円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%

※表示数量超えはお見積り

ex Example
使用例

従来ペダルタイプ

セイフティーペダル

ペダルを踏み込むと旋回と車輪が同時にストップ、振動による横ズレ防止効果があります。

48 キャスタ
アシスタ
パット