



CADデータフォルダ名: 48_Casters

■デザインキャスタ **RoHS**

CHAM (自在)
CHAS (ストップ)

CHAN (自在ねじ式)
CHANS (自在ねじ式ストップ付)

軸		車輪	
材質	表面処理	材質	色
SPHC	三価クロメート	ナイロン	(黒)

①1バック4コ入りです。注文数をご確認ください。
専用スパナP.1018に掲載

本体タイプ	型式		車輪材質	H	取付プレート d	(r)	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価 (1バック4コ入り)
	Type	D							
自在タイプ	CHAM	50	N (ナイロン)	62	5.5	50	1000	210	1,680
		60		1200			240	1,870	
ストップタイプ	CHAS	50	N (ナイロン)	62	5.5	52	1000	220	2,120
		60		1200			250	2,320	

本体タイプ	型式		M	車輪材質	H	r	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価 (1バック4コ入り)
	Type	D							
自在ねじ式タイプ	CHAN	50	8	N (ナイロン)	58	50	1000	170	1,680
		60	8 10		70	54	1200	200	1,870
自在ねじ式ストップ付タイプ	CHANS	50	8	N (ナイロン)	58	52	1000	180	2,120
		60	8 10		70	56	1200	210	2,320

Order 注文例: 型式 - M - 車輪材質
CHAM60 - 8 - N
CHAN50 - 8 - N

Delivery 出荷日: 3 日目発送

Price 価格: 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.89

数量	1~49	50~99	100~199
値引率		5%	10%
基準単価			

②表示数量超えはお見積り

■デザインキャスタ **RoHS**

CTBMR

CTBMS

軸		車輪	
材質	表面処理	材質	色
SWCH	三価クロメート	ナイロン	(黒)

専用スパナP.1018に掲載

本体タイプ	型式		M (並目)	H	B1	B2	取付ねじ部			(r)	E	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
	Type	D					NB	NT	NL*					
自在ねじ式タイプ	CTBMR	40	8 10	46	42	7	14	38	14	400	67	224		
		60	10 12	69	46	8	17	51	18	800	126	346		
自在ねじ式ストップ付タイプ	CTBMS	40	8 10	46	42	7	14	42	14	400	70	264		
		60	10 12	69	46	8	17	55	18	800	129	386		

Order 注文例: 型式 - M
CTBMR40 - 8

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.89
②ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格: 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.89

数量	1~49	50~99	100~199
値引率		5%	10%
基準単価			

②表示数量超えはお見積り



CADデータフォルダ名: 48_Casters

■デザインキャスタ **RoHS**

プレート式 CTGMPS

ねじ式 CTGMR

CTGMRS

専用スパナP.1018に掲載

本体タイプ	型式		D	H	B1	B2	(W)	d	(r)	E	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
	Type	D											
自在プレート式タイプ	CTGMPS	40	55	41	10	16	5.1	43	15	200	75	160	
		50	65	45	11	18	5.1	51	18	300	105	210	
自在プレート式+ストップ付タイプ	CTGMPS	40	55	41	10	16	5.1	47	15	200	78	210	
		50	65	45	11	18	5.1	57	18	300	108	270	

本体タイプ	型式		D	M	H	B1	B2	(W)	取付ねじ部			r	E	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
	Type	D							NB	NT	NL					
自在ねじ式タイプ	CTGMR	40	8	50	41	10	16	13	4	15	43	15	200	60	124	
		50	12	63	45	11	18	19	6	14	51	18	300	100	175	
自在ねじ式+ストップ付タイプ	CTGMRS	40	8	50	41	10	16	13	4	15	47	15	200	65	165	
		50	12	63	45	11	18	19	6	14	57	18	300	105	217	

Order 注文例: 型式 - M
CTGMPS40
CTGMR40 - 8

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.89
②ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格: 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.89

数量	1~49	50~99	100~199
値引率		5%	10%
基準単価			

②表示数量超えはお見積り

■デザインキャスタ **RoHS**

CTEJN

CTEJNS

軸		車輪	
材質	表面処理	材質	色
SWCH	三価クロメート	エラストマー	(黒)

専用スパナP.1018に掲載

本体タイプ	型式		D	M	H	B1	B2	(W)	取付ねじ部			(r)	E	許容荷重 (N)	¥基準単価
	Type	D							NB	NT	NL*				
自在ねじ式タイプ	CTEJN	40	8 10	43	44	12	20	14	5	12(19)	39	15	392	441	
		50	8 10 12	58	49	14	21	17	6	14	45.5	17	588	588	
		60	8 12	69	49	14	21	17	6	14	50.5	17	980	717	
		75A	12								22			1,764	
		75B	16								25			1,802	
自在ねじ式ストップ付タイプ	CTEJNS	40	8 10	43	44	12	20	14	5	12(19)	42	15	392	533	
		50	8 10 12	58	49	14	21	17	6	14	49	17	588	647	
		60	8 12	69	49	14	21	17	6	14	55	17	980	827	
		75A	12								22			1,894	
		75B	16								25			1,781	

*M10の場合は()寸法になります。

Order 注文例: 型式 - M
CTEJNS50 - 10

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.89
②ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格: 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.89

数量	1~49	50~99	100~199
値引率		5%	10%
基準単価			

②表示数量超えはお見積り