

DESIGN CASTERS  
デザインキャスタ



CADデータフォルダ名: 48\_Casters

RoHS

CTYNB

RoHS

CTYNBS

専用スパンナP.1018に掲載

専用スパンナP.1018に掲載

本体タイプ	型式		D	M	H	B1	B2 (W)	取付ねじ部			E	許容荷重 (N)	¥基準単価	
	Type	No.						NB	NT	NL				(r)
自在ねじ式	CTYNB	40	10	44	44	12	20	14	5	19	39	15	392	349
		50	12	57.5	49	9.5	21	17	6	22	46	17	588	458
自在ねじ式+ストッパ	CTYNBS	40	10	44	44	12	20	14	5	19	42	15	392	440
		50	12	57.5	49	9.5	21	17	6	22	48	17	588	551

Order 注文例: 型式 M, Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

RoHS

CPNB

RoHS

CPNBS

差し込み用ソケット(付属)

材質: ナイロン

本体タイプ	型式		D	H	B1	B2 (W)	取付部 NT	(r)	E	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
	Type	No.										
ピンタイプ	CPNB	40	49	41	10	16	3	43	15	200	65	133
		50	60	45	11	18	4	51	18	300	95	214
ピン式ストッパー付タイプ	CPNBS	40	49	41	10	16	3	47	15	200	70	214
		50	60	45	11	18	4	57	18	300	100	294

Order 注文例: 型式 CPNB40, Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量 1~49 50~99 100~199 表示数量超えはお見積り

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

BALL CASTERS RESIN CASTERS  
ボールキャスタ/樹脂キャスタ



CADデータフォルダ名: 48\_Casters

ボールキャスタ

丸フランジ CHBM

角フランジ CHBF

ねじ込み CHBU

●ボールを下向きにご利用いただけます。

●CHBUタイプはねじ部を根元まで締め込んで御利用ください。

Type	①本体 材質	②防塵シール 表面処理	③受座 材質	④メインボール 硬度	⑤サブボール 硬度
CHBM・CHBF・CHBU	S45C	無電解ニッケルメッキ	フェルト	SCM415 50HRC~	SUJ2 55HRC~

本体タイプ	型式		D	L	A	W	M	F	N	L1	d	T	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
	Type	No.													
丸フランジ	CHBM	40	24	24	40	-	-	32	4.5	5	15.875	4	900	165	2,950
		50	30	28	50	-	-	40	5.5	6	19.05	5	1100	180	3,260
		60	38	37	60	-	-	49	6.5	8	25.4	6	1200	190	3,850
角フランジ	CHBF	40	24	24	40	32	-	32	4.5	5	15.875	4	900	160	3,290
		50	30	28	50	40	-	40	5.5	6	19.05	5	1100	170	3,580
		60	38	37	60	48	-	49	6.5	8	25.4	6	1200	185	4,210
ねじ込み	CHBU	12	24	21	-	-	12	20	-	5	15.875	-	900	170	2,940
		16	30	25	-	-	16	25	-	6	19.05	-	1100	185	3,230
		20	38	34	-	-	20	30	-	8	25.4	-	1200	195	3,770

Order 注文例: 型式 CHBF50, Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量 1~19 20~34 35~49 50~99 表示数量超えはお見積り

Delivery 出荷日: 3 日目発送

樹脂キャスタ

CSJM(自在)

※ねじ部を強く締め込む時は、NB寸法部をスパナでまわしてください。

本体タイプ	型式		車輪材質	H	B	取付ねじ部			r	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
	Type	No.				NB	NT	NL				
自在タイプ	CSJM	18	N(ナイロン)	34	20	13	3	14	21	300	60	610
		30		46	26				26		75	670

Order 注文例: 型式 CSJM30 - N, Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量 1~19 20~34 35~49 50~99 表示数量超えはお見積り

Delivery 出荷日: 3 日目発送

48 キャスタ  
樹脂キャスタ  
樹脂キャスタ