

# 小型ボールバルブ

—ストレートタイプ/エルボタイプ—

CADデータフォルダ名: 52\_Pipes\_Fitting\_Valves

写真は「開」状態です。反時計回りに90°回すと「閉」になります。

<p><b>ストレートタイプ</b> —PTオス・ホースジョイント—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBPJ</b></p>
<p><b>ストレートタイプ</b> —PTオス・ヒーコック型—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBPP</b></p>
<p><b>ストレートタイプ</b> —PFメス・PFメスメートルコック型—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBPK</b></p>
<p><b>ストレートタイプ</b> —PTメス・PTメス—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBRPTF</b></p>
<p><b>ストレートタイプ</b> —PTオス・PTメス—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBRPT</b></p>
<p><b>ストレートタイプ</b> —PTオス・PTオス—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBRPTM</b></p>
<p><b>エルボタイプ</b> —PTオス・PFメス—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBPTL</b></p>
<p><b>エルボタイプ</b> —PTオス・チューブ接続—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBPCL</b></p>

Order 注文例  
型式 **BBPJ628** 色 **B**  
表示数量超過はお見積り

仕様  
使用流体 油・空気・水  
使用温度範囲 -10~80°C (凍結なきこと)  
常用使用圧力 0.98MPa

Delivery 出荷日 **3** 日目発送  
在庫品 翌日出荷 **P89**  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

型式	Type	No.	適応ホース内径 (mm)	T R (PT)	D	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPJ	628	6	1/4	8	1,030	930		
	629	9	1/4	9	1,030	930		
	93	9	3/8	10.5	1,070	970		

型式	Type	No.	T R (PT)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPP	11F	1/8	43	860	780	
	22F	1/4	43	860	780	
	33F	3/8	43	1,100	990	

型式	Type	No.	F1 G (PF)	F2 G (PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPK	22F	1/4	1/4	860	780		
	33F	3/8	3/8	980	890		

型式	Type	No.	Rc (PT)	L	二面幅 H	¥基準単価	¥スライド単価
BBRPTF	11	1/8	43	17	1,220	1,040	
	22	1/4	43	17	1,220	1,040	
	33	3/8	55.5	22	1,680	1,340	

六角側の配管を行う際には、本体部ではなく六角部を固定して配管してください。

型式	Type	No.	R (PT)	Rc (PT)	L	二面幅 H	¥基準単価	¥スライド単価
BBRPT	11	1/8	1/8	43	17	1,220	1,040	
	22	1/4	1/4	43	17	1,220	1,040	
	33	3/8	3/8	55.5	22	1,680	1,340	

六角側の配管を行う際には、本体部ではなく六角部を固定して配管してください。

型式	Type	No.	R (PT)	L	二面幅 H	¥基準単価	¥スライド単価
BBRPTM	11	1/8	50	17	1,220	1,040	
	22	1/4	50	17	1,220	1,040	
	33	3/8	50	17	1,220	1,040	

六角側の配管を行う際には、本体部ではなく六角部を固定して配管してください。

型式	Type	No.	取手部色選択	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPTL	11F	指定無し (オレンジ)	1/8	1/8	37	1,360	1,220	
	22F	B W (黒) (白) Y BL (黄) (青)	1/4	1/4	36	1,360	1,220	

型式	Type	No.	取手部色選択	D	T R (PT)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPCL	61	指定無し (オレンジ)	6	1/8	1,910	1,710		
	62	B W (黒) (白)	8	1/4	1,910	1,710		
	81	Y BL (黄) (青)	8	1/8	1,970	1,770		
	82	Y BL (黄) (青)	8	1/4	1,970	1,770		
	102	Y BL (黄) (青)	10	1/4	2,220	1,990		

### エルボタイプ部品名・材質表

部品番号	部品名	材質	個数
①	ボディ	黄銅(クロムメッキ)	1
②	ソケット	黄銅(クロムメッキ)	1
③	ボール	黄銅(クロムメッキ)	1
④	ステム	黄銅	1
⑤	シート	ふっ素樹脂	2
⑥	リング	黄銅	1
⑦	Oリング	合成ゴム	2
⑧	ハンドル	プラスチック	1
⑨	ビス	鉄	1
⑩	キャップ	プラスチック	1

# 小型ボールバルブ

—ロータリータイプ/ステンレスタイプ—

CADデータフォルダ名: 52\_Pipes\_Fitting\_Valves

ロータリータイプはバルブ本体と取付部が独立して回転します。写真は「開」状態です。反時計回りに90°回すと「閉」になります。

<p><b>ロータリーストレートタイプ</b> —PTオス・PFメス—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBPTR</b></p>
<p><b>ロータリーストレートタイプ</b> —PTオス・チューブ接続—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBPCR</b></p>
<p><b>ロータリーエルボタイプ</b> —PTオス・PFメス—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBPTRL</b></p>

  

部品名・材質表

部品番号	部品名	材質	個数
①	ボディ	黄銅(クロムメッキ)	1
②	ソケット	黄銅(クロムメッキ)	1
③	ボール	黄銅(クロムメッキ)	1
④	ステム	黄銅	1
⑤	シート	ふっ素樹脂	2
⑥	リング	黄銅	1
⑦	Oリング	合成ゴム	2
⑧	ハンドル	プラスチック	1
⑨	ビス	鉄	1
⑩	キャップ	プラスチック	1
⑪	RV型アダプター	黄銅(クロムメッキ)	1
⑫	止め輪	ステンレス	1

  

ステンレスボールバルブは、写真が「開」状態です。反時計回りに90°回すと「閉」になります。

<p><b>ステンレスタイプ</b> —PTオス・PTオス—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBPPS</b></p>
<p><b>ステンレスタイプ</b> —PTオス・PTメス—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBRCS</b></p>
<p><b>ステンレスタイプ</b> —PTメス・PTメス—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBCCS</b></p>
<p><b>ステンレスタイプ</b> —PTオス・ホース接続—</p>	<p><b>RoHS</b> <b>BBHRS</b></p>

Order 注文例  
型式 **BBPPS11** 色 **B**  
表示数量超過はお見積り

Delivery 出荷日 **3** 日目発送  
在庫品 翌日出荷 **P89**  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

仕様  
使用流体 油・空気・水  
使用温度範囲 -10~120°C (凍結なきこと)  
常用使用圧力 0.98MPa

型式	Type	No.	取手部色選択	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPTR	11F	指定無し (オレンジ) B W (黒) (白) Y BL (黄) (青)	1/8	1/8	60	1,860	1,670	
	22F	指定無し (オレンジ) B W (黒) (白) Y BL (黄) (青)	1/4	1/4	59	1,860	1,670	

型式	Type	No.	取手部色選択	D	T R (PT)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPCR	61	指定無し (オレンジ) B W (黒) (白) Y BL (黄) (青)	6	1/8	66	2,420	2,170	
	82	指定無し (オレンジ) B W (黒) (白) Y BL (黄) (青)	8	1/4	66	2,470	2,220	

型式	Type	No.	取手部色選択	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
BBPTRL	11F	指定無し (オレンジ) B W (黒) (白) Y BL (黄) (青)	1/8	1/8	37	2,120	1,900	
	22F	指定無し (オレンジ) B W (黒) (白) Y BL (黄) (青)	1/4	1/4	36	2,120	1,900	

### 仕様

使用流体	油・空気・水
使用温度範囲	-10~80°C (凍結なきこと)
常用使用圧力	0.98MPa

Order 注文例  
型式 **BBPTR11F** 色 **B**  
表示数量超過はお見積り

Delivery 出荷日 **3** 日目発送  
在庫品 翌日出荷 **P90**  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

型式	Type	No.	R (PT)	L	二面幅 B	H	¥基準単価	¥スライド単価
BBPPS	11	1/8	44	17	24	3,010	2,850	
	22	1/4	48	17	24	3,010	2,850	
	33	3/8	57.5	21	26	4,140	3,680	

型式	Type	No.	R (PT)	Rc (PT)	L	二面幅 B	H	¥基準単価	¥スライド単価
BBRCS	11	1/8	1/8	38	17	24	3,010	2,850	
	22	1/4	1/4	43	17	24	3,010	2,850	
	33	3/8	3/8	54	21	26	4,140	3,680	

型式	Type	No.	Rc (PT)	L	二面幅 B	H	¥基準単価	¥スライド単価
BBCCS	11	1/8	36	17	24	3,010	2,850	
	22	1/4	39	17	24	3,010	2,850	
	33	3/8	53	21	26	4,140	3,680	

型式	Type	No.	適応ホース内径 (mm)	R (PT)	D	L	二面幅 B	H	¥基準単価	¥スライド単価
BBHRS	61	6	1/8	7	55	17	24	3,330	3,160	
	62	6	1/4	7	57	17	24	3,330	3,160	
	91	6	1/8	10.5	57	21	26	4,290	3,820	
	92	6	1/4	10.5	57	21	26	4,290	3,820	

### ステンレスタイプ部品名・材質表

部品番号	部品名	材質	個数
①	ボディ	SCS13	1
②	エンドキャップ	SUS304	1
③	ボール	SUS316	1
④	シート	PTFE(グラスファイバ15%入り)	2
⑤	ステム	SUS304	1
⑥	Oリング	FKM(バイトンE-60・F-715-70)	1
⑦	Oリング	FKM(バイトンE-60・F-715-70)	2
⑧	ハンドルガイド	ZDC2	1
⑨	レバーハンドル	ADC-12	1
⑩	ロックリング	SUS304	1
⑪	表示プレート	ポリカーボネート	1