

■特長：ショアA30～90まで、幅広い硬度のラインナップを取り揃えております。

■めねじタイプ **RoHS**

Type	プッシャ	芯金
フラット	ラウンド	材質
URLH	URSH	ショアA90 エーテル系ポリウレタン
URLM	URSM	ショアA70 エーテル系ポリウレタン
URLL	URSL	ショアA50 エーテル系ポリウレタン
PSHLH	RSHLH	ショアA30 エーテル系ポリウレタン

◎ウレタンゴムの特性は、P371をご参照ください。

型式		D	L	M×Pitch	SR1	R2	l1	l2	W	¥基準単価		
Type	Type									URLH URSH	URLM・URLL URSM・URSL	PSHLH RSHLH
フラットタイプ URLH URLM URLL PSHLH	ラウンドタイプ URSH URSM URSL RSHLH	8	12	M3×0.5	8	1	5	4	7	710	870	1,050
		10	15	M4×0.7	10	8				820	990	1,180
		12	16	M5×0.8	12	2	6	5	960	1,170	1,280	
		16	20	M6×1.0	16				1,120	1,360	1,490	
		20	25	M8×1.25	20	3	8	6	1,320	1,590	1,740	
		25	30	M10×1.5	25				1,580	1,870	—	
		25A	30	M10×1.25	25	3.5	10	8	1,580	1,870	—	
		30	35	M12×1.75	30				2,190	2,200	—	
		32	37	M14×1.5	32				2,480	2,750	—	
		36	45	M18×1.5	36	—	12	10	2,940	3,220	—	
		40	50	M20×1.5	40				3,650	3,830	—	
		40A	50	M22×1.5	40	3,800	4,110	—				

◎D寸法25Aのねじピッチは細目です。◎D寸法40AのねじはM22×1.5となります。◎ウレタンゴムは、芯金に焼付です。

■おねじタイプ **RoHS**

Type	プッシャ	芯金
フラット	ラウンド	材質
USLH	USSH	ショアA90 エーテル系ポリウレタン
USLM	USSM	ショアA70 エーテル系ポリウレタン
USLL	USLH	ショアA50 エーテル系ポリウレタン
PSHMLH	RSHMLH	ショアA30 エーテル系ポリウレタン

◎ウレタンゴムの特性は、P371をご参照ください。

型式		D	L	M×Pitch (並目)	SR1	R2	m	l1	l2	f	R3 Max.	W	¥基準単価			
Type	Type												USLH USSH	USLM・USLL USSM・USLH	PSHMLH RSHMLH	
フラットタイプ USLH USLM USLL PSHMLH	ラウンドタイプ USSH USSM USLH RSHMLH	6	10	M3×0.5	6	1	4.5	5	4	1	0.3	5	780	940	1,030	
		8	12	M4×0.7	8								7	710	870	1,080
		10	15	M5×0.8	10	2	7	6	5	2	1.5	0.75	8	820	990	1,150
		12	16	M6×1.0	12									960	1,170	1,280
		16	20	M8×1.25	16	3	10	8	6	3	—	—	—	1,120	1,360	1,490
		20	25	M10×1.5	20									1,320	1,590	—
		25	30	M16×2.0	25	3.5	12	10	8	—	—	—	—	2,220	2,030	—
		32	37	M20×2.5	32									2,570	2,850	—
		36	45	M22×2.5	36									3,220	3,490	—

◎ウレタンゴムは時間の経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響ありません。◎ウレタンゴムは、芯金に焼付です。

Order 注文例 型式 URLM10 USLM12 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 価格 P89 Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P89

数量	1～19	20～49
値引率	基準単価	5%

◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■特長：シリコンゴムプッシャ：ウレタンに比べて耐熱・耐薬品に強いプッシャです。 ふっ素ゴムプッシャ：耐薬品性に優れたふっ素を使ったプッシャです。

■めねじタイプ **RoHS**

Type	硬度	材質	色	芯金
フラット	ラウンド	材質	色	材質
SLLM	SLSM	ショアA70 シリコンゴム	グレー	SUS304
PSHPT	RSHTPT	ショアA80 ふっ素ゴム (FPM)	黒	

◎シリコンゴム・ふっ素ゴムの特性は、P371をご参照ください。

型式		D	L	M×Pitch	SR1	R2	l1	l2	W	¥基準単価	
Type	Type									SLLM SLSM	PSHPT RSHTPT
フラット SLLM PSHPT	ラウンド SLSM RSHTPT	8	12	M3×0.5	8	1	5	4	7	1,130	1,340
		10	15	M4×0.7	10					1,290	1,410
		12	16	M5×0.8	12	2	6	5	1,520	1,670	
		16	20	M6×1.0	16				1,770	1,940	
		20	25	M8×1.25	20	3	10	8	2,070	—	
		25	30	M10×1.5	25				2,430	—	
		25A	30	M10×1.25	25				2,430	—	
		30	35	M12×1.75	30	—	—	—	2,860	—	

◎シリコンゴム・ふっ素ゴムは、芯金に焼付です。

■おねじタイプ **RoHS**

Type	硬度	材質	色	芯金
フラット	ラウンド	材質	色	材質
SLLM	SLSM	ショアA70 シリコンゴム	グレー	SUS304
PSHMPT	RSHMPT	ショアA80 ふっ素ゴム (FPM)	黒	

◎シリコンゴム・ふっ素ゴムの特性は、P371をご参照ください。

型式		D	L	M×Pitch	SR1	R2	m	l1	l2	f	R3 Max.	W	¥基準単価		
Type	Type												SLLM SLSM	PSHMPT RSHMPT	
フラット SLLM PSHMPT	ラウンド SLSM RSHMPT	6	10	M3×0.5	6	1	4.5	5	4	1	0.3	5	1,220	1,250	
		8	12	M4×0.7	8								1,130	1,340	
		10	15	M5×0.8	10	2	7	6	5	2	0.5	0.75	10	1,290	1,410
		12	16	M6×1.0	12									1,520	1,670
		16	20	M8×1.25	16	3	10	8	6	—	—	—	—	1,770	—
		20	25	M10×1.5	20									2,070	—
		20	25	M10×1.5	20									—	—

◎シリコンゴム・ふっ素ゴムは、芯金に焼付です。

Order 注文例 型式 PSHTPT8 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 価格 P89 Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P89

数量	1～19	20～49
値引率	基準単価	5%

◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■ゴムプッシャのショア硬度の目安

◎硬度の許容範囲：記載値に対して±5です。

ショアA95	ゴルフボール
ショアA90	野球の硬球
ショアA70	軟球
ショアA50	プラスチック消しゴム
ショアA30	自転車のタイヤチューブ

◎アスカー-CとショアAの相関はおおよそ以下のようになります。

Example 使用例 PSHTPT シリンダ