

類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

形状：F(フラット) 形状：X(凹) 形状：Z(凸)

穴加工
下図より選択

※形状X・Zには、φWが入ります。

全周面取り C0.5

Type	形状	T	D	V	W	S	H: 穴数	穴種選択	呼び径	指定1mm単位
SS (SS400)	F(フラット)	8	60~300	10~100	20~260	5~25	0	N(通し穴) M(タップ穴) Z(ザグリ穴) ZR(裏面ザグリ穴)	5	35~280
SC (S50C)	X(凹)	10								
AL (A5052P)	Z(凸)	15								
SU (SUS303)		20								
		25								
		30								

H: 穴数選択 (等分割)				
0(穴無し)	2(2穴)	4(4穴)	8(8穴)	12(12穴)

穴種	通し穴	タップ穴	ザグリ穴	裏面ザグリ穴
Code	N	M	Z	ZR
形状図				
加工仕様	寸法 呼び径 d1 5 6 8 10 5.5 6.5 9 11 M×2<Tはタップ下穴が貫通 M×2≧Tはタップ貫通		寸法 ボルト呼び径 d1-h 5 6 8 10 5.5 6.5 9 11 d2 9.5 11 14 18 ボルト呼び径6は T≧10(形状Zの場合、T-S≧10) 8・10はT≧15(形状Zの場合、T-S≧15)	

Order 注文例 型式 D V W S H 穴種選択 Q

Type 形状 T

SS F 10 -D100-V20 H2 N5 -Q60

SS X 10 -D100-V50-W60-S5-H4 M5 -Q80

Delivery 出荷日 8 日発送

Alteration 追加加工 型式 D V W S H 穴種選択 Q (WA-WB-WC-PC)

Type/形状 T

SS Z 20 -D200-V30-W100-S10-H4 Z5 -Q150-WB-PC10-PX75

Q, PXの加工限界

通し穴(N)	呼び径			
タップ穴(M)	5	6	8	10
ノック穴(PC)	d1	d2	d3	d4
穴とD,W,V径との最小距離(b1)	4.5	5.5	7.5	9
穴間の最小距離(b2)	Qn/穴数(H)-d1(M)-(PC)≧d1(M)+PC			
ザグリ穴(Z)	呼び径			
裏面ザグリ穴(ZR)	5	6	8	10
穴とD,W,V径との最小距離(b1)	2.5	3	4.5	5
穴間の最小距離(b2)	Qn/穴数(H)-d2-(PC)≧d2+PC			

※図面上のH穴径はd1, M, d2を示します。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
W径公差変更	WA WB WC	形状 公差 指定 X(凹) h7 WA g6 WB h6 WC	1,500
ノック穴加工	PC	指定方法 PC(選択)-PX(指定) 指定例 PC10-PX50 PC選択=5,6,8,10 PC深さ=通し(有効深さPC×3) PX: 2PX>W+d1(d2)+2b1 加工限界参照 穴がある場合: 穴間の中心線になります(図1参照)	3,000

Price 価格 数量スライド価格 (◎1円単位切り捨て) P89

数量	1~9	10~14	15~19
値引率		5%	10%

◎表示数量超えは
お見積り

■価格算出方法 下記形状価格に加工価格を加算してください。
(例) SSZ10-D100-V50-W60-S5-H4-N5-Q80のとき

形状価格 + H穴数単価 = 価格

4,050 + 2,800 = 6,850(円)

■形状価格

Type	T	D	V	¥基準単価		
				形状F	形状X	形状Z
SS (SS400)	8・10	60~100	10~50	3,190	4,050	4,050
			51~80	3,340	4,250	4,250
		101~200	10~50	5,200	6,070	6,070
			51~100	5,460	6,380	6,380
		201~300	10~50	7,660	8,800	8,800
			51~100	8,060	9,240	9,240
	15	60~100	10~50	3,560	4,560	4,560
			51~80	3,730	4,800	4,800
		101~200	10~50	5,980	7,100	7,100
			51~100	6,280	7,470	7,470
		201~300	10~50	9,320	10,590	10,590
			51~100	9,790	11,120	11,120
20	60~100	10~50	3,970	5,130	5,130	
		51~80	4,170	5,360	5,360	
	101~200	10~50	6,780	8,040	8,040	
		51~100	7,120	8,450	8,450	
	201~300	10~50	10,780	12,170	12,170	
		51~100	11,330	12,790	12,790	
25	60~100	10~50	4,390	5,640	5,640	
		51~80	4,610	5,930	5,930	
	101~200	10~50	7,620	9,020	9,020	
		51~100	8,020	9,470	9,470	
	201~300	10~50	12,290	13,800	13,800	
		51~100	12,890	14,490	14,490	
30	60~100	10~50	4,850	6,250	6,250	
		51~80	5,100	6,560	6,560	
	101~200	10~50	8,520	10,040	10,040	
		51~100	8,950	10,540	10,540	
	201~300	10~50	13,840	15,480	15,480	
		51~100	14,530	16,260	16,260	

Type	T	D	V	¥基準単価		
				形状F	形状X	形状Z
AL (A5052P)	8・10	60~100	10~50	7,890	8,920	8,920
			51~80	8,280	9,380	9,380
		101~200	10~50	10,070	11,180	11,180
			51~100	10,590	11,740	11,740
		201~300	10~50	13,750	14,860	14,860
			51~100	14,450	15,610	15,610
	15	60~100	10~50	8,670	9,880	9,880
			51~80	9,110	10,390	10,390
		101~200	10~50	11,880	13,080	13,080
			51~100	12,480	13,750	13,750
		201~300	10~50	17,640	18,980	18,980
			51~100	18,540	19,940	19,940
20	60~100	10~50	9,550	10,890	10,890	
		51~80	10,040	11,430	11,430	
	101~200	10~50	14,190	15,550	15,550	
		51~100	14,900	16,340	16,340	
	201~300	10~50	21,620	23,170	23,170	
		51~100	22,710	24,340	24,340	
25	60~100	10~50	10,510	11,980	11,980	
		51~80	11,050	12,590	12,590	
	101~200	10~50	15,630	17,120	17,120	
		51~100	16,410	17,970	17,970	
	201~300	10~50	23,790	25,490	25,490	
		51~100	24,990	26,770	26,770	
30	60~100	10~50	11,430	13,080	13,080	
		51~80	12,010	13,740	13,740	
	101~200	10~50	19,010	20,650	20,650	
		51~100	19,970	21,680	21,680	
	201~300	10~50	29,780	31,770	31,770	
		51~100	31,270	33,360	33,360	

Example 使用例

インデックステーブル

インデックス

SSX

■加算価格

H	価格
穴無し	0
2穴	1,500
4穴	2,800
8穴	4,900
12穴	6,400

Type	T	D	V	¥基準単価		
				形状F	形状X	形状Z
SC (S50C)	8・10	60~100	10~50	3,340	4,250	4,250
			51~80	3,510	4,460	4,460
		101~200	10~50	5,460	6,380	6,380
			51~100	5,740	6,700	6,700
		201~300	10~50	8,060	9,260	9,260
			51~100	8,480	9,720	9,720
	15	60~100	10~50	3,730	4,800	4,800
			51~80	3,930	5,050	5,050
		101~200	10~50	6,280	7,470	7,470
			51~100	6,600	7,850	7,850
		201~300	10~50	9,810	11,140	11,140
			51~100	10,290	11,690	11,690
20	60~100	10~50	4,170	5,360	5,360	
		51~80	4,390	5,640	5,640	
	101~200	10~50	7,130	8,470	8,470	
		51~100	7,490	8,890	8,890	
	201~300	10~50	11,350	12,810	12,810	
		51~100	11,920	13,460	13,460	
25	60~100	10~50	4,610	5,930	5,930	
		51~80	4,850	6,250	6,250	
	101~200	10~50	8,020	9,480	9,480	
		51~100	8,430	9,960	9,960	
	201~300	10~50	12,920	14,520	14,520	
		51~100	13,570	15,250	15,250	
30	60~100	10~50	5,100	6,560	6,560	
		51~80	5,360	6,890	6,890	
	101~200	10~50	8,970	10,560	10,560	
		51~100	9,430	11,090	11,090	
	201~300	10~50	14,560	16,290	16,290	
		51~100	15,280	17,120	17,120	

Type	T	D	V	¥基準単価		
				形状F	形状X	形状Z
SU (SUS303)	8・10	60~100	10~50	8,840	9,620	9,620
			51~80	9,280	10,100	10,100
		101~200	10~50	15,290	16,070	16,070
			51~100	16,050	16,880	16,880
		201~300	10~50	24,160	24,940	24,940
			51~100	25,370	26,200	26,200
	15	60~100	10~50	11,050	11,900	11,900
			51~80	11,610	12,510	12,510
		101~200	10~50	20,850	21,720	21,720
			51~100	21,900	22,800	22,800
		201~300	10~50	34,940	35,820	35,820
			51~100	36,690	37,600	37,600
20	60~100	10~50	12,770	14,650	14,650	
		51~80	13,410	15,380	15,380	
	101~200	10~50	24,540	25,490	25,490	
		51~100	25,770	26,770	26,770	
	201~300	10~50	42,200	43,290	43,290	
		51~100	44,320	45,460	45,460	
25	60~100	10~50	15,300	16,340	16,340	
		51~80	16,070	17,160	17,160	
	101~200	10~50	30,800	31,840	31,840	
		51~100	32,340	33,440	33,440	
	201~300	10~50	53,320	54,560	54,560	
		51~100	55,990	57,290	57,290	
30	60~100	10~50	17,070	18,220	18,220	
		51~80	17,920	19,140	19,140	
	101~200	10~50	24,520	25,760	25,760	
		51~100	25,760	27,990	27,990	
	201~300	10~50	60,720	62,120	62,120	
		51~100	63,750	65,220	65,220	

57 金属プレート