

■長さ500、1000、1500、2000mmの実寸タイプのスポンジテープです。

RoHS

Type	材質	硬度	色
SGNPTA	EPDMスポンジ	アスカー-C8	黒
SGNATA	シリコンゴムスポンジ	アスカー-C35	オレンジ
EPATA	EPDM発泡体(エプトシーラー®)	(アスカー-C1未満)	黒

●L寸の寸法公差  
SGNPTA ±1.5  
SGNATA ±2.5  
EPATA ±2.5

●L寸の寸法公差  
SGNPTA 500 1000  
SGNATA ±3 ±5  
EPATA 500・1000 1500・2000  
+14 +15  
-6 -8

シール  
剥離紙

特性データ P.421

型式	T	公差	選択	
Type	T選択	公差	A	L
SGNPTA SGNATA	3	±0.5	10	500 1000
	5		15	
	10		20	
EPATA	3	±1.0	10	500 1000 1500 2000
	5		15	
	10		20	

Order 注文例: 型式 - A - L  
SGNPTA3 - 10 - 1000

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.89  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量	1~4	5~19	20~50
値引率	10%	15%	15%

表示数量超過はお見積り

型式		A	¥基準単価								
Type	T		SGNPTA		SGNATA		EPATA				
			L500	L1000	L500	L1000	L500	L1000	L1500	L2000	
SGNPTA SGNATA EPATA	3	10	340	390	640	880	410	410	560	840	
		15	390	440	900	1,320	440	500	700	980	
		20	370	570	1,110	1,670	490	550	780	1,050	
		30	490	620	1,390	2,060	580	680	1,040	1,290	
		50	580	910	2,090	3,130	700	930	1,380	1,570	
		5	10	340	490	790	1,120	460	470	670	900
	5	15	370	540	1,150	1,700	490	560	920	1,080	
		20	400	620	1,380	2,130	560	620	970	1,210	
		30	450	760	2,090	2,990	660	810	1,310	1,390	
		50	650	1,100	2,580	4,030	850	1,310	1,770	1,920	
		10	10	630	780	1,080	1,740	570	600	850	1,100
		15	710	880	1,370	2,620	630	730	1,210	1,350	
10	20	740	1,140	1,650	3,310	720	850	1,300	1,440		
	30	980	1,240	1,990	4,100	870	1,100	1,600	1,810		
	50	1,110	1,630	2,940	5,880	1,170	1,580	2,340	2,680		

■EPATAの特長  
本商品は、半独立半連続気泡型のため、低応力で圧縮可能です。また、圧縮後は独立気泡化します。あらゆる隙間を埋め、熱、水、音等をシャットアウトできる高機能シール材です。

■特性値 (試験方法はJIS K 6767に準じます)

測定項目	単位	EPATA
比重	-	0.095
引張強さ	kg/cm <sup>2</sup>	0.90
伸び	%	430
圧縮硬さ	25%	0.02
	50%	0.05
気泡	-	半独立半連続気泡

圧縮率 (%)	EPATA
50	×
60	△
70	○
80	○

○: 30分経過後水漏れなし  
△: 30分以内に水漏れあり  
×: 10分以内に水漏れあり

●半独立半連続気泡型 (EPATA)

圧縮前 圧縮後

●独立気泡タイプ (SGNPTA・SGNATA)の特長  
それぞれの気泡が独立しているため、空気や水を通しません。また、衝撃吸収性にすぐれています。

空気・水を通さない

■隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使える軟かいジェルタイプの新しいパッキンです。

RoHS

Type	材質	硬度	色
RBGEL	粘弾性エラストマー	アスカー-F65	淡黄色

●使用温度範囲-10~70℃  
●べたつき防止の為、ふっ素パウダーが塗布されています。  
●巻いた状態で納品します。  
●カッター等を真上から入れて切断して使用することが出来ます。

型式 - L  
RBGEL5 - 500

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量	1~4	5~19	20~50
値引率	10%	15%	15%

表示数量超過はお見積り

型式	D	L選択 (mm)	¥基準単価		
			L	500	1000
RBGEL	2	500	930	1,490	1,640
	5	1000	1,060	1,770	1,950
	10	1500	1,740	3,090	3,400

■粘弾性エラストマー  
粘弾性エラストマーとはF硬度で表現される極めて軟質なジェルです。機械的強度が強く耐久性がある素材です。また、縦横左右にゆっくり回復する3次元遅延回復が大きな特徴で柔軟性が有り、隙間うめパッキンなど様々な用途でご使用いただけます。

■粘弾性エラストマーの軟性  
写真のように非常にやわらかく伸びが良い材質です。(伸び2,000%以上) また、形状対応性が高いので複雑な形状でのパッキン材としてご使用いただけます。切断面は自己粘着性があります。

■特性値比較

項目	粘弾性エラストマー	ニトリルゴム	シリコンゴム
比重	0.9	1.6	1.2
硬度	65(アスカー-F)	70(ショアA)	50(ショアA)
引張り強さ(Mpa)	0.17	12.7	8.8
伸び(%)	>2000	370	330
最高使用温度	70	90	200
耐寒性	-10	-10	-70

■耐薬品性比較

	粘弾性エラストマー	ニトリルゴム	シリコンゴム
ガソリン軽油	×	○	△-○
水	○	○	△
強酸	○	○	△
強アルカリ	○	○	△
エーテル	×	×-△	△

●溶剤がかかる場所での使用はやめてください。

■ゴム丸ひもリングタイプ

RoHS

Type	材質	硬度	色
RBWNR	ニトリルゴム(NBR)	ショアA70	黒
RBWSR	シリコンゴム(SI)	ショアA53	乳白色
RBWFR	ふっ素ゴム(FPM)	ショアA76	黒

加硫接合品  
ゴムひもを任意の長さで切断し、加硫接合によりリング状に加工、接合部はペーパー研磨処理をしています。汎用パッキンとしての使用に最適です。  
●リングのJIS規格には適合していません。  
●ベルトでの使用はやめてください。

■精度基準

L寸公差	1000mm以下	2000mm以下	3000mm以下	4000mm以下
0	0	0	0	0
-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-4.0

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量	1~4	5~19	20~50
値引率	10%	15%	15%

表示数量超過はお見積り

型式	D寸公差	¥基準単価										
		L(展開長)指定1mm単位										
Type	D	300~600	601~1000	1001~1300	1301~1600	1601~2000	2001~2300	2301~2600	2601~3000	3001~3300	3301~3600	3601~4000
RBWNR ニトリルゴム	2	±0.2	1,650	1,730	1,900	2,090	2,190	2,300	2,530	2,900	3,050	3,350
	3	±0.3										
	4	±0.4	1,720	1,800	1,980	2,180	2,280	2,400	2,630	3,030	3,180	3,500
	5	±0.4	1,720	1,800	1,980	2,180	2,280	2,400	2,630	3,030	3,180	3,500
RBWSR シリコンゴム	2	±0.1	1,720	1,920	2,020	2,220	2,320	2,440	2,680	3,080	3,240	3,560
	3	±0.1										
	4	±0.15	1,860	2,080	2,190	2,410	2,520	2,640	2,910	3,340	3,510	3,860
	5	±0.15	1,860	2,080	2,190	2,410	2,520	2,640	2,910	3,340	3,510	3,860
RBWFR ふっ素ゴム	2	±0.3	3,000	3,640	3,830	4,210	4,400	5,280	5,810	6,680	7,010	7,710
	3	±0.2	2,170	3,250	3,420	3,760	3,930	4,130	4,540	5,220	5,480	6,030
	4	±0.2	3,200	4,800	5,040	5,550	5,800	6,090	6,700	7,700	8,090	8,900
	5	±0.3	4,530	6,790	7,130	7,840	8,200	8,610	9,470	10,890	11,430	12,580

Order 注文例: 型式 - L  
RBWNR2 - 525  
RBWFR10 - 3301

Delivery 出荷日: 5 日目発送

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量	1~4	5~19	20~50
値引率	10%	15%	15%

表示数量超過はお見積り

39 ウレタン・ゴム  
スポンジ・フェルト