

ベアリングホルダセット

ーブロックタイプー



ベアリングホルダセット

ーブロックダブルタイプー



①カタログ規格外品はこちら [P.131](#)

● CADデータフォルダ名 : 14_Bearings_with_Holder

①カタログ規格外品はこちら [P.131](#)

● CADデータフォルダ名 : 14_Bearings_with_Holder

Type	M材質	S表面処理	A付属品
BGTKB	ベアリング	ホルダ	ホルダ
BGTK	スチール	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
SBGTK	ステンレス	SUS304相当	無電解ニッケルメッキ

*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。
ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。

軸受け精度 JIS B 1514 0級

$\sqrt{6.3}/(\sqrt{1.6})$

Type	型式			h 選択	d	DH7	許容差	dh	B	H	L	L1	T	d1	d2	¥基準単価		
	ベアリング品番	シール														BGTKB	BGTK	SBGTK
BGTKB BGTK SBGTK	608	ZZ 両シールド (×1.0) VV 非接触 ゴムシール (×1.1) DD 接触 ゴムシール (×1.1)		15 20	8	22	+0.021 0	18	7	h+15	53	41	12	9.5	5.5	1,790	1,840	3,440
	628			15 20		24		20	8	h+16	56	44	15			1,810	1,870	3,470
	6900			20 25	10	22		19	6	h+15	53	41	12			2,080	2,130	3,500
	6000			20 25		26		22	8	h+17	58	46	15			1,990	2,050	3,370
	6200			20 25	12	30	+0.025 0	24	9	h+19	62	50	15	11	6.5	2,030	2,100	3,450
	6901			20 25		24		21	6	h+16	56	44	12			2,110	2,170	3,650
	6001			20 25	15	28		24	8	h+18	60	48	15			2,070	2,140	3,550
	6201			20 25		32		26	10	h+20	64	52	16			2,220	2,300	3,700
	6902			20 25	17	28	+0.021 0	25	7	h+18	60	48	12	19	14	2,250	2,320	3,920
	6002			20 25		32		28	9	h+20	68	54	15			2,210	2,290	3,890
	6202			25 30	20	35		29	11	h+22	72	58	16			2,420	2,520	4,070
	6903			20 25		30		27	7	h+19	64	52	13			2,380	2,450	4,380
	6003			25 30	27	35	+0.025 0	31	10	h+22	70	56	16	20	9	2,470	2,570	4,210
	6203			25 30		40		34	12	h+24	76	62	19			2,740	2,880	4,480
	6904			25 30	28	37		34	9	h+23	73	59	15			2,870	3,030	4,800
	6004			25 30		42		36	12	h+25	82	66	16			2,740	2,740	4,530
	6204			30 35	28	47		40	14	h+28	88	72	19			2,770	2,770	4,890

①シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
(例) BGTK6002VV-20の時 表中価格2,290円×1.1=2,519円 → 2,510円

Order 注文例

型式 - h

Type ベアリング シール

BGTKB 6900 ZZ - 25

BGTK 6002 VV - 20

Delivery 出荷日

3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 [P.128](#)

①3本以上で1明細行当たり一律2,160円

大口 出荷日 +5 日目出荷 数量 20~50 ①ストーク対応なし

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	小口	大口	小口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~	
値引率	5%	5%	5%	18%	18%	
出荷日	通常	通常	通常	+5日	共にお見積り	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	M材質	S表面処理
BGTKWB	ベアリング	ホルダ
BGTW	スチール	S45C相当

*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。
ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。

軸受け精度 JIS B 1514 0級

$\sqrt{6.3}/(\sqrt{1.6})$

Type	型式			幅T 選択	h 選択	d	DH7	許容差	dh	B	H	L	L1	G	d1	d2	¥基準単価	
	ベアリング品番	シール															BGTWB	BGTW
BGTWB BGTW	608	ZZ 両シールド (×1.0) VV 非接触 ゴムシール (×1.1) DD 接触 ゴムシール (×1.1)		25 35	15 20	8	22	+0.021 0	18	7	h+15	53	41	6	9.5	5.5	3,500	3,700
	628			25 35	15 20		24		20	8	h+16	56	44				3,540	3,740
	6900			25 40	20 25	10	22		19	6	h+15	53	41				4,250	4,450
	6000			25 40	20 25		26		22	8	h+17	58	46				4,090	4,290
	6200			30 40	20 25	12	30	+0.025 0	24	9	h+19	62	50	7	11	6.5	4,130	4,330
	6901			25 40	20 25		24		21	6	h+16	56	44				4,370	4,670
	6001			25 40	20 25	15	28		24	8	h+18	60	48				4,220	4,520
	6201			30 40	20 25		32		26	10	h+20	64	52				4,350	4,650
	6902			25 50	20 25	17	28	+0.021 0	25	7	h+18	60	48	8	14	9	4,640	4,940
	6002			30 50	20 25		32		28	9	h+20	68	54				4,600	4,900
	6202			35 50	25 30	20	35		29	11	h+22	72	58				5,050	5,350
	6903			25 50	20 25		30		27	7	h+19	64	52				4,830	5,230
	6003			30 50	25 30	27	35	+0.025 0	31	10	h+22	70	56	28	17	10	5,140	5,540
	6203			35 50	25 30		40		34	12	h+24	76	62				5,480	5,880
	6904			35 50	25 30	28	37		34	9	h+23	73	59				5,310	5,710
	6004			40 50	25 30		42		36	12	h+25	82	66				5,760	6,160
	6204			45 50	30 35	28	47		40	14	h+28	88	72				6,120	6,520

①シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
(例) BGTWB6000DD-25-20の時 表中価格4,090円×1.1=4,499円 → 4,490円

Order 注文例

型式 - T - h

Type ベアリング シール

BGTW 6201 VV - 30 - 20

BGTWB 6000 DD - 25 - 20

Delivery 出荷日

3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 [P.128](#)

①3本以上で1明細行当たり一律2,160円

大口 出荷日 +5 日目出荷 数量 20~50 ①ストーク対応なし

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	小口	大口	小口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~	
値引率	5%	5%	5%	18%	18%	
出荷日	通常	通常	通常	+5日	共にお見積り	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。