



コンベヤ ベルト 仕様	価格 グループ	用途	Type	色	プライ数	表面 形状	■材質		摩擦係数 (対ミガキ鋼参考値)	厚み mm	単位質量 kg/m	許容張力 N/mm	最小ブーリ径 φmm	ナイエッジ mm	連続使用温度 ℃	
							表面	裏面								
H	標準ベルト	一般用	HBLT	緑	1	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.3	0.1	0.8	0.9	4	25	R8	-10~80
W	標準ベルト		HBLTWH	白	1	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.3	0.1	0.8	0.9	4	25	R8	-10~80
HG	標準ベルト		HBLTG	緑	1	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30~80
HGN	オプションベルト2		HBLTGDN	緑	2	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	1.7	1.9	8	50	—	-30~100
HBN	オプションベルト2		HBLBN	スカイブルー	2	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	1.4	1.3	3	15	R3	-30~100
HY	オプションベルト2		HBLYGN	黄緑	2	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	(R3)*1	-30~100
G	標準ベルト	スライディング用	SHBLTG	緑	1	—	ウレタン含浸	ポリエチレン	0.15	0.1	0.5	0.5	4	25	R3	-10~80
S	標準ベルト		SHBLT	白	1	—	ウレタン含浸	ポリエチレン	0.1	0.1	0.5	0.5	4	25	R3	-10~80
LG	標準ベルト		LHBLT*2	緑	1	たて溝	軟質ポリウレタン	ポリエチレン	1.7	0.1	1.5	1.6	4	30	—	-10~80
LW	標準ベルト	傾斜搬送用	LHBLTWH*2	白	1	平面	軟質ポリウレタン	ポリエチレン	1.7	0.15	0.9	1	3.5	25	—	-10~80
GG	オプションベルト1		GBLG	緑	1	布目(細)	ポリウレタン	ポリエチレン	0.7	0.2	1.0	0.9	4	15	R3	-30~100
GW	オプションベルト1	グリップ仕様	GBLW	白	1	布目(細)	ポリウレタン	ポリエチレン	0.7	0.2	1.0	0.9	4	15	R3	-30~100
GSN	オプションベルト2		GBLGSN	緑	2	布目(細)	ポリウレタン	ポリエチレン	0.7	0.2	1.6	1.6	8	25	—	-30~100
OH	標準ベルト		OHBLTG	緑	1	平面	耐油ポリウレタン	ポリエチレン	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30~80
OG	標準ベルト	耐油仕様	OHBLTGN	緑	2	平面	耐油ポリウレタン	ポリエチレン	0.8	0.2	1.4	1.5	8	25	(R3)*1	-30~80
O	標準ベルト		OHBLT	紺	1	平面	耐油塩化ビニル	ポリエチレン	0.3	0.1	1	1.1	4	25	—	-5~60
OW	オプションベルト1		OHBLTW	白	1	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30~80
ON	オプションベルト2		OHBLGN	白	2	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	(R3)*1	-30~80
N	標準ベルト	非粘着仕様	NSHBLT	白	1	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.2	0.15	0.9	1	3.5	25	R5	-10~80
NS	標準ベルト		NSHBLTS	白	1	光沢面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-10~80
NB	オプションベルト1		NSHB	スカイブルー	1	光沢面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30~100
NBG	オプションベルト1		NSHBLG	ライムグリーン	1	光沢面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30~100
NWN	オプションベルト2		NSHBWN	白	2	光沢面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	(R3)*1	-30~100
NSN	オプションベルト2		NSHBN	スカイブルー	2	光沢面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	(R3)*1	-30~100
NGN	オプションベルト2		NSHBLGN	ライムグリーン	2	光沢面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	(R3)*1	-30~100
HH	オプションベルト1		HFHBG	緑	1	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.4	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30~100
HW	オプションベルト1		HFHBW	白	1	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.4	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30~100
HBG	オプションベルト2		HFHBGN	緑	2	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.4	0.2	1.4	1.4	8	30(15)*1	(R3)*1	-30~100
HBW	オプションベルト2		HFHBWN	白	2	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.4	0.2	1.4	1.4	8	30(15)*1	(R3)*1	-30~100
BW	オプションベルト2		BHFBN	白	2	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.4	0.2	1.4	1.5	8	30(15)*1	(R3)*1	-30~100
F	標準ベルト	食品搬送用	FHBLT	白	1	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.2	0.15	0.8	0.9	3.5	20	R3	-10~80
KW	オプションベルト1		KBLW	白	1	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30~100
KSB	オプションベルト1		KBLT	スカイブルー	1	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30~100
KWN	オプションベルト2		KBLWSN	白	2	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	(R3)*1	-30~100
KDN	オプションベルト2		KBLWDN	白	2	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	1.7	1.9	8	50	—	-30~100
PHB	オプションベルト1		PHBLB	スカイブルー	1	ダイアモンド	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	1.3	1	4	20	—	-30~100
PHN	オプションベルト2		PHBLBN	スカイブルー	2	ダイアモンド	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	1.7	1.6	3	30	—	-30~100
PWN	オプションベルト2		PHBLWN	白	2	ダイアモンド	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	1.7	1.6	3	30	—	-30~100
D	標準ベルト		DHBLT	黒	1	平面	導電性ポリウレタン	ポリエチレン	0.3	0.15	0.9	1	3.5	30	R10	-10~80
DS	標準ベルト		DHBLTS	黒	1	平面	導電性ポリウレタン	ポリエチレン	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-10~80
DG	オプションベルト2		DHBLGN	黒	2	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	(R3)*1	-30~80

*1: () 内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。 *2: LHBLT、LHBLTWHの傾斜角度目安は15度以下となります。

*3: 搬送面のみが耐油仕様の為、裏側に油が付着する環境ではご使用いただけません。

*旧タイプベルト(～2015年8月1日ご注文分)

コンベヤ ベルト 仕様	価格 グループ	用途	Type	色	プライ数	表面 形状	■材質		摩擦係数 (対ミガキ鋼参考値)	厚み mm	単位質量 kg/m	許容張力 N/mm	最小ブーリ径 φmm	ナイエッジ mm	連続使用温度 ℃
							表面	裏面							
H	標準ベルト	HBLT	緑	1	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.2	0.1	0.9	1	4	25	R5	-10~80
W	標準ベルト	HBLTWH	白	1	平面	ポリウレタン	ポリエチレン	0.2	0.1	0.9	1	4	25	R5	-10~80
LW	標準ベルト	LHBLTWH*2	白	1	たて溝	軟質ポリウレタン	ポリエチレン	1.7	0.1	1.5	1.6	4	30	—	-10~80
D	標準ベルト	DHBLT	黒	1	平面	導電性ポリウレタン	ポリエチレン	0.2	0.1	0.6	0.7	3	25	R3	-10~80

