

スイッチ・センサ用レール

ーL寸固定・穴なし(A形状・B形状・C形状)/長穴付きタイプ(C形状)ー

● CADデータフォルダ名: 30_Sensors

■特長: アルミ製レールのブランク品です。取付には穴加工が必要です。穴加工済の商品は、P2144をご参照ください。

板ナット P2147

■L寸固定タイプ

タイプ	材質	S 表面処理	型式		
			L寸固定(定尺)		
			A形状	B形状	C形状
穴なし	A6063S-T5	白アルマイト処理	SENAK	SENBK	SENC
		黒アルマイト処理	SENAKB	—	SENCBK
長穴付き		白アルマイト処理	—	—	SENCBK

■A形状
SENAK
SENAKB

■B形状
SENBK

■C形状
SENC
SENCBK

	L100	L200	L300
長穴数	2	4	6

● 端面部及び穴の内径面にはアルマイト処理はされておりません。

■L寸固定・穴なし/長穴付きタイプ ●No.は対応ナットサイズです。

板ナット P2147

型式		L 選択	A	B	C	D	E	d	e	F
Type	No.									
(白アルマイト処理) (黒アルマイト処理)										
(A形状) SENAK SENABK	3	100 150	3.4	5.7	3.0	9	6.0	1.5	2	3.5
(B形状) SENBK	4	200 300 500	4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0	2	4.5
(C形状) SENC SENCBK (長穴付き)	5		5.5	8.2	5.5	12	9.5	3	3	5.5

● SENCBK(長穴付き)にL150・L500はありません。● SENABKのNo.4はL300、L500のみとなります。

Order 注文例

型式

—

L

SENAK5

—

300

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷

P127

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				大口
数 量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

No.	¥基準単価（白アルマイト処理品）												¥基準単価（黒アルマイト処理品）										
	SENAK					SENBK・SENC					SENCBK			SENAKB					SENBK				
	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L200	L300	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L150	L200	L300	L500
3	370	410	440	510	660	510	570	650	660	820	1,130	1,900	2,610	470	520	560	660	850	650	730	840	850	1,060
4	450	490	520	590	740	540	600	730	730	950	1,180	1,920	2,630	—	—	—	760	950	690	770	940	940	1,230
5	520	560	600	670	810	550	620	770	770	980	1,220	1,980	2,680	670	720	770	870	1,040	710	800	1,000	1,000	1,270

スイッチ・センサ用レール

ーL寸指定・穴なしタイプ(A形状・B形状・C形状)ー

● CADデータフォルダ名: 30_Sensors

■特長: アルミ製レールのブランク品です。取付には穴加工が必要です。穴加工済の商品は、P2144をご参照ください。

板ナット P2147

■L寸指定タイプ

タイプ	材質	S 表面処理	型式		
			L寸指定(全長指定)		
			A形状	B形状	C形状
穴なし	A6063S-T5	白アルマイト処理	SENA	SENB	SENC
		黒アルマイト処理	SENAKB	SENB	SENCB

■A形状
SENA
SENAKB

■B形状
SENB
SENB

■C形状
SENC
SENCB

● 端面部にはアルマイト処理はされておりません。

■L寸指定・穴なしタイプ ●No.は対応ナットサイズです。

板ナット P2147

型式		L 指定1mm単位	A	B	C	D	E	d	e
Type	No.								
(白アルマイト処理) (黒アルマイト処理)									
(A形状) SENA SENAB	2*	50~600	2.4	4.2	2.5	7.5	5.5	1.5	2
(B形状) SENB SENBB	3		3.4	5.7	3.0	9	6.0	2.0	3
(C形状) SENC SENCB	4	50~1200	4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0	3
	5		5.5	8.2	5.5	12	9.5	3	3

*No.2はSENC(C形状・白アルマイト処理)のみとなります。

Order 注文例

型式

—

L

SENB3

—

400

Delivery 出荷日

2

日日出荷

ストック A

翌日出荷

500円/1本

PM 6:00迄

P128

●3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				大口
数 量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

No.	¥基準単価（白アルマイト処理品）												¥基準単価（黒アルマイト処理品）															
	SENA							SENB・SENC							SENA B							SENB B・SENC B						
	L50 100	L101 200	L201 400	L401 600	L601 800	L801 1000	L1001 1200	L50 100	L101 200	L201 400	L401 600	L601 800	L801 1000	L1001 1200	L50 100	L101 200	L201 400	L401 600	L601 800	L801 1000	L1001 1200	L50 100	L101 200	L201 400	L401 600	L601 800	L801 1000	L1001 1200
2	—	—	—	—	—	—	—	640	710	800	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	420	490	580	730	790	1,100	1,170	510	570	650	820	920	1,290	1,410	540	630	740	940	1,010	1,430	1,520	660	740	840	1,060	1,190	1,670	1,830
4	490	570	650	840	930	1,310	1,430	540	600	720	940	1,060	1,540	1,680	630	740	840	1,090	1,200	1,690	1,850	700	770	930	1,210	1,370	1,990	2,180
5	520	570	650	820	920	1,290	1,410	550	620	760	980	1,130	1,610	1,780	670	750	870	1,120	1,250	1,790	1,950	710	800	980	1,260	1,460	2,080	2,310

Example 使用例

ナット (P2-269)

板ナット SQN・SQNS (P2147)

スイッチ・センサ用レール

この使用例の組み合わせはWebで選定できます。
選定手順の詳細 P115
※e-Catalog検索BOXに検索キーを入力すると画面右側「モジュラアセンブラ」エリアに結果が表示されます
e-Catalog検索キー #MA401 検索