

■特長: 軸穴周りに溝加工を施すことでクランプのしやすさを追求した、作業性の高い丸型支柱クランプです。

■同径直交



RoHS

Type	M材質	S表面処理	A付属品
C-KDST	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト(四三酸化鉄皮膜)
C-MDKT		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(ステンレス)
C-ALKD	アルミ合金	黒アルマイト	六角穴付ボルト(四三酸化鉄皮膜)
C-HLKD		白アルマイト	六角穴付ボルト(ステンレス)

四三酸化鉄皮膜と黒アルマイト品にはCBボルト、その他にはSCBボルトが付きます。

Type	D	A	B	E	F	H	W	M(並目)	ザグリ		
									d1	d2	f
同径直交	6	33	12	12.5	8	7.5	1	M3	6.5	3.4	3.3
C-KDST	8	40	14	15	10	9	1	M4	8	4.5	4.4
C-MDKT	10	44	16	16	12	10	2	M4	8	4.5	4.4
C-ALKD	12	47	18	16.5	14	10.5	2	M4	8	4.5	4.4
C-HLKD	15	55	22	19	17	12.5	2	M5	9.5	5.5	5.4
	20	64	28	21	22	14.5	2	M5	9.5	5.5	5.4
	25	77	32	25	27	17.5	2	M6	11	6.6	6.5
	30	87	38	27.5	32	20	2	M6	11	6.6	6.5

●C-KDST、C-MDKTのD寸法6はありません。

●C-ALKD、C-HLKDのD寸法30はありません。


●D^{+0.05}公差、直角度はスリット加工前の公差です。

●かん合する軸公差は、g6～f8をお求めします。



●丸型支柱クランプの概要は [P2224](#)をご参照ください。



ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P127

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1～30 31～

値引率 基準単価

出荷日 通常 お見積り

●数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P127

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1～30 31～

値引率 基準単価

出荷日 通常 お見積り

●数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P127

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1～30 31～

値引率 基準単価

出荷日 通常 お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●標準対応大口はストーク対応なし。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●標準対応大口はストーク対応なし。