

無給油ブッシュ型ハウジングユニット-スタンダードタイプ

-銅合金ブッシュ内蔵 トール・ワイドタイプ-

■特長: 水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。
幅(W寸)がワイドタイプよりコンパクトな規格です。

◎ CADデータフォルダ名: 06_Oil_Free_Bushings

■トールスタンダードタイプ

Type	dr	許容差	h	W	H	D	L		L1		L2		S		T	M1	M2	d×t		¥基準単価			
							シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル				MHUTS	MHUTS-S	MHUTW	MHUTW-S		
シングル MHUTS (シールなし)	16	+0.0340	27	36	49	22.2	42	78	32	52	18	65	29.859.6	7	M6	M6	9×7	(M5ボルト用)	3,200	3,510	6,900	7,210	
MHUTS-S (非接触シール付)	20	+0.0340	31	42	54	26	48	85	36	58	18	70	34.869.6	8	M8	M8	11×8	(M6ボルト用)	3,550	3,870	7,590	7,910	
ダブル MHUTW (シールなし)	25	+0.0410	37	52	65	32	56	120	42	80	22	100	49.899.6	9	M10	M10	14×10	(M8ボルト用)	5,560	5,920	10,870	11,230	
MHUTW-S (非接触シール付)	30	+0.0410	40	58	71	37	68	128	44	90	22	110	59.8119.6	9	M10	M10	14×10	(M8ボルト用)	7,740	8,100	14,220	14,580	

●非接触シール付の特長は、P427をご参照ください。●ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

■特長: 水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。
4つの取付穴により強く締結出来ます。

■ワイドスタンダードタイプ

Type	dr	許容差	h	W	H	D	L		L1		L2		S		W1	W2	M	d	ℓ	A	¥基準単価			
							シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル							MHUAS	MHUAS-S	MHUAW	MHUAW-S
シングル MHUAS (シールなし)	16	+0.0340	19	54	42	22.2	42	68	34	60	29.859.6	36	9	M5	4.3	12	26	3,010	3,330	6,630	6,940			
MHUAS-S (非接触シール付)	20	+0.0340	21	54	42	26	48	78	40	70	34.869.6	40	7	M6	5.2	12	26	3,190	3,510	6,940	7,260			
ダブル MHUAW (シールなし)	25	+0.0410	26	78	60	32	62	110	50	100	49.899.6	54	12	M8	7	18	38	5,430	5,790	11,570	11,930			
MHUAW-S (非接触シール付)	30	+0.0410	30	78	60	37	70	128	58	110	59.8119.6	58	10	M8	7	18	38	6,670	7,030	13,990	14,350			

●非接触シール付の特長は、P427をご参照ください。●ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

●非接触シール付の特長は、P427をご参照ください。●ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

Order
注文例

型式

Delivery
出荷日在庫品
翌日出荷 P127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。Price
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~9	10~14	15~19	20~30
基準単価	5%	10%	18%	お見積り
値引率	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り	お見積り	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

無給油ブッシュ型ハウジングユニット-コンパクトタイプ

-銅合金ブッシュ内蔵 トール・ワイドタイプ-

■特長: 水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。
ブロック型ハウジングユニットスタンダードタイプより、ハウジングがコンパクトな規格です。

◎ CADデータフォルダ名: 06_Oil_Free_Bushings

■トールコンパクトタイプ

Type	dr	許容差	h	W	H	D	L		L1		L2		S		T	M1	M2	d×t		¥基準単価			
							シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル				MHCTS	MHCTS-S	MHCTW	MHCTW-S		
シングル MHCTS (シールなし)	10	+0.0280	17	20	26	15	37	62	13	36	25	50	24.849.6	5	M6	M5	8×6	(M4ボルト用)	2,380	2,700	4,440	4,760	
MHCTS-S (非接触シール付)	12	+0.0340	18	22	28	17	37	62	14	36	26	50	24.849.6	5	M6	M5	8×6	(M4ボルト用)	2,560	2,880	5,010	5,320	
ダブル MHCTW (シールなし)	16	+0.0410	21	28	35	22.2	42	78	15	52	28	65	29.859.6	5.5	M6	M6	9×7	(M5ボルト用)	3,300	3,610	7,000	7,310	
MHCTW-S (非接触シール付)	20	+0.0410	24	34	40	26	48	85	21	58	34	70	34.869.6	5.5	M6	M6	9×7	(M5ボルト用)	3,650	3,970	7,690	8,010	
ダブル MHCTW-S (非接触シール付)	25	+0.0410	30	42	50	32	56	120	25	80	42	100	49.899.6	8	M8	M8	11×8	(M6ボルト用)	5,660	6,020	10,970	11,330	
ダブル MHCTW-S (非接触シール付)	30	+0.0410	33	48	57	37	68	128	37	90	54	110	59.8119.6	8	M8	M8	11×8	(M6ボルト用)	7,840	8,200	14,320	14,680	

●非接触シール付の特長は、P427をご参照ください。●ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

■特長: 水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。
ブロック型ハウジングユニットワイドスタンダードタイプより、ハウジングがコンパクトな規格です。

■ワイドコンパクトタイプ

Type	dr	許容差	h	W	H	D	L		L1		L2		S		T	M1	M2	d×t		¥基準単価			
							シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル				MHCAS	MHCAS-S	MHCAW	MHCAW-S		
シングル MHCAS (シールなし)	10	+0.0280	10	30	19	15	32	56	22	46	22	4	24.849.6	4	15	5	1,920	2,240	4,210	4,520			
MHCAS-S (非接触シール付)	12	+0.0340	11	34	21	17	34	58	24	48	24	5	24.849.6	5	20	6	2,070	2,380	4,480	4,790			
ダブル MHCAW (シールなし)	16	+0.0410	14	40	27	22.2	42	68	32	58	29.859.6	30	5	3,110	3,430	6,730	7,040						
MHCAW-S (非接触シール付)	20	+0.0410	17	46	33	26	48	78	36	66	34.869.6	36	5	3,290	3,610	7,040	7,360						
ダブル MHCAW-S (非接触シール付)	25	+0.0410	20	54	39	32	62	110	42	92	49.899.6	42	6	5,530	5,890	11,670	12,030						
ダブル MHCAW-S (非接触シール付)	30	+0.0410	24	58	47	37	70	128	50	110	59.8119.6	46	13	10	6,770	7,130	14,090	14,450					

●非接触シール付の特長は、P427をご参照ください。●ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

●シールなし・非接触シール付 (MHCTW-S・MHCAS-S)

Order 注文例	型式	Delivery 出荷日	Price 価格
MHCTS16 MHUAS20	MHCTS16 MHUAS20	在庫品 翌日出荷 P127 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。	在庫品 翌日出荷 P127 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応	個別対応		
小口	大口	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~30
基準単価	5%	10%	18%	お見積り
値引率	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り	お見積り	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●MHCTS-S・MHCAW-S

Order 注文例	型式	Delivery 出荷日	Price 価格
MHCTW-S MHCAW-S	MHCTW-S MHCAW-S	在庫品 翌日出荷 P127 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。	在庫品 翌日出荷 P127 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●3 日目出荷

●ストア A
ストア A
翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P128

●3本以上で1明細行当1本1,350円

●注文締切

●数量超えはWOSにてご確認ください。