

ベアリングホルダセット

ーダブル 止め輪付 L寸指定タイプー

2日目納期短縮

大口対応
BIG ORDER

●CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder

●ホルダ材質S45C相当・2000系アルミ合金 d寸20以下

2 日目出荷

●ホルダ材質SUS304

3 日目出荷

●ストークA早割は1明細行当たり一律200円
●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
●ストークA早割は2000系アルミ合金のみ適用
●2日目出荷商品の10個以上はストーク適用不可
●6207 6208 6010 6210番ストーク適用不可

●ストークA早割は1明細行当たり一律200円
●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
●ストークA早割は2000系アルミ合金のみ適用
●2日目出荷商品の10個以上はストーク適用不可
●6207 6208 6010 6210番ストーク適用不可

長納期大口割
(ストークL)

●ストークLについては、P.129をご覧ください。
ご利用の方はWOSにてご確認ください。



Order
注文例



Price
価格

型式 L

Type ベアリング シール L

BGFRB 6000 DD = 25
BAFCB 6901 ZZ = 52



Delivery
出荷日

●ホルダ材質 S45C相当・2000系アルミ合金
●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	小口	小口	小口	小口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~24	25~50	大口
値引率	基準単価	5%	10%	15%	20%	大口
出荷日	通常	通常	通常	通常	通常	通常
出荷日	通常	通常	通常	通常	通常	通常

●ホルダ材質 SUS304
●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	小口	小口	小口	小口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~24	25~50	大口
値引率	基準単価	5%	10%	15%	20%	大口
出荷日	通常	通常	通常	通常	通常	通常
出荷日	通常	通常	通常	通常	通常	通常

ベアリング 品番	シール	¥基準単価												
		ラウンドタイプ				スクエアタイプ			コンパクトタイプ					
		BGFRBB	BGFRB	BAFRB	SBAFRB	SBGFRB	BGFSBB	BGFSB	SBGFSB	BGFCBB	BGFCB	BAFCB	SBAFCB	SBGFCB
623	ZZ (×1.0)	2,970	3,060	3,510	—	—	3,340	3,450	—	3,210	3,320	3,820	—	—
624		3,020	3,130	3,530	—	—	3,380	3,500	—	3,260	3,360	3,880	—	—
605		3,090	3,170	3,680	—	—	3,400	3,520	—	3,320	3,410	3,930	—	—
625		3,160	3,260	3,760	—	—	3,560	3,680	—	3,420	3,520	4,070	—	—
606		3,220	3,330	3,840	4,760	6,300	3,600	3,710	7,040	3,490	3,600	4,120	5,040	6,820
626		3,330	3,430	4,000	5,090	6,510	3,720	3,850	7,310	3,600	3,710	4,320	5,410	7,050
698		3,930	4,060	4,800	6,300	7,680	4,460	4,590	8,680	4,260	4,380	5,180	6,710	8,310
608		3,430	3,530	4,070	5,340	6,720	3,820	3,940	7,480	3,710	3,840	4,380	5,660	7,270
628		3,570	3,690	4,360	5,730	6,980	4,050	4,170	7,890	3,870	3,980	4,710	6,100	7,550
6800		4,300	4,400	5,080	6,380	7,050	4,820	4,920	7,850	4,640	4,730	5,470	6,810	7,600
6900		3,910	4,000	4,620	5,800	6,410	4,380	4,470	7,140	4,220	4,300	4,970	6,190	6,910
6000		3,650	3,840	4,530	6,100	6,290	4,100	4,320	7,040	3,940	4,150	4,900	6,510	6,790
6200		3,720	3,920	4,830	6,520	6,450	4,150	4,370	7,250	4,070	4,280	5,230	6,980	6,940
6801		4,680	4,770	5,730	7,050	7,650	5,210	5,320	8,590	5,050	5,150	6,170	7,590	8,310
6901		4,250	4,340	5,210	6,410	6,950	4,740	4,840	7,810	4,590	4,680	5,610	6,900	7,550
6001		3,940	4,150	5,040	6,760	6,840	4,430	4,660	7,720	4,280	4,500	5,450	7,270	7,470
6201		4,150	4,370	5,300	7,150	7,490	4,660	4,910	8,340	4,550	4,790	5,750	7,700	8,040
6802		5,170	5,280	6,450	8,010	8,810	5,780	5,900	9,870	5,580	5,700	6,940	8,660	9,490
6902		4,700	4,800	5,860	7,280	8,010	5,250	5,360	8,970	5,070	5,180	6,310	7,870	8,630
6002		4,430	4,660	5,790	7,640	8,010	4,990	5,250	9,010	4,810	5,060	6,250	8,240	8,650
6202		4,430	4,770	5,890	7,900	8,240	5,050	5,430	9,300	4,850	5,230	6,380	8,510	8,930
6903		5,650	5,830	6,790	8,400	10,430	6,130	6,330	12,150	5,910	6,100	6,600	9,120	11,590
6003		5,740	5,930	6,900	8,960	10,530	6,220	6,420	12,240	6,000	6,190	6,700	9,690	11,690
6203		5,780	6,020	6,990	9,190	10,620	6,240	6,520	12,340	6,030	6,290	6,790	9,920	11,780
6804		5,740	5,980	7,190	10,110	11,250	6,400	6,680	12,950	6,190	6,460	7,950	11,110	12,500
6904		5,220	5,440	6,540	8,520	9,850	5,820	6,070	11,440	5,630	5,870	6,340	9,160	10,930
6004		5,100	5,490	6,690	9,300	10,330	5,730	6,170	12,010	5,530	5,950	6,480	9,980	11,470
6204		5,280	5,680	6,950	9,910	11,180	5,960	6,410	12,580	5,800	6,230	7,490	10,610	12,110
6805		6,300	7,010	—	—	—	6,990	7,760	—	6,660	7,400	—	—	—
6905		6,020	6,690	—	—	—	6,670	7,400	—	6,350	7,070	—	—	—
6005		5,610	6,030	—	—	—	6,260	6,740	—	6,040	6,490	—	—	—
6205		5,730	6,370	—	—	—	6,350	7,050	—	6,050	6,730	—	—	—
6806	8,000	8,890	—	—	—	8,750	9,720	—	8,450	9,390	—	—	—	
6906	7,630	8,480	—	—	—	8,350	9,280	—	8,060	8,970	—	—	—	
6006	6,490	7,210	—	—	—	7,270	8,070	—	7,000	7,790	—	—	—	
6206	7,270	8,080	—	—	—	7,950	8,840	—	7,680	8,540	—	—	—	
6007	8,700	9,380	—	—	—	9,520	10,270	—	9,200	9,920	—	—	—	
6207	16,950	18,290	—	—	—	18,550	19,990	—	17,910	19,300	—	—	—	
6008	10,280	11,090	—	—	—	11,250	12,120	—	10,860	11,700	—	—	—	
6208	18,890	20,380	—	—	—	20,670	22,270	—	19,960	21,500	—	—	—	
6010	19,430	20,960	—	—	—	—	—	—	20,530	22,110	—	—	—	
6210	23,080	24,890	—	—	—	—	—	—	24,380	26,260	—	—	—	

●シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切捨て)
(例) BAFCB6901DD-52の時 表中価格5,610円×1.1=6,171円 → 6,170円



Example
使用例



Alteration
追加工

型式 L (NA)

BGFRB6000ZZ = 25 = NA

Alteration	ベアリング・止め輪組付なし
Code	NA
Spec.	ベアリング・止め輪をホルダに組み 込まず、付属品として出荷します。
¥/1Code	無料

●適用サイズは価格表でご確認ください。

●*1 VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。

●*2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。

14
ベアリングホルダ