

①カタログ規格外品はこちら P131

■セラミックス円形プレート		型式	材質	仕上精度
RoHS		PCEA	アルミニウム	並級
PCEAV		PCEAV	アルミニウム	精密級(上面フライス)
PCCES		PCCES	ステアタイト	並級
PCCESV		PCCESV	ステアタイト	精密級(上面フライス)

■穴加工付タイプ		■精度基準	
-2穴-2H	PCEA	板厚平行度(D=50に対して)	0.1
-3穴-3H	PCEAV	平面度	0.1
-4穴-4H	PCCES	(D=50に対して)	0.1
	PCCESV	並級	0.05

■標準タイプ		■穴加工詳細	
型式	指定5mm単位 D	指定1mm単位 V	選択T
PCEA	20~80	0~70 (V≤D-10)	PCEA PCEAV
PCEAV	20~50		1 2
PCCES	20~50*		3 5
PCCESV	20~50*		3 4 5 6 8 10
*PCCES・PCCESVの寸法Dは指定10mm単位になります。①D≥55の時、T=1・2は選択不可になります。(T=5のみ選択可能)。		穴加工詳細 (通し穴) ボルト呼び径 3 4 5 6 8 10 d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11	

①ワッシャ・カラータイプ(P179)、ロッド(P350)、位置決めピン用ブッシュ(P1-1736)もご用意ございます。

■標準タイプ

型式	穴数	指定5mm単位 D	指定1mm単位 V	選択T	指定1mm単位 P.C.D	ボルト呼び径選択 N(通し穴)
PCEA	2H	20~80	0~70 (V≤D-10)	1 2 3 5	10~40 ①穴と穴及び穴と外形の内厚は3mm以上必要です。	3 4 5 6 8 10
PCEAV	3H	20~50				
PCCES	4H	20~50*				
PCCESV		20~50*				

*PCCES・PCCESVの寸法Dは指定10mm単位になります。①D≥55の時、T=1・2は選択不可になります。(T=5のみ選択可能)。

Order 注文例	■標準タイプ	■穴加工付タイプ	■標準タイプ(PCEA・PCCES)・穴加工付タイプ
	型式 - D - V - T	Delivery 出荷日 5 日目出荷	■標準タイプ(PCEA・PCCES)・穴加工付タイプ 型式 - D - V - T - P.C.D - ボルト呼び径 PCEA2H - 50 - 10 - 5 - 35 - N4
			8 日目出荷

Price 価格	数量区分	標準対応	個別対応	①表示数量超えはWOSにてご確認ください。
		小口	大口	
	数量	1~9 10~12 13~14 15~20 21~		
	値引率	基準単価 5% 10% 18% お見積り		

■標準タイプ

型式	T	D	V	■基準単価					
				0	1~20	21~40	41~60	61~70	
Type(素材係数) PCEA (x1.0)	1 2	20	4,920	7,230	—	—	—	—	
		25	5,230	7,540	—	—	—	—	
		30	5,540	7,850	—	—	—	—	
		35	5,850	8,150	8,460	—	—	—	
		40	6,150	8,460	8,770	—	—	—	
	5	45	6,460	8,770	9,080	—	—	—	
		50	6,770	9,080	9,380	—	—	—	
		20	5,690	8,460	—	—	—	—	
		25	6,000	8,770	—	—	—	—	
		30	6,310	9,080	—	—	—	—	
PCEAV (x1.2)	5	35	6,620	9,380	10,620	—	—	—	
		40	6,920	9,690	10,920	—	—	—	
		45	7,230	10,000	11,230	—	—	—	
		50	7,540	10,310	11,540	—	—	—	
		55	7,700	10,570	11,670	11,740	—	—	
	3	60	8,040	10,900	11,740	12,700	—	—	
		65	8,340	11,000	12,000	13,150	—	—	
		70	8,580	11,350	12,260	13,500	13,660	—	
		75	9,460	11,630	12,840	14,000	14,120	—	
		80	10,140	12,300	13,590	14,770	14,860	—	
PCCES (x1.0)	3	20	3,850	6,160	—	—	—	—	
		30	4,310	6,620	—	—	—	—	
		40	4,930	7,240	7,540	—	—	—	
		50	5,390	7,700	8,000	—	—	—	
	5	20	4,620	6,930	—	—	—	—	
		30	5,080	7,390	—	—	—	—	
		40	5,540	7,850	8,160	—	—	—	
		50	6,160	8,470	8,770	—	—	—	

Alterations	外径寸法変更		通し穴公差変更	
	DC	PN		
Code	DC	PN		
Spec.	D寸法を変更します。DC=指定1mm単位 ①DC<D ②DC寸法とV寸法の距離は5mm以上必要です。 15≤DC≤79 例)D寸法を47に変更する場合 指定方法 DC47	通し穴公差を変更します。 ±0.2 ±0.05 例)N4の公差を±0.05に変更したい場合 指定方法 N4-PN		
Y/1Code	2,000	1,280/1穴		

材料屋24「樹脂プレート」サイトのご案内



『材料屋24 樹脂プレートサイト』

たった10秒。ミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!そのまま発注できるWEBサイトです。



材料屋24

検索

http://misumi.jp/fa24


カタログ未掲載商品、

材質選定支援サービスもございます。

全34材質 樹脂プレート

材料屋24『樹脂プレート』のサイトイメージ

■材料屋24では



が使用できます。


検索結果

以下の結果からご希望の材質を選択して次へお進みください。最適まで選択でき、同時に見掛け比較ができます。

チェック	材質	グレード	色	連続使用温度	備考
<input type="checkbox"/>	PBT	スタンダード	青	常温	~120
<input type="checkbox"/>	PE	スタンダード	白	常温	~260
<input type="checkbox"/>	セラミックス	アルミニウム	白	常温	~1300
<input type="checkbox"/>	PEEK	ステアタイト	白	常温	~1000
<input type="checkbox"/>	ポリエチレン	スタンダード	白	-45~95	
<input type="checkbox"/>	ポリセタール	スタンダード	白	-45~95	

①戻る 検索する

選定条件を絞り込む



条件に合うミスミ取扱商品を一発検索できます。

■材料屋24取り扱いサイズ一覧

材質	グレード	色	板厚(T)	幅(B)	長さ(A)
MCナイロン	スタンダード	青	5・7・10・12・15・20・25・30	20~400	20~500
		40・50・60		40~500	40~500
		70・80・90・100		(70)~300	(70)~3