


MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

油圧・水圧用ブロックマニホールド

-横貫通穴・上穴タイプ-

2日目納短縮
出荷期ステンレス・めっき品
脂洗浄サービス
対象商品は下記URLへ
http://fumi.mumi.jp

テーパーおねじの推奨締付トルク・貫通下穴情報詳細はP1252をご確認ください。
型式の前に「G-」を付けるとPTねじ(管用テーパーメンジ)から、JIS B 0202に準ずる「PFねじ(管用平行めんじ)」に変更ができます(単価の変更はございません)。

Type										■材質	■表面処理	最高使用圧力			
ピッチ(P)固定				ピッチ(P)指定											
25×32角	30×35角	50角	60角	25×32角	30×35角	50角	20.6MPa≈210kgf/cm ² 以下	1MPa≈10kgf/cm ² 以下							
BMB5	BMBF	BMBFL	BMBL	BMBSP	BMBFP	BMBFLP	一般構造用鋼	三価クロメート							
-	BMBF	BMBFLM	-	-	BMBMP	BMBFLP	無電解ニッケルメッキ								
BMSR	BMBFR	BMBFLR	-	BMSRP	BMBFRP	BMBFLRP	SUS304								
-	BMBFS	-	-	-	BMBFP	-	SUS316								
-	BMBFC	-	-	-	-	-	黄銅								

●取付穴基本形状

*SUS304のみd1寸法は4.3になります。

ねじ部
JIS B0203 Rc (PT)
JIS B0202 G (PF) : ISO 228-1 互換性有
ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)

●取付穴形状変更

*図面は連数3を選択時のものです。
Q・G・Kのねじ合計の数は5となります。

●30×35角の連数1X寸法は15になります。
●取付穴形状を自由にお選び頂けます。
●取付穴形状変更を指定しない場合は、取付穴基本形状になります。

<寸法の計算方法>
例: BMBF3-~P35 の場合
L=N×P+2E=(連数3-1)×35+2×25=120

RoHS

Type	取付穴形状変更	連数	Rc (PT), NPT選択		ピッチP 固定タイプ mm	ピッチN mm	O・G・K 総ねじ数	A	B	E	F	X	Y	取付穴 M
			Q	G・K										
(25×32角)		1			-	-	0	3						
ピッチ固定	ピッチ指定	2				1	4							
BMB5	BMBSP	3				2	5							
BMSR	BMSRP	4	1(1/8)	2(1/4)	30	20~50	3	6						
		5	2(1/4)			4	7							
		6				5	8							
		7				6	9							
		8				7	10							
(30×35角)														
ピッチ固定	ピッチ指定													
BMBF	BMBFP													
BMBFM	BMBFMP													
BMBFR	BMBFRP													
BMBFS	BMBFSP													
BMBFC														
(50角)														
ピッチ固定	ピッチ指定													
BMBFL	BMBFLP													
BMBFLM	BMBFLMP													
BMBFLR	BMBFLRP													
(60角)														
ピッチ固定														
BMBL														

型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMBF)注文方法は注文例をご確認ください。

●Q・G・Kは()の前の1・2・3・4・6・8・1N・2N・3N・4Nでご指定ください。

●ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。

●ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。

●SUS316・黄銅は6連までです。

●ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。

●連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。

●スケA早割は1明細行当たり一律300円

●スケA3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●一般構造用鋼無電解ニッケルメッキ(ブロック角30×35)・SUS316・黄銅

●一般構造用鋼無電解ニッケルメッキ(ブロック角50) (注文例)

●一般構造用鋼無電解ニッケルメッキ(ブロック角60) (注文例)

●表示数量超過はWOSにてご確認ください。

●標準対応大口はストークA対応

●表示数量超過はWOSにてご確認ください。

●標準対応大口はストークB対応

●表示数量超過はWOSにてご確認ください。

●表示数量超過はWOSにてご確認ください。