

# 塩ビ管・塩ビ継手

-TS継手・HI継手-

2日目納期短縮  
出荷期

価格改訂

バラチャージ  
(明細行単位)

□: 新価格

CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

継手接合部の寸法は、P1314の概要の寸法表をご参照ください。各材質の仕様・用途は、P1314の概要をご参照ください。

**塩ビ管**

Type	種類	材質	規格	色
PVCT	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル	JIS K 6742	灰色
PVCH	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル		灰青色

パイプ外径に多少の擦り傷や小さい傷がある場合があります。

型式 Type	No.	L 指定1mm単位	外径 D	D公差	厚さ t	t公差 (参考値)	¥基準単価							
							PVCT							
PVCT PVCH	13	50~1500	18	±0.2	2.5	±0.2	13	150~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	1001~1250	1251~1500
	16		22	±0.2	3	±0.3	16	400	500	600	700	900	1,200	1,600
	20		26	±0.2	3	±0.3	20	450	550	700	800	1,000	1,300	1,700
	25		32	±0.2	3.5	±0.3	25	500	600	800	900	1,100	1,400	1,800
	30		38	±0.3	3.5	±0.3	31	600	700	900	1,000	1,200	1,500	1,900

L寸の公差は、50~1000までは+1~3、1001~1500までは+2~5となります。\*PVCHは、上記価格に+100円した金額になります。

Order 注文例: 型式 PVCT20 - L 1000

Price 価格

数量スライド価格 (円未満切り捨て) P127

数量区分	標準単価	割引率
1~9	標準単価	5%
10~14		10%
15~19		18%
20~30		お見積り
31~		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**ソケット**

Type	種類	材質
PVCTS	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHS	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	Z	L	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価		
						PVCTS	PVCHS	
PVCTS PVCHS	13	5	57	JIS K 6743	+200円/明細行	20~50コ	40	50
	16	7	67			40	60	
	20	7	77			50	70	
	25	7	87			80	120	
	30	7	95			90	140	

**バルブ用ソケット**

Type	種類	材質
PVCTSB	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHSB	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	R (PT)	d	B	L	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価		
								PVCTSB	PVCHSB	
PVCTSB PVCHSB	13	1/2	13	24	50	JIS K 6743	+200円/明細行	20~50コ	40	70
	16	1/2	13	29	57			50	80	
	20	3/4	18	33	64			50	90	
	25	1	23	40	71			60	130	
	30	1 1/4	31	46	80			110	150	

**異径ソケット**

Type	種類	材質
PVCTSD	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHSD	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	Z	L	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価		
						PVCTSD	PVCHSD	
PVCTSD PVCHSD	1613	5	61	JIS K 6743	+200円/明細行	1~19コ	40	60
	2016	6	71			50	70	
	2516	15	85			60	120	
	2520	9	84			80	120	
	3025	9	93			90	170	

**チーズ**

Type	種類	材質
PVCTT	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHT	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	Z1	Z2	H	I	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価		
								PVCTT	PVCHT	
PVCTT PVCHT	13	10	10	36	36	JIS K 6743	+200円/明細行	1~19コ	40	60
	16	13	13	43	43			70	120	
	20	15	15	50	50			100	130	
	25	18	18	58	58			130	250	
	30	21	21	65	65			190	280	

**異径チーズ**

TS継手  
PVCTTD

材質 硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	Z1	Z2	H	I	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	
								1~19コ	20~50コ
PVCTTD	1613	11	12	41	38	JIS K 6743	+200円/明細行	1~19コ	90
	2016	13	15	48	45			190	
	2516	13	18	53	48			210	
	2520	15	18	55	53			270	
	3025	18	21	62	61			380	

**90°エルボ**

Type	種類	材質
PVCTE	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHE	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

材質 硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	Z	H	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価		
						PVCTE	PVCHE	
PVCTE PVCHE	13	10	36	JIS K 6743	+200円/明細行	1~19コ	40	50
	16	13	43			40	60	
	20	15	50			60	80	
	25	18	58			90	130	
	30	21	65			140	160	

**45°エルボ**

HI継手  
PVCHHE

材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	Z	H	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	
						1~19コ	20~50コ
PVCHHE	13	7	33	JIS K 6743	+200円/明細行	1~19コ	80
	20	9	44			160	
	25	11	51			170	

**キャップ**

Type	種類	材質
PVCTC	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHC	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	L	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価		
					PVCTC	PVCHC	
PVCTC PVCHC	13	29	JIS K 6743	+200円/明細行	20~50コ	40	60
	16	33.5			50	60	
	20	38.5			50	70	
	25	44			60	90	
	30	48			80	90	

**伸縮継手**

TS継手  
PVCTY

材質 硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	D	t	L	B	W	規格	¥基準単価	
								1~10コ	11~20コ
PVCTY	13	26	3	68	25	38	JIS K 6743	1~10コ	380
	16	34	5.5	110	29	42		610	
	20	35	3.5	78	29	50		640	
	25	43	4	89	29	56		770	
	30	48	4	98	33.5	63		1,150	

**バルブ**

TS継手  
PVCTB

材質 硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	D	ds	H	L	L1	規格	¥基準単価	¥スライド単価	
								1~9コ	10~30コ	
PVCTB	16	50	22	78	109	77	JIS K 6743	1~9コ	1,520	1,200
	20	59	26	89.5	125	97		1,820	1,500	
	25	68	32	101	142	97		2,210	1,800	
	30	80	38	119	158	129		3,040	2,600	

**接着剤**

PVCTBN (硬質ポリ塩化ビニル用) PVCHBN (耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル用)

型式 Type	No.	容量 (g)	¥基準単価	
			1~20コ	21~50コ
PVCTBN	100	100	600	
	500	500	820	

  

型式 Type	No.	容量 (g)	¥基準単価	
			1~20コ	21~50コ
PVCHBN	100	100	660	
	500	500	970	

51 管・継手・バルブ