

BALL VALVES  
ボールバルブ

価格改訂

□: 新価格

MiSUMI C-VALUE BALL VALVES  
ボールバルブ

類似部品比  
最大40% OFF

類似品比較ポイント

①JIS・JV規格準拠品 ②RoHS対応品

CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

レデュースボアタイプ

Type	材質		最高使用圧力
	本体	ボールシート	
BRTK	C3771BE	グラスファイバー入りふっ素樹脂	水・油・空気:4.12MPa
BSFF	SCS13A	ふっ素樹脂	水・油・空気・ガス:4.12MPa
BSFFS	SCS14A	ふっ素樹脂	飽和蒸気:1MPa

  

A(レバーハンドル型)

BRTK

B(蝶ハンドル型)

  

BSFF・BSFFS

型式	ハンドル形状	No.	Rc (PT)	d	S	A形状			B形状			BRTK		BSFF		BSFFS	
						L	(H)	W	L	(H)	W	1~4コ	5~10コ	1~4コ	5~10コ	1~4コ	5~10コ
BRTK BSFF BSFFS	A (レバーハンドル型) B (蝶ハンドル型)	8A	1/4	4.5(5)	17	39	31(35)	60(65)	39	25(27)	35(51)	2,270	2,040	1,170	1,050	1,430	1,290
		10A	3/8	6.8(7)	21	44	36(39)	70(68)	44	29	40(55)	2,710	2,430	1,220	1,090	1,520	1,370
		15A	1/2	9.2	25	56.5(59)	41(42)	85(82)	56.5(59)	35(33)	55(57)	3,060	2,750	1,510	1,350	1,890	1,700
		20A	3/4	12.5	32	59(60)	44(45)	85(82)	59(60)	39(38)	55(57)	3,870	3,490	1,780	1,600	2,170	1,960
		25A	1	16(15)	38	71(72)	48(51)	100	71(-)	69(-)	5,450	4,900	2,300	2,070	2,700	2,560	

BSFF・BSFFSは、( )内寸法になります。BSFF・BSFFSのハンドル形状のB、No.25Aはお取扱ありません。

フルボア(大流量)タイプ

Type	材質		最高使用圧力
	本体	ボールシート	
BRTW	C3771BE	グラスファイバー入りふっ素樹脂	水・油・空気:4.12MPa
BSCSF	SCS14A	ふっ素樹脂	水・油・空気・ガス:4.12MPa 飽和蒸気:1MPa

  

A(レバーハンドル型)

BRTW

B(蝶ハンドル型)

  

BSCSF

型式	ハンドル形状	No.	Rc (PT)	d	S	A形状			B形状			¥基準単価		¥スライド単価	
						L	(H)	W	L	(H)	W	1~4コ	5~10コ		
BRTW	A (レバーハンドル型) B (蝶ハンドル型)	8A	1/4	10	20	50	37	70	50	35	55	2,730	2,450		
		10A	3/8	10	22	50	37	70	50	35	55	3,000	2,700		
		15A	1/2	15	26	65	40	80	65	41	70	3,230	2,910		
		20A	3/4	20	32	68	44	80	68	45	70	3,750	3,380		
		25A	1	25	39	79	50	110	79	54	5,060	4,550			
BSCSF	-	15A	1/2	15	27	68	59	102	-	-	-	2,550	2,420		
		20A	3/4	20	33	77	62	120	-	-	-	3,390	3,220		
		25A	1	25	40	90	76	150	-	-	-	4,610	4,370		
		40A	1 1/2	38	56	111	88	165	-	-	-	9,230	8,760		
		50A	2	50	70	126	95	165	-	-	-	13,640	12,950		

Order 注文例: BRTKA10A BRTWB15A  
Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.127  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

類似品比較ポイント

①GB・ASME規格相当品 ②RoHS非対応品

CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

レデュースボアタイプ

Type	ハンドル形状	材質		最高使用圧力
		本体	ボールシート	
C-BSFFA	レバーハンドル型	ステンレス	ふっ素樹脂	水・油・空気・ガス:4.12MPa

  

型式	Type	No.	Rc (PT)	d	S	L	(H)	W	¥基準単価	
									1~4コ	5~10コ
C-BSFFA		8A	1/4	4.6	16.5	39	30	63	936	889
		10A	3/8	7	20.5	43	38	84	976	927
		15A	1/2	9	24.5	51.5	38	89	1,208	1,147
		20A	3/4	12.5	30	56.5	41	89	1,424	1,352
		25A	1	15	37.5	66.5	53	109	1,840	1,748

フルボアタイプ(大流量)

Type	ハンドル形状	材質		最高使用圧力
		本体	ボールシート	
C-BSCSF	レバーハンドル型	ステンレス	ふっ素樹脂	水・油・空気・ガス:4.12MPa

  

型式	Type	No.	Rc (PT)	d	S	L	(H)	W	¥基準単価	
									1~4コ	5~10コ
C-BSCSF		15A	1/2	15	25	59.5	55	100	1,530	1,453
		20A	3/4	20	31	65.5	65	108	2,034	1,932
		25A	1	25	38	76.5	70	119	2,766	2,627
		40A	1 1/2	38	53	101	87	150	5,538	5,261

Order 注文例: 型式 C-BSFFA20A

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.127  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~10	11~	11~	11~
出荷日	通常	お見積り	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

51 管・継手・バルブ