

## 平行キー

—ザグリ穴センタータイプ/ザグリ穴タップ付センタータイプ—



## 平行キー

—ザグリ穴タップ付タイプ/抜きタップ付タイプ—



○カタログ規格外品はこちら P131  
○CADデータフォルダ名: 35\_Misc

■平行キー  
ザグリ穴センタータイプKEDZ  
KEDSZ (ステンレス)KESZ  
KESSZ (ステンレス)KEGZ  
KEGSZ (ステンレス)

L	C	公差
~15	0	-0.18
16~30	0	-0.21
31~50	0	-0.25
51~80	0	-0.30
81~110	0	-0.35

Type	M材質	引張強さ
KEDZ	S45C	600N/mm <sup>2</sup> 以上
KEDSZ	SUS316	

RoHS

型式		L 指定5mm単位	H許容差	d	d1	h	C	¥基準単価							
Type	B <sub>h9</sub>							KEDZ	KEDSZ	KESZ	KESSZ	KEGZ	KEGSZ		
KEDZ KEDSZ (ステンレス)	8	0	15~80	7	0.25~0.40	3.4	6	3.5	320	620	340	630	350	620	
	10	-0.036	15~80	8		4.5	7.5	4.5	400	770	420	780	440	790	
	12		20~80	0					460	890	490	920	510	920	
	14	0	30~90	9		5.5	9.5	5.5	610	1,160	650	1,210	640	1,210	
	15	-0.043	30~90	10					650	1,250	670	1,280	670	1,250	
	16		40~100	0					690	1,330	720	1,370	700	1,330	
	18		40~110	11	-0.110	6.6	11	6.5	790	1,520	830	1,590	810	1,540	

■平行キー  
ザグリ穴タップ付  
センタータイプKEDY  
KEDSY (ステンレス)KESY  
KESSY (ステンレス)KEGY  
KEGSY (ステンレス)

L	C	公差
~15	0	-0.18
16~30	0	-0.21
31~50	0	-0.25
51~80	0	-0.30
81~110	0	-0.35

Type	M材質	引張強さ
KEDY	S45C	600N/mm <sup>2</sup> 以上
KEDSY	SUS316	

RoHS

①1つの穴を取付穴、抜きタップの両方として使用できます。

型式		L 指定5mm単位	H許容差	抜きタップM (d)	取付用 ボルト	d1	h	C	¥基準単価							
Type	B <sub>h9</sub>								KEDY	KEDSY	KESY	KESSY	KEGY	KEGSY		
KEDY KEDSY (ステンレス)	8	0	15~80	7	0.25~0.40	M4 (3.5)	M3	6	3.5	490	880	530	1,000	500	890	
	10	-0.036	15~80	8		M5 (4.3)	M4	7.5	4.5	620	1,120	640	1,210	630	1,160	
	12		20~80	0					740	1,350	770	1,460	760	1,390		
	14	0	30~90	9					900	1,620	930	1,770	920	1,680		
	15	-0.043	30~90	10		M6 (5.3)	M5	9.5	5.5	950	1,680	980	1,880	960	1,770	
	16		40~100	0					1,020	1,830	1,060	2,020	1,040	1,960		
	18		40~110	11	-0.110				1,140	2,080	1,200	2,310	1,160	2,150		

Order  
注文例KEDZ8  
— 30KEDY10  
— 40

ご注文締切

P128

3 日目出荷

ストークT  
当日出荷  
400円/1本ストークA  
翌日出荷  
200円/1本

PM 6:00

迄

①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Price  
価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P127

標準対応 個別対応

数量区分 小口 大口 大口

数量 1~14 15~19 20~49 50~100 101~

値引率 基準単価 5% 15% 30% 30% お見積り

出荷日 通常 +5日

ご表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration  
追加工型式 — L  
KEDZ8 — LC28Delivery  
出荷日

3 日目出荷

ご注文締切

P128

Alteration  
Code  
Spec.  
¥/1Code

全長変更

規格L寸法の範囲でカットします。

LC=指定1mm単位

200

お見積り

ご表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Price  
価格

標準対応 個別対応

数量区分 小口 大口 大口

数量 1~14 15~19 20~49 50~100 101~

値引率 基準単価 5% 15% 30% 30% お見積り

出荷日 通常 +5日

ご表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## 平行キー

—ザグリ穴タップ付タイプ/抜きタップ付タイプ—



○カタログ規格外品はこちら P131  
○CADデータフォルダ名: 35\_Misc

■平行キー  
ザグリ穴タップ付タイプKEDW  
KEDSW (ステンレス)KESW  
KESSW (ステンレス)KEGW  
KEGSW (ステンレス)

L	C	公差
~50	0	-0.25
51~80	0	-0.30
81~110	0	-0.35

Type	M材質	引張強さ
KEDW	S45C	600N/mm <sup>2</sup> 以上
KEDSW	SUS316	

RoHS

型式		L 指定5mm単位	H許容差	d	d1	h	b	M (並目)	C	¥基準単価						
Type	B <sub>h9</sub>									KEDW	KEDSW	KESW	KESSW	KEGW	KEGSW	
KEDW KEDSW (ステンレス)	8	0	35~80	7	0.25~0.40	3.4	6	3.5	8	M3	250	600	1,080	640		